

六角軸ドリルビット **超ロング**

打撃



用途

- 法面工事
(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)
- 特殊深穴あけ
- 天井用アンカー打ちの下穴あけ
以上の様な穴あけ工事に最適です。

特長

- 全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
- 豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。

HEXLL 1500 type

品番	刃先径 D(mm)	全長 L(mm)	有効長 ℓ(mm)	入数 (本)	標準価格 (1本)
HEXLL15-145	14.5	1500	1350	1	32,000
HEXLL15-160	16.0				
HEXLL15-180	18.0				
HEXLL15-190	19.0				
HEXLL15-200	20.0				33,000
HEXLL15-220	22.0				
HEXLL15-240	24.0				37,000
HEXLL15-250	25.0				
HEXLL15-260	26.0				43,000
HEXLL15-280	28.0				48,000

HEXLL 1700 type

品番	刃先径 D(mm)	全長 L(mm)	有効長 ℓ(mm)	入数 (本)	標準価格 (1本)
HEXLL17-190	19.0	1700	1550	1	38,000
HEXLL17-220	22.0				41,000
HEXLL17-250	25.0				
HEXLL17-260	26.0				53,000
HEXLL17-280	28.0				60,000

HEXLL 2000 type

品番	刃先径 D(mm)	全長 L(mm)	有効長 ℓ(mm)	入数 (本)	標準価格 (1本)
HEXLL20-145	14.5	2000	1850	1	53,000
HEXLL20-180	18.0				50,000
HEXLL20-190	19.0				
HEXLL20-220	22.0				55,000
HEXLL20-250	25.0				

備考

- 規格サイズ以外についても製作致します。