

A. スタンドシリーズ 本体を保持しアングルを決め手ブレを防ぐ

<p>精密スタンド RK10(静電防止仕様) (型番: DINORK10) 精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。 ¥27,593</p> 	<p>マルチアングルスタンド (型番: DILIST06) (型番: DINOMS35BE) ※静電防止モデル 接写可能マルチアングルスタンド。拡大時の気になる手ブレを防止。高さ調節により対象物との距離を自在に調節、拡大率を自由に選 DILIST06 ¥16,482 DINOMS35BE ¥19,445</p> 	<p>Dino-Lite シリーズ用マグネットスタンド (型番: DINOMSSE) ボールの根元部分に強力なマグネットを内蔵。鉄製の部分に取り付けてご利用頂けます。マグネットはON/OFFスイッチ付きで取り外し簡単。付属の底板以外にも取り付けてご利用頂けます。 ¥14,630</p> 
<p>マルチアングルブーム付スタンド (型番: DILIST07) (型番: DINOMS36BE) ※静電防止モデル 接写可能なマルチアングルブーム付スタンド。拡大時の気になる手ブレを完全防止。横支柱や雲台の動きにより対象物との距離や角度を自在に調節可能。 DILIST07 ¥19,445 DINOMS36BE ¥22,686</p> 	<p>Dino-Lite スタンド用フレキシブルアーム 2 (型番: DINOMSAK810A) マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのボール部に設置してフレキシブルスタンドにすることが可能。 ¥5,371</p> 	<p>クリップ式フレキシブルアーム (型番: DINOMS23B) 普段お使いの机等にクリップで固定し、フレキシブルに使う事が出来るスタンドです。 ¥5,371</p> 
<p>ダイヤル調整フレキシブルスタンド (型番: DILIST32) フレキシブルチューブの支柱により自由なアングルに本体を向けることができます。さらにダイヤルを回すことにより高さの微調整が可能。 ¥12,593</p> 	<p>ホイール付ホルダー (型番: DINOMSW1) 車輪が付いているので、焦点位置を確保したまま、Dino-Lite 自体を移動できます。大きな印刷物や筒状のものなどの観察・撮影に大変便利。 ¥14,538</p> 	<p>フレックスアームスタンド (型番: DINOMS52B) 机にクランプで取付け、関節を自由な角度に曲げられるアーム。Dino-Lite のホルダーがつけられる自由雲台付きなので、自由なポジショニングが可能。最大621～921mmまで縦横方向に伸ばせます。 ¥29,260</p> 
<p>精密スタンド RK10 用延長アーム (型番: DINORK10EX) 精密スタンドRK10のアームに取り付け、アームを延長できます。延長アームの長さは約15cm。また水平方向に回転させることが可能。対象物が離れていたり大きさがある場合でも自由に位置取りができます。 ¥3,056</p> 	<p>精密スタンド RK10 用垂直アーム (型番: DINORK10VX) 精密スタンドRK10のアームに取り付け、アームを垂直方向に延長できます。延長アームの高さは約15cm。対象物との距離をより高くとりたい場合に便利です。 ¥3,686</p> 	<p>Dino-Lite スタンド用延長ポール (型番: DINOMSAP) マルチアングルスタンド、マルチアングルブーム付きスタンドのポールを延長できます。延長ポールの長さは約29cm。高さがある対象物でも余裕をもってスタンドの操作が可能です。 ¥2,778</p> 

緻密な焦点合わせが可能な精密スタンド「RK10」。多彩な使い方が出来ます。

RK10 使用例



RK10 と RK10EX の組み合わせ



RK10 と RK10VX の組み合わせ



RK10 で Dino-Lite 2 台同時使用も可能

