

GF

最小表示 0.001g

ベーシック汎用天びん



高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量210g~8100g、最小表示0.001g~0.1g

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

計量センサーシステムSHS搭載

Super Hybrid Sensor 応答速度 約1秒 ★特許取得

RS-232Cインタフェース

標準装備

データ直送ソフト WinCT

標準添付

クイックUSB

GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能 ★特許出願中

自己点検機能

動作を確認し、結果を表示

g・個数・%・カラット・もんめモード


※もんめ：真珠計量用単位

- アータメモリ 計量値：最大40個、単位質量：最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量

※ 写真下段右：別売品のガラス風防装着
 写真下段左：標準付属品の小型風防装着 (GF-200、300、400、600、800、1000のみ) ※特許取得

計量データロガー

AD-1688
¥18,000
(税込価格¥18,900)



クイックUSBアダプタ

AD-8527
¥16,000
(税込価格¥16,800)



P.69参照

モデル	GF-200	GF-300	GF-400	GF-600	GF-800	GF-1000	GF-2000	GF-3000	GF-4000	GF-6100	GF-6000	GF-8000
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g
最小表示	0.001g						0.01g			0.1g		
個数モード	計数可能最小単位質量						0.001g			0.01g		
	サンプル数						10、25、50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量						0.100g			1.00g		
	パーセント最小表示						0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	128×128mm						165×165mm					
標準価格 (税込価格)	¥84,000 (¥88,200)	¥99,000 (¥103,950)	¥129,000 (¥135,450)	¥139,000 (¥145,950)	¥169,000 (¥177,450)	¥199,000 (¥208,950)	¥84,000 (¥88,200)	¥99,000 (¥103,950)	¥129,000 (¥135,450)	¥145,000 (¥152,250)	¥90,000 (¥94,500)	¥95,000 (¥99,750)
JANコード	4981046625104	4981046625203	4981046625302	4981046625401	4981046625500	4981046625609	4981046625500	4981046625609	4981046625708	4981046625807	4981046625906	4981046626002

計量皿の材質= SUS316

別売品《GX/GFシリーズ共通》

- | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| GX-02** | USBインタフェース(ケーブル付)
<クイックUSB> | ¥8,000(税込価格¥8,400) | AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(税込価格¥16,800) |
| GX-04** | コンパレータ出力(リレー・プザー付)/RS-232C/
カレントループ | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(税込価格¥12,600) |
| GX-06** | アナログ電圧出力/カレントループ | ¥60,000(税込価格¥63,000) | AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(税込価格¥37,800) |
| GX-10 | ガラス風防 最小表示 0.001g機種用 | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-KO1710-200 | RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | ¥9,000(税込価格¥9,450) |
| GX-11 | ガラス風防 最小表示 0.01g/0.1g機種用 | ¥25,000(税込価格¥26,250) | AX-SW128 | フットスイッチ | ¥5,500(税込価格¥5,775) |
| GX-12 | 動物皿キット GX/GF-200除く
(皿重量: 190g、開口部φ: 150mm、高さ130mm) | ¥15,000(税込価格¥15,750) | AD-1682 | 充電式バッテリー・ユニット(最大約8時間使用可) | ¥40,000(税込価格¥42,000) |
| GX-13 | 比重測定キット GX/GF-200,300,400,600,800,1000用 | ¥50,000(税込価格¥52,500) | AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | ¥54,000(税込価格¥56,700) |
| AD-8121B | コンパクト・プリンタ | ¥65,000(税込価格¥68,250) | AD-1684 | 静電気測定器 | ¥83,000(税込価格¥87,150) |
| AD-8526 | イーサネット・コンピュータ
(データ収集ソフト WinCT-Plus付) | ¥45,000(税込価格¥47,250) | AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| | | | AD-1689 | 分銅操作専用ピンセット(10~500gの分銅に対応) | ¥2,000(税込価格¥2,100) |
| | | | AX-USB-25P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税込価格¥10,500) |
| | | | AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120ml、材質アルミ)
2個セット(銀色) | ¥3,000(税込価格¥3,150) |
| | | | AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120ml、材質アルミ)
2個セット(黒色) | ¥3,000(税込価格¥3,150) |
| | | | AX-073003691-S | 保護カバー5枚セット(GX/GFの1000以下用) | ¥3,500(税込価格¥3,675) |
| | | | AX-073003692-S | 保護カバー5枚セット(GX/GFの2000~8000用) | ¥3,500(税込価格¥3,675) |
| | | | AX-TB109または
AX-TB237 | ACアダプタ | ¥3,500(税込価格¥3,675) |

* GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
 * GX-04、GX-06は出荷時のみ取付可です。
 ● GX-RとGX-06の接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。
 ※ 双方通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は、AX-USB-25Pをご利用ください。