

FZ-i 分銅内蔵型

FX-i 標準型

最小表示 0.001g

汎用電子天びん

汎用電子天びんのニュースタンダード 小型風防全機種標準装備 (FZ-iのみ)

ひょう量122g~3200g、最小表示0.001g~0.01g

FZ-i/FX-i共通

クイックUSB

FX-i-02JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能 ★特許出願中

堅牢なボディ

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 ★特許申請中

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

C-SHS搭載 Compact-Super Hybrid Sensor

〈計量センサーシステム〉

応答速度 約1秒 ★特許申請中

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

イーサネットインタフェース

別売のFX-i-08JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能です。

《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

充電式内蔵バッテリー

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能 (別売:FX-i-09JA)

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。



風防のトップが全面開口
(左右に回転) ★特許申請中



動物計量も可能 (FX-i-12JA)
※ひょう量1220g、2200g、3200g機種

■ 2電源方式 (※ACアダプタ、または本体内部型充電バッテリー (別売品))

■ 動物計量

■ コンパレータ表示 プザー付

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ RS-232C 標準装備

■ g・個数・%・カラット・もんめ (真珠計量用単位) モード

■ 小型風防 FZ-i全機種標準装備 ★特許取得済

FX-120i/200i/300iに標準装備

FX-1200i/2000i/3000i用は別売

■ 大型風防 FX-i-11JAは別売 ★特許申請中

■ 校正用分銅 別売 (FX-iのみ)

モデル	分銅内蔵型	FZ-120i	FZ-200i	FZ-300i	FZ-1200i	FZ-2000i	FZ-3000i
	標準型	FX-120i	FX-200i	FX-300i	FX-1200i	FX-2000i	FX-3000i
ひょう量		122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示			0.001g			0.01g	
個数モード	計数可能最小単位質量		0.001g			0.01g	
	サンプル数			5、10、25、50または100個			
パーセントモード	100%登録最小質量		0.100g			1.00g	
	パーセント最小表示			0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)			
計量皿寸法			φ130mm			φ150mm	
FZ-i	標準価格 (税込価格)	¥79,000 (¥82,950)	¥89,000 (¥93,450)	¥99,000 (¥103,950)	¥79,000 (¥82,950)	¥89,000 (¥93,450)	¥99,000 (¥103,950)
	JANコード	4981046603997	4981046604000	4981046604017	4981046604024	4981046604031	4981046604048
FX-i	標準価格 (税込価格)	¥59,000 (¥61,950)	¥74,000 (¥77,700)	¥79,000 (¥82,950)	¥59,000 (¥61,950)	¥74,000 (¥77,700)	¥79,000 (¥82,950)
	JANコード	4981046602020	4981046602037	4981046602044	4981046602051	4981046602068	4981046602075

計量皿の材質=SUS304

別売品

FX-i-02JA*1 USBインタフェース (ケーブル付)

<クイックUSB> ¥8,000 (税込価格¥8,400)

FX-i-08JA*1 イーサネット・インタフェース* ¥30,000 (税込価格¥31,500)

FX-i-09JA*1* 充電式内蔵バッテリーユニット ¥28,000 (税込価格¥29,400)

FX-i-10JA 小型風防 (アクリル製) ¥4,000 (税込価格¥4,200)

FX-i-11JA 大型風防 (ポリカーボネイト製) ¥15,000 (税込価格¥15,750)

FX-i-12JA 動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g機種用 (開口部φ150mm、高さ130mm) ¥15,000 (税込価格¥15,750)

FX-i-15JA キャリングケース ¥30,000 (税込価格¥31,500)

AD-1651 パイロスプーン ¥25,000 (税込価格¥26,250)

AD-1683 除電器 (イオナイザー) ¥54,000 (税込価格¥56,700)

AD-1684

AD-1688

AD-1689

AD-8527

AD-8121B

AD-8920A

AD-8922A

AX-FX-i-31

AX-KO2466-200

AX-USB-9P

AX-CARATPAN-WJA

AX-CARATPAN-BJA

AX-TB109またはAX-TB237

静電気測定器

計量データロガー

分銅操作専用ピンセット (10~500gの分銅に対応)

クイックUSBアダプタ

コンパクト・プリンタ

外部表示器

外部コントローラー

本体カバー (5枚セット)

RS-232Cケーブル 2m (9P-9P)

USBコンバーター・ケーブルセット

宝石・貴金属・微小部品測定専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)

2個セット (銀色)

宝石・貴金属・微小部品測定専用皿 (容量120mℓ、材質アルミ)

2個セット (黒色)

ACアダプタ

¥83,000 (税込価格¥87,150)

¥18,000 (税込価格¥18,900)

¥2,000 (税込価格¥2,100)

¥16,000 (税込価格¥16,800)

¥65,000 (税込価格¥68,250)

¥12,000 (税込価格¥12,600)

¥36,000 (税込価格¥37,800)

¥3,500 (税込価格¥3,675)

¥5,000 (税込価格¥5,250)

¥10,000 (税込価格¥10,500)

¥3,000 (税込価格¥3,150)

¥3,000 (税込価格¥3,150)

¥3,500 (税込価格¥3,675)