

HC-i

計数可能最小単重 0.1g

セパレート可能 カウンティング・スケール

表示部と計量部を
分離可能
(ケーブル長:70cm)



高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量3kg~30kg、最小表示0.5g~5g

ACAI 自動精度向上機能

Automatic Counting Accuracy Improvement

99品目メモリ

(ID別に、単重・風袋・上下限值)

単重登録ナビゲータ

ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了

ピタッとブザーでお知らせ

(目標値告知機能)

RS-232Cインタフェース

別売

計数管理システム

※AD-8125の使用により

コードレスでの使用

内蔵バッテリー(別売)



ラベルプリンタ

別売

ステンレス製計量皿

SUS430



計数管理システム

HC-iとAD-8125(ラベルプリンタ)で、シンプルな計数管理システムが、とてもローコストに完成します。
在庫管理などの膨大な作業から、繰り返しの無駄やミスを排除し、トータルコストの削減と信頼性のアップに寄与します。



システム構成例

- HC-3Ki ¥58,000 (税込¥60,900)
- HC-03i (RS-232C) ¥10,000 (税込¥10,500)
- AD-8125(ラベルプリンタ) ¥150,000 (税込¥157,500)
- AX-KO1786-200(ケーブル) ¥9,000 (税込¥9,450)

合計 ¥227,000 (税込¥238,350)

モデル	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HC-30Ki
計数可能最小単重*	0.1g	0.2g	0.4g	1g
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
サンプル数	10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)			
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
標準価格(税込価格)	¥58,000(¥60,900)		¥68,000(¥71,400)	
JANコード	4981046601818	4981046601825	4981046601832	4981046601849

* 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

別売品

- HC-02i 内蔵型充電バッテリー(鉛)(受注生産) ¥10,000 (税込価格¥10,500)
- AD-8125 充電バッテリーは株式会社ユアサコーポレーション社のNP4-6でもお使いいただけます。
- HC-03* RS-232C ¥10,000 (税込価格¥10,500)
- HC-04* RS-232Cおよびリレー出力 ¥12,000 (税込価格¥12,600)
- HC-08i 延長ケーブル(2m) ¥9,000 (税込価格¥9,450)
- AD-8121B コンパクト・プリンタ ¥65,000 (税込価格¥68,250)
- AD-895I コンバータライト ¥85,000 (税込価格¥89,250)
- * HC-03iとHC-04iは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
- AD-8125 ラベルプリンタ ¥150,000 (税込価格¥157,500)
- AD-1688 計量データロガー ¥18,000 (税込価格¥18,900)
- AD-8526 イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000 (税込価格¥47,250)
- AD-8527 クイックUSBアダプタ ¥16,000 (税込価格¥16,800)
- AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット ¥13,000 (税込価格¥13,650)
- AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル 2m(DIN-9P) ¥9,000 (税込価格¥9,450)
- AX-KO577A-200 RS-232Cケーブル 2m(DIN-25P) ¥9,000 (税込価格¥9,450)
- AX-TB162 ACアダプタ ¥4,500 (税込価格¥4,725)