



ウルトラ防水ウォッシュ

SE



大型LCD表示

- 文字高39mm
- 電池残量 3段階表示



コンパレータ表示

- 「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利

kg・個数(pcs)の2モード表示

- 質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

RS-232C/コンパレータ・リレー出力

- RS-232C/コンパレータ・リレー出力(別売)★により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
- ★装着時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。

KBシリーズ ポールなしのセパレート型

- 卓上型表示器スタンド付属
- ケーブル長：約1.5m
- 表示器は壁に掛けることも可能



クイックUSB

- USBインターフェース(別売)★によりPCに計量データを送信のみ可能(市販のUSBケーブルは別途必要)
- ★装着時、表示部は防水・防塵仕様にはなりません。

Windowsにデータ直送 WinCT®

- オリジナルソフトWinCTにより、計量データをWindowsに取り込み可能(WinCTは、弊社ホームページより無償ダウンロード可能)
- SCE-03:RS-232Cと、接続ケーブルは別途必要)

SC

二体型(ボール付)	SC-30KAM	SC-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL
セパレート型(ボールなし)	SC-30KBM	SC-60KBM	SC-150KBM	SC-60KBL	SC-150KBL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	0.005kg* (0.01kg)	0.01kg* (0.02kg)	0.02kg* (0.05kg)	0.01kg* (0.02kg)	0.02kg* (0.05kg)
計量皿寸法W×Dmm	300×380			390×530	
外形寸法W×D×Hmm	300×543×717			390×688×717	
標準価格(税込価格)	SC-KAM:¥120,000(¥126,000) SC-KBM:¥110,000(¥115,500)			SC-KAL:¥130,000(¥136,500) SC-KBL:¥120,000(¥126,000)	

※内部設定により切替えが可能です。* 出荷時設定

SE

二体型(ボール付)	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL
セパレート型(ボールなし)	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM	SE-60KBL	SE-150KBL
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
最小表示*	0.005kg* (0.01kg)	0.01kg* (0.02kg)	0.02kg* (0.05kg)	0.01kg* (0.02kg)	0.02kg* (0.05kg)
計量皿寸法W×Dmm	300×380			390×530	
外形寸法W×D×Hmm	300×582×722			390×732×722	
標準価格(税込価格)	SE-KAM:¥75,000(¥78,750) SE-KBM:¥70,000(¥73,500)			SE-KAL:¥80,000(¥84,000) SE-KBL:¥75,000(¥78,750)	

※内部設定により切替えが可能です。* 出荷時設定