

室内や作業環境の温度・湿度管理に役立つ温湿度計シリーズ
 温度、湿度、時刻を同時に表示 (AD-5681、AD-5640B)
 温度、湿度の上下限アラーム設定 (AD-5693、AD-5694、AD-5640B、AD-5685)



温度 | 湿度 | 時刻 | WBGT | アラーム

AD-5693

¥9,000(税抜)

成績書発行可能

- 温度、相対湿度のアラーム設定可能
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
- 温度、湿度、WBGT指数と時刻を同時に表示
- 壁掛けにも卓上にも使用可能
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度 | WBGT | アラーム

AD-5694

¥13,500(税抜)

成績書発行可能

- ストラップつきで携帯に便利
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- オートパワーオフ機能

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度 | 時刻 | アラーム

AD-5640B

¥3,400(税抜)

成績書発行可能

- 温度、湿度、時刻を一覧表示
- 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能 (LEDランプとブザーでアラームをお知らせ (ブザー音はON/OFF切り替え可能))
- 温度、湿度の最高値、最低値を表示
- 壁掛け、卓上2通りの設置が可能

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度 | 時刻 | WBGT | 露点 | アラーム

AD-5685

¥8,000(税抜)

成績書発行可能

- 相対湿度と絶対湿度を切替表示
- 熱中症指数(WBGT)と露点を切替表示
- 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能 (赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ)
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- 壁掛け、卓上2通りの設置が可能

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度

AD-5649

¥3,200(税抜)

- デジタル温湿度計、場所をとらない卓上形
- 見やすい首ふりスタンド (前後に向きが変えられる首ふりスタンド)
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- バックライト機能

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



WBGT | 温度 | 湿度 | アラーム

AD-5689

¥2,900(税抜)

成績書発行可能

- 熱中症対策と管理、温湿度管理に
- 温度・湿度・熱中症指数(WBGT)が一覧可能
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
- 壁掛とストラップの2通りの設置が可能 (卓上スタンド付)
- 簡単に使える「おまかせモード」
 - ・熱中症指数が28°Cまたは31°Cに達すると自動的にアラームが作動
 - ・熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・嚴重警戒・危険の4ランク)

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度

AD-5647A

¥5,500(税抜)

成績書発行可能

- デジタル温湿度計 (温度2ヶ所測定形)
- 外部温度センサーで外部温度を切替表示 (外部温度センサーケーブル長 3m、取り外し可能)
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能
- 快適さの目安を表示 (ウェット(WET)、ドライ(DRY)、快適(COMFORT)表示)
- 壁掛けにも卓上にも使用可能
- 見やすい大型液晶表示 (文字高 約21mm)

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト



温度 | 湿度 | 時刻

AD-5681

¥4,200(税抜)

成績書発行可能

- 壁掛けにも卓上にも使用可能
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー
- 見やすいデジタル液晶表示
- 温度測定範囲 内部温度 -10°C~+50°C ● 湿度測定範囲 20~100%RH

● 室内・外 温度測定 ● 室内・外 湿度測定 ● 快適 (ウェット/ドライ/快適表示) ● 温度・湿度 最高/最低メモリー ● 時計機能 ● バックライト

	AD-5693	AD-5694	AD-5640B	AD-5685	AD-5649	AD-5689	AD-5647A	AD-5681
温度 内部センサー	0°C~+55°C			0°C~+50.0°C				-10.0°C~+50.0°C
測定範囲 外部センサー							-50°C~+70°C	
湿度(内部)	25~90%RH	10~90%RH	20~90%RH	20~99%RH	20~90%RH	25~95%RH	20~100%RH	
最小表示	0.1°C/0.1%RH		0.1°C/1%RH		0.1°C/1%RH	1°C/1%RH	0.1°C/0.1%RH	
温度 内部センサー	±1°C(0~+50°C) ±2°C(他の測定範囲)	±1°C	±1°C(10.0~39.9°C) ±2°C(他の測定範囲)	±2°C	±1°C(0~+49°C) ±2°C(他の測定範囲)	±1°C(0~+49°C) ±2°C(他の測定範囲)	±1°C	
測定精度 外部センサー						±1°C(0~+49°C) ±2°C(他の測定範囲)		
湿度(内部)	±5%RH(30~70%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5%RH(30~70%RH) ±7%RH(他の測定範囲)	±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±7%RH(20~70%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5%RH(25~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)	±5.0%RH(25.0~69.0%RH) ±10.0%RH(70.0~90.0%RH)	
外部温度センサーケーブル長						約3m		
電源	単3形乾電池3本	CR2032形リチウム電池1個	単4形乾電池2本	単3形乾電池3本	LR44形ボタン電池2個	CR2032形リチウム電池1個	単4形乾電池2本	
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用)	約1年	約1年(アルカリ電池使用)	約1年(アラーム動作なし)	約1年(バックライト未使用)	約3カ月(アラーム動作なし、連続使用)	約1年(アルカリ電池使用)	
外形寸法	91(W)×110(H)×30(D)mm	37(W)×174(H)×22(D)mm	58(W)×110(H)×17(D)mm	108(W)×133(H)×28(D)mm	57(W)×60(H)×30(D)mm	50(W)×55(H)×14(D)mm	115(W)×125(H)×28(D)mm	112(W)×90(H)×37(D)mm
質量	約200g(電池含む)	約70g(電池含む)	約90g(電池含む)	約240g(電池含む)	約56g(電池含む)	約25g(電池含む)	約206g(電池含む)	約135g(電池含む)
付属品	電池(モニター用)、取扱説明書	電池(モニター用)、取扱説明書、ストラップ		電池(モニター用)、取扱説明書		電池(モニター用)、取扱説明書、ストラップ		電池(モニター用)、取扱説明書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜) トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)