

保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に
 厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に



厨房...

食品・倉庫...

ソーラー式 防水型 IP67

AD-5656SL
 ¥3,000(税抜)

● ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい
 ● 高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LUX)で動作可能
 ● 防水型《防水仕様 IP67 相当》
 ● 測定範囲 -40℃~+99.9℃/最小表示0.1℃
 ※ 屋外での設置は控えてください。

成績書発行可能

受注生産品

ソーラー式 取付フランジ付

AD-5656SH-100/300/500
 AD-5656SH-100 ¥3,200(税抜)
 AD-5656SH-300 ¥3,400(税抜)
 AD-5656SH-500 ¥3,500(税抜)

● ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にも優しい
 ● 高感度ソーラー電池を使用、低照度(100LUX)で動作可能
 ● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃
 ● ケーブル長: AD-5656SH-100(1m)、AD-5656SH-300(3m)、AD-5656SH-500(5m)
 ● ハルク梱包、受注生産品

成績書発行可能

最高最低温度計 防水型 IP67

AD-5656A
 ¥2,800(税抜)

● 現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
 ● 防水型《防水仕様 IP67 相当》
 ● 測定範囲 -40℃~+69.9℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

AD-5658
 ¥2,000(税抜)

● 最高/最低温度値を自動メモリー
 ● 防沫型《IPX4 相当》
 ● 磁石付、貼りつけて設置可能
 ● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

取付寸法図
 単位:mm

防水型 IP65

AD-5657-50
 ¥2,400(税抜)

● パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール
 ● 防水型《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》
 ● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃

成績書発行可能

取付寸法図
 単位:mm

AD-5652
 ¥2,400(税抜)

● パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール サービス端子つき (上下限温度設定やアラーム信号の出力が可能)
 (*設定、出力のみのサービス端子で、外付け部品や回路などの別売はありません)
 ● 測定範囲 -10℃~+110℃(AD-5652)
 ● 最小表示 0.1℃

成績書発行可能

取付寸法図
 単位:mm

受注生産品

防水型 IP65

AD-5657-15A
 ¥2,400(税抜)

● パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール
 ● 防水型《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》
 ● 測定範囲 -39.9℃~+110℃/最小表示0.1℃
 ● ハルク梱包、受注生産品

成績書発行可能

取付寸法図
 単位:mm

測定範囲: 温度 0~+50℃

AD-5684
 ¥1,700(税抜)

● 最高/最低温度メモリー機能つき
 ● スタンドつきで卓上置きに便利

成績書発行可能

レッド AD-5684RE
 ブルー AD-5684BL イエロー AD-5684YL

AD-5684RE/BL/YL	
測定範囲	温度 0~+50℃
最小表示	0.1℃
電源	LR44ボタン形電池1個
電池寿命	約1年
寸法	52(W)×77(H)×9(D)mm
質量	約25g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書

	AD-5656SL	AD-5656SH	AD-5656A	AD-5658	AD-5657-50	AD-5657-15A	AD-5652
測定範囲 外部温度	-40℃~+99.9℃	-39.9℃~+110℃	-40℃~+69.9℃	-39.9℃~+110℃	-39.9℃~+110℃	-10℃~+110℃	-10℃~+110℃
最小表示	0.1℃						
測定精度	±1℃(-20~+40℃)						
防水性能	IP67相当						
センサーケーブル長	約1m	1m(AD-5656SH-100) 3m(AD-5656SH-300) 5m(AD-5656SH-500)	約1m	約3m	約50cm	約15cm	約3m
電源	ソーラー電池		CR2032型リチウム電池 1個	単4形乾電池 1本	LR44形ボタン電池1個		
電池寿命	約1年						
寸法	104(W)×41(H)×15(D)mm	135.6(W)×41(H)×14.8(D)mm	104(W)×41(H)×15(D)mm	60(W)×39(H)×14(D)mm	48(W)×34(H)×26(D)mm		49(W)×29(H)×15(D)mm
質量	約50g	約51g(AD-5656SH-100) 約62g(AD-5656SH-300) 約73g(AD-5656SH-500)	約56g(電池含む)	約40g(電池含む)	約40g(電池含む)		約34g(電池含まず)
付属品	取扱説明書		電池(モニタ用)、取扱説明書				取扱説明書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
 トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)