

防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

引掛形 平刃形 15A・20A・30A

TWIST LOCKING & STRAIGHT BLADE TYPE WATERPROOF FLANGED INLET (DUST & JET PROOF)

電源ケーブルをなくしたい移動用機器や充電装置、発電機などの受電口として最適な、逆芯タイプの配線器具です。付属の平蓋、またはコードコネクタボディの上に被せる防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となります。使用時、未使用時ともにJIS C0920 (電気機械器具の外郭による保護等級) に基づくIP65適合品です。



※コードコネクタボディ、防水丸蓋は別売です。

フランジインレット
アタッチメント

防水形フランジインレット(耐じん・噴流形) 引掛形・平刃形 15A・20A・30A

製品一覧 Selector Chart

●取付ねじ・絶縁カバー付です。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用コードコネクタボディ(掲載ページE-1~) Applicable Connector Body		適用防水丸蓋 (掲載ページK-19,20) Applicable Waterproof Cover
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙	3115WJ	6,030	(57)	(37)	3114N	3114R	W511-3
			⊕ ⊙ ⊕	3115WJ-L5 ★	6,050			3114N-L5	—	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ⊙ ⊕	7115GWJ	5,940	(58.5)	(38.5)	7114GN 7114GNZ(抜止形)	7114GR	
			⊕ ⊙ ⊕	3125WJ ★	6,090	(57)	(37)	3124N	3124R	
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙	3215WJ-L5 ★	7,180	—	—	3214N-L5	—	W701-3
		250V	⊕ ⊙	3225WJ-L6 ★		—	—	3224N-L6	—	
		480V	⊕ ⊙	3245WJ-L8 ★		—	—	3244N-L8	—	
	3P (3P,3W)	250V	⊕ ⊙ ⊕	3225WJ ★	7,180	—	—	3224N	3224R	
			⊕ ⊙ ⊕	4225WJ	7,380	—	—	4224N	4224R	
			⊕ ⊙ ⊕	4245WJ-L16 ★	7,620	—	—	4244N-L16	—	
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊙	3315WJ-L5 ★	7,850	—	—	3314N-L5	—	
		250V	⊕ ⊙	3325WJ-L6		—	—	3324N-L6	—	
	3P (3P,3W)	600V	⊕ ⊙ ⊕	3325WJ ★	—	—	3324N	—		
			⊕ ⊙ ⊕	3365WJ ★	8,190	—	—	3364N	—	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ⊙ ⊕	4325WJ	8,070	—	—	4324N	—	
			⊕ ⊙ ⊕	4325WJ-L15		—	—	4324N-L15	—	
600V	⊕ ⊙ ⊕	4365WJ ★	8,520	—	—	4364N	—			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。



適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

*型番3115WJ, 7115WJのみ