

防じん・防水形シーロックプレート®

2ヶ用ボックス用

SEALOCK PLATE: DUST & JET PROOF LIFT COVER PLATE FOR 2 GANG

埋込コンセントへの取り付けが可能なカバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様となります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。



■特長

1. 埋込コンセント用取付穴のみで取り付けると、シンプルな開閉カバー付プレートになります。
2. 四隅の耐じん・噴流形用取付穴を使ってねじ止めすることで、カバー全閉時に耐じん・噴流形(IP65)のプレートとして機能します。
3. 開閉のカバーは先端にあるロック用フックを使用することにより、カバーを閉じた際に本体にロックすることができます。使用時には全開位置(180°)でカバーを静止させることが可能です。
4. プレート本体と開閉カバーは、耐熱性や耐トラッキング性に優れる、難燃仕様UL94 V-0の高品質ナイロン樹脂を使用しています。また防じん・防水性能を保つため、プレート底面に軟質樹脂パッキングを、さらにカバー内側に高品質シリコンゴムパッキングを採用しています。
5. 高級感のあるメタリック調の銀色タイプと、標準仕様の白色タイプがあります。

写真はSLP5000-SVです。

カバー全開時(180°)



カバー全閉時(防水)



ご注意

- 防じん・防水形仕様としてご使用の際は、必ず「耐じん・噴流形用取付穴」を用いて取り付けをしてください。「埋込コンセント用取付穴」のみの取り付けでは、耐じん・噴流形用の機能が得られませんのでご注意ください。
- 4点止め用の取付ねじは、弊社ボデービス(M4)を別途お求めください。(詳しくはM-2ページをご覧ください)

銀色品



白色品



プレート

K

防じん・防水形シーロックプレート 2ヶ用ボックス用



適合規格等

RoHS2

防じん・防水
保護等級
IP65

本体難燃性
UL94 V-0