



埋込コンセント **平刃形 抜止形** 15A・20A・30A・50A・60A

STRAIGHT BLADE TYPE RECEPTACLE

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。

適合規格等

埋込コンセント
平刃形・抜止形
15A・20A・30A・
50A・60A

PSE

RoHS

※本体難燃性
UL94 V-0

* 型番8320N,
9620Nを除く



C
コンセント

埋込コンセント
平刃形・抜止形
15A・20A・30A・50A・60A

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		L	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	Ⓢ NEMA 5-15	7110GN	7110GN-IV	560	—	
				7110GD	7110GD-IV	520	—	
				7110GHD-BK	7110GHD	880	—	
		250V	Ⓢ 抜止形	7110GNZ	7110GNZ-IV	600	—	
				7110GHDZ-BK	7110GHDZ	950	—	
				7120GD	—	880	—	
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	Ⓢ NEMA 5-20	7210GD	7210GD-IV	760	—	
		250V	Ⓢ NEMA 6ALT-20*	7220GD-ALT	—	980	—	
				9220	—	870	—	
30A	3P (3P,3W)	250V	Ⓢ	8320N	—	2,320	38	
				接地形3P (3P,4W GND)	9320N	—	3,130	38
50A	3P (3P,3W)	250V	Ⓢ	8520N	—	2,750	36.1	
				接地形3P (3P,4W GND)	9520N	—	3,580	36.1
60A	3P (3P,3W)	250V	Ⓢ	8620N	—	3,030	36.1	
				接地形3P (3P,4W GND)	9620N	—	3,970	36.1

* NEMA 6ALT-20 は NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

※ 標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



埋込コンセントの
対応製品・掲載ページ

