



プラグ引掛形 60A

LOCKING TYPE PLUG

電線の先端に取り付け、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。高容量器具としては操作性の高いコンパクトサイズとなっています。

適合規格等

プラグ引掛形
60A

耐
トラッキング

RoHS

本体難燃性
UL94 V-0



4622E 接地形3P 60A 250V



3622R 3P 60A 250V



形状寸法 Dimension ※寸法は省略しています。

型番	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
3622E 3662E 4622E 4662E	2CT 14mm ²	圧着端子式	R14-6
3622R 3662R 4622R 4662R	2CT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

※L、φ寸法は製品一覧をご参照ください。



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用埋込 コンセント (掲載ページC-6) Applicable Receptacle	適用コード コネクタボディ (掲載ページE-8) Applicable Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	φ			
60A	3P (3P,3W)	250V		3622E	5,400	139	—	プラグカバー	3620	3624RW
				3622R	6,910	144	22	ゴムカバー		
		600V		3662E	6,300	141	—	プラグカバー	3660	3664RW
				3662R	7,940	146	22	ゴムカバー		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4622E	6,120	139	—	プラグカバー	4620	4624RW
				4622R	7,750	144	25	ゴムカバー		
		600V		4662E	6,840	141	—	プラグカバー	4660	4664RW
				4662R	8,700	146	25	ゴムカバー		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



プラグの
対応製品・
掲載ページ



D
プラグ
プラグ
引掛形
60A