



# 防水形プラグ 引掛形 15A

## LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

防水形コードコネクタボディの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。防水性能を強固なものにする熱収縮チューブ付<sup>\*1</sup>です。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級) IP65<sup>\*2</sup>相当品です。

<sup>\*1</sup> 2112N・2122Nを除く <sup>\*2</sup> 表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはA-13ページをご覧ください。

適合規格等

防水形プラグ  
引掛形  
15A

PSE

耐  
トラッキング

RoHS

本体耐燃性  
UL94V-0

IP65

<sup>\*1</sup> 型番2122RW,  
R103を除く  
<sup>\*2</sup> 型番2122N,  
R103を除く



### R102 接地形2P 15A 125V



### Z0351: 防水カプラー (別売)

●2112N・2122N専用

保護等級: IP64相当

標準価格: 230円

※詳しくはM-5ページをご覧ください。



### 熱収縮チューブの取付方法



コード口部を熱収縮チューブで覆い、工業用ドライヤー等を使用してチューブを収縮させます。

### 形状寸法 Dimension ※寸法とさし込み口形状は省略しています。

型番	極配置図	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2112N 2122N		2PNCT 2mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4
3122RW R102 R103		2CT 2mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4

※-IV(白色)も同寸法です。

### 製品一覧 Selector Chart

電流 Current	定格 Rating		極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ(掲載ページ3) Applicable Waterproof Connector Body	
	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White			黒色 Black	白色 White
15A	2P (2P,2W)	125V		2112N	2112N-IV	520	Z0351 (防水カプラー) 使用時のみ IP64相当	2114N	2114N-IV
		250V		2122N	2122N-IV	570		2124N	2124N-IV
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		R102	—	1,250	R104	—	
		250V		NEMA L6-15	3122RW	—	1,310	3124RW	—
接地形3P (3P,4W GND)	250V			R103	—	1,610	R105	—	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

防水形プラグ  
引掛形  
15A

防水形プラグ  
引掛形  
15A

F



防水形プラグ・防水形コードコネクタ  
ボディの対応製品・掲載ページ

