











極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	
 <p>125V NEMA 5-15 平刃形・4ヶ (Straight Blade Type)</p>	—	—	KU1030 KU1030-BK ★	2,700	黒色品	
	3m	平刃形	S	KC1030	5,110	VCTF
		平刃形	MS	KC1034	4,290	
		引掛形	L	KC1035	5,150	
		ハーネス	H	KC1036	5,470	
	5m	平刃形	S	KC1030(5M)	5,810	VCTF
		平刃形	MS	KC1034(5M)	4,780	
		引掛形	L	KC1035(5M)	5,840	
		ハーネス	H	KC1036(5M)	6,170	
	3m	平刃形	S	KC1030NF	8,710	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
		平刃形	MS	KC1034NF ★	7,890	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付、VCTF
		引掛形	L	KC1035NF ★	8,750	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
		ハーネス	H	KC1036NF ★	9,070	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
 <p>125V 引掛形・4ヶ (Locking Type)</p>	—	—	KU1010 KU1010-BK ★	3,010	黒色品	
	3m	引掛形	L	KC1010	5,460	VCTF
		平刃形	MS	KC1014	4,590	
		平刃形	S	KC1015	5,420	
		ハーネス	H	KC1016	5,780	
	5m	引掛形	L	KC1010(5M)	6,150	VCTF
		平刃形	MS	KC1014(5M)	5,090	
		平刃形	S	KC1015(5M)	6,110	
		ハーネス	H	KC1016(5M)	6,110	
	3m	引掛形	S	KC1010NF ★	9,060	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
		平刃形	MS	KC1014NF ★	8,190	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付、VCTF
		平刃形	L	KC1015NF ★	9,020	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
		ハーネス	H	KC1016NF ★	9,380	ノイズフィルター／耐雷サージ機能付
 <p>125V NEMA L5-15 引掛形・4ヶ(Locking Type)</p>	—	—	KU1000	3,190		
 <p>125V コンビ 抜き形×3ヶ+引掛形×1ヶ</p>	—	—	KU1400	3,220		
	3m	引掛形	L	KC1400	5,670	
		平刃形	S	KC1405	5,640	
		ハーネス	H	KC1406	6,000	
 <p>125V コンビ 平刃形×3ヶ+引掛形×1ヶ</p>	—	—	KU1410	3,060		
	3m	引掛形	L	KC1410	5,510	
		平刃形	S	KC1415	5,470	
		ハーネス	H	KC1416	5,830	
 <p>125V コンビ 抜き形×2ヶ+引掛形×2ヶ</p>	—	—	KU1040	2,940		
	3m	引掛形	L	KC1040	5,380	
		平刃形	S	KC1045	5,350	
		ハーネス	H	KC1046	5,710	
 <p>125V コンビ 平刃形×2ヶ+引掛形×2ヶ</p>	—	—	KU1020	2,860		
	3m	引掛形	L	KC1020	5,300	
		平刃形	S	KC1025	5,270	
		ハーネス	H	KC1026	5,630	
 <p>250V NEMA L6-15 引掛形・4ヶ(Locking Type)</p>	—	—	KU1050	3,310		
	3m	引掛形	2L	KC1050	5,820	
	5m	引掛形	2L	KC1050(5M)	6,510	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。
型番に★印のある製品は、短期納期・受注生産品となります。

H
O A タップ
(マルチタップ)

マルチユース O A タップ 4 ケロ

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、**巻頭カラーページ**
「製品の取扱方法」に掲載されていますので、ご覧ください。