

2×4 NAIL

〈ツーバイフォー工法用釘〉

2×4 釘 (CN、CNZ 釘 / 太め鉄丸くぎ、めっき太め鉄丸くぎ)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)には枠組壁工法用釘の使用が義務付けられており、これ以外の釘の使用は認められていません。釘打ちされる材料の種類によって規定の釘を使用しなければなりません。釘打ち後そのサイズを識別検査しやすいよう、着色する際にはCN90は赤、CN75は青、CN65は黄、CN50は緑と各色が指定されています。さらに木造住宅の長期品質確保のため、防せい処理を施したCNZ釘もいちちはやくJIS表示製品としてラインナップするなど、安心と信頼の製品をお届けします。

CN釘／太め鉄丸くぎ

CN釘・バラ釘

JIS A 5508適合品 ①

JIS規格に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、CN50・CN65・CN75・CN90の各サイズを規定色にコート着色した製品です。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用します。
- 使用用途にあわせて選べるバラ・タイプと小箱入りをご用意。



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	本数(約)	重量	定価(税別)
CN50 12120071	角先	●	2.87	6.8	バラ: 25kg	8,980	25kg	オープン
CN50 12120080	//	●	2.87	6.8	5kg ×6	10,780	30kg	〃
CN65 12120072	//	●	3.33	7.2	バラ: 25kg	5,570	25kg	〃
CN65 12120081	//	●	3.33	7.2	5kg ×6	6,690	30kg	〃
CN75 12120073	//	●	3.76	7.8	バラ: 25kg	3,690	25kg	〃
CN75 12120082	//	●	3.76	7.8	5kg ×6	4,420	30kg	〃
CN90 12120074	//	●	4.04	8.3	バラ: 25kg	2,590	25kg	〃
CN90 12120083	//	●	4.04	8.3	5kg ×6	3,110	30kg	〃



針金連結釘

JIS A 5508 適合釘 ①

(FCK3890 FC3890CY は性能規定合格品) ②

JIS規格に適合しているCN釘で、CN50・CN65・CN75の各サイズを規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。FCK3890・FC3875は木割れ防止対策として釘先をドンカクにしています。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用します。



(FCはフラット巻NCは山巻)

製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC2850 23810091	角先	50	6.75	250本×30巻	20.9kg	¥ 8,400
NC3365 12420082	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	¥ 8,400
FC2850 23810009	//	50	6.8	250本×20巻	13.9kg	¥ 5,600
FC2850 大箱 23810010	//	50	6.8	250本×30巻	20.9kg	¥ 8,400
FC3365 12440121	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	¥ 8,400
23810100	//	65	7.2			
FC3875 12440134	鈍角	●	7.9	150本×10巻	10.2kg	¥ 4,100
23810099	//	75	7.9			
※FCK3890 12440110	//	●	7.9	150本×10巻	11.9kg	¥ 5,000
※FC3890CY 23810094	//	90	7.9			

※性能規定合格釘

品番 1*****は国産品

2*****は輸入品



NC2850(山巻)

FC2850(平巻)