



### 特徴

幅68mm・厚さ23mm(最薄部)  
コンパクト・軽量のプリンタ付き温度計

### プリント機能

#### 3種類のプリント機能

##### ノーマル印字

PRINTキーを押すと時刻と測定温度を印字

##### インターバル印字

設定したインターバル毎に時刻と測定温度を印字

インターバルの種類:3秒・10秒・30秒・1分・5分・10分・30分・60分

##### マニュアルナンバー印字

STARTキーを押す毎に

測定回数と測定温度を印字

### メモリ機能

本体内部のメモリに測定データを記憶、

後でまとめて印字(最大メモリ100行)

### HOLD機能

HOLDキーを押すと測定温度を保持

### 電源

アルカリ単3乾電池(LR6)4本

または専用ACアダプタ(別売)の2方式

### ● AP-400 の仕様

形名	AP-400E	AP-400K
入力	熱電対タイプE	熱電対タイプK
入力点数	1	
入力コネクタ	ASPコネクタ	
測定範囲	1℃分解能	-200 ~ 800℃
	0.1℃分解能	-104.9 ~ 504.9℃
測定精度	1℃分解能	0℃以上: ±(指示値の0.1%+1)℃ 0℃未満: ±(指示値の0.5%+1)℃
	0.1℃分解能	0℃以上: ±(指示値の0.05%+0.2)℃ 0℃未満: ±0.5℃
基準接点補償精度	±0.2℃ (25℃±10℃において)	
温度係数	測定範囲の±0.01%/℃	
信号源抵抗	500Ω以下	
使用時間	約110時間(プリント未使用時) 約120時間(1分インターバル時)	
電源	内部:アルカリ単3乾電池(LR6)4本 外部:ACアダプタ(別売)	
外形寸法	約68(W)×201(H)×42(D)mm(突起物を除く)	
質量	約350g(乾電池含む)	
付属品	取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、 アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)	
希望小売価格(税抜)	¥65,000	

### ● 別売品

ACアダプタ	希望小売価格(税抜き)
AD-100-500-HR-R (AC100V用)	¥4,500-
AD-115-500-HR-R (AC115V用)	¥6,000-
AD-220-500-HR-R (AC220V用)	¥6,000-
<b>プリンタ用紙・その他</b>	
ACAP4(プリンタ用紙・5巻1箱)	¥2,000-

お問合せは

電話 : 03-3491-9181

FAX : 03-3493-6729

e-mail : eigyo@anritsu-meter.co.jp

ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。

●本紙に掲載されている希望小売価格に消費税は含まれておりません。

●このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。記載された製品の仕様及び価格はご連絡なしに変更することがありますので、ご了承下さい。

ISO 9001 JQA-2721, ISO 14001 JQA-EM6215は  
本社と山梨工場で認証取得しています

**ANRITSU** 安立計器株式会社

本社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-4-5 TEL(03)3491-9181

安立計器東京販売株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-4-5 TEL(03)5434-5721

安立計器中部販売株式会社 〒460-0007 名古屋市中区新栄1-19-18 TEL(052)261-7851

安立計器大阪販売株式会社 〒540-0019 大阪市中央区和泉町1-2-6 TEL(06)6949-2801