

取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ

校正  
対応



高精度デジタル圧力計

品番	1-3558	2-9202	2-9203	1-3559	2-9204	2-9205	3-9686	3-9687	3-9688	照会No.		
電源	DC24V(外部電源)			006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)			ACアダプター					
測定範囲	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド			
型番	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド			
-01	0~500.0kPaG	KDM30-500kPaG	¥31,500	¥31,500	¥31,500	¥29,500	¥29,500	¥29,500	¥34,500	¥34,500	¥34,500	075980
-02	0~1.000MPaG	KDM30-1MPaG	¥31,500	¥31,500	¥29,500	¥29,500	¥29,500	¥29,500	¥34,500	¥34,500	¥34,500	075980
-03	0~10.00 MPaG	KDM30-10MPaG	¥31,500	¥31,500	¥31,500	¥29,500	¥29,500	¥29,500	¥34,500	¥34,500	¥34,500	075980

※防水・防塵カバー(別売)や、Bluetooth\*通信タイプもございます(通信距離:障害物無目視8m程度)。お問い合わせください。  
※測定範囲0~70MPaGの高圧機種もございます。お問い合わせください。

●首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。

仕様

- 測定流体: 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)
- 精度: ±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)
- 機能: サンプル時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ
- 出力: 4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN(DC24Vタイプのみ)
- 材質: 接ガス・接液部/SUS316L、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂
- 接続ネジサイズ: G1/4
- サイズ: 80×48×128.5mm
- 重量: 約180g(電池含む)
- 接続ケーブル(1m)付き(DC24Vタイプのみ)



高精度デジタル圧力計

校正証明書付

品番	仕様	1-3558	2-9202	2-9203	1-3559	2-9204	2-9205	照会No.	
	電源	DC24V(外部電源)			006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)				
	測定範囲	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド		
	型番	ブルー	イエロー	レッド	ブルー	イエロー	レッド		
-01-20	0~500.0kPaG	KDM30-500kPaG	¥45,500	¥45,500	¥45,500	¥43,500	¥43,500	¥43,500	075975
-02-20	0~1.000MPaG	KDM30-1MPaG	¥45,500	¥45,500	¥45,500	¥43,500	¥43,500	¥43,500	075975
-03-20	0~10.00 MPaG	KDM30-10MPaG	¥45,500	¥45,500	¥45,500	¥43,500	¥43,500	¥43,500	075975

※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。  
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。



圧力調整器(バランス一段式)



NEW

品番	型番	本体材質	入口パージバルブ	価格(税抜)	照会No.
3-9056-11	NPR-1B-R-11N01-2210-F	真鍮	なし	¥39,000	075970
3-9056-12	NPR-1B-R-11N01-2210-F-PV2	(C3604B)	あり	¥99,000	075970
3-9056-13	NPR-1S-R-11N01-2210-F	SUS316	なし	¥98,000	075970
3-9056-14	NPR-1S-R-11N01-2210-F-PV2		あり	¥158,000	075970

※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。お問い合わせください。

- NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
- ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
- 入口パージバルブ付きタイプは、ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。

仕様

- 対象ガス: Ar・N<sub>2</sub>・O<sub>2</sub>・H<sub>2</sub>・He(使用不可: CO<sub>2</sub>、腐食性ガス)
- 使用圧力: P1/〜15MPa、P2/〜0.66MPa
- 標準流量: 320L/min(P1: 15MPa・P2: 0.66MPa時)
- 入口接続: W22/14(P)右袋ナット
- 出口接続: バルブ付き(Rc1/4)
- 重量: 1.6kg



02 計測・測定  
検査

- 実験設備・保管 3
- ライフサイエンス・分析 4
- NEW 試薬 5
- 容器・コンテナ 6
- 実験器具・材料・備品 7
- 洗浄・滅菌・清掃 8
- 安全保護用品 9
- クリーン環境関連機器 10
- 開発・試作支援 11
- レンタル 12
- さくいん 13

校正

計測機器の校正承ります。

AXEL 校正 検索