

■ 付属一覧



汎用90°



汎用ドリル



深穴用ドリル

■ 仕様

ドリル径	Drill Diameter	φ2.0~φ13.0	
先端角	Point Angle	90° ~ 140°	
シンニング形状	Type of Thinning	Xシンニング	Type X
砥石	Whetstone	CBN #170	
回転数	R.P.M of Motor	2,850/3,440rpm	
モーター出力	Motor Output	65W	
外形寸法	Overall Dimensions	W225 × D218 × H212	
重量	Net Weight	11Kg	
電源	Power Supply	AC100V 50/60Hz	
付属品	Standard Accessories	スプリングコレット×12ヶ	Spring Collet
		コレットホルダー×1セット	Collet Holder×1 set
		六角レンチ4mm	Hexagon Wrench 4mm

※本体の集塵口に集塵機を取付けてご使用ください。

製造・発売元 Manufacturer & Seller

BIC TOOL **BIC TOOL CO.,LTD.**
株式会社 ビックツール

本社/鳥取県西伯郡日吉津村日吉津38 〒689-3553 TEL.(0859)27-1231 FAX.(0859)27-2808
東京営業所/埼玉県さいたま市浦和区大東2-12-30 〒330-0043 TEL.(048)813-2531 FAX.(048)813-2520
ホームページ <http://www.bictool.com>

お問い合わせのお電話は ☎ **0859-27-1231**

お断り無く仕様などを変更することがありますので、ご了承ください。