

ドレメル用アクセサリ

カットオフホイール

切断・切削

型番	入数	厚さ	外径	標準小売価格(円)
409	36	0.6mm	23.8mm	810
420	20	1.0mm	23.8mm	1,230
540	5	1.6mm	31.8mm	1,090

※切断可能材料はイージーロックシステムと同じです。



カットオフホイールは金属、プラスチックの切断や切削に適しています。ボルトやネジ、板金、プラスチックのカットや切込みを簡単に行えます。カットオフホイールは、エッジに沿ってカットするためのものですので、研磨や穴明け等には使用しないでください。

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

カーバイド切削/シェーピングホイール

切削・形作り

型番	入数	外径	標準小売価格(円)
543	1	31.8mm	5,810
EZ544	1	38.1mm	3,200



カーバイド切削/シェーピングホイールは硬質木材や木材、グラスファイバー、プラスチック、ラミネートの切削・形作りに最適です。金属には使用しないでください。#543は専用のマンドレル付属です。

全ロータリーツール
使用可能アクセサリ




ミニソー用替刃

木材・プラスチック・アクリルの切断

型番	入数	直径	標準小売価格(円)
546	1	31.8mm	1,450

●#670ミニソー専用の替え刃(厚さ約0.6mm)



使用可能ツール	
4000	8200
3000シリーズ	

ダイヤモンドホイール

硬質材料の切断

型番	入数	外径	標準小売価格(円)
545	1	22.2mm	3,990
EZ545	1	38.1mm	7,910

●20,000回転/分以下の回転数でご使用ください。(厚さ約0.6mm)



ダイヤモンドホイールは大理石やコンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です。#545は専用のマンドレル付属です。


全ロータリーツール
使用可能アクセサリ

切削ビット

石こうボード、目地切断

型番	入数	最大幅	標準小売価格(円)
560*1	1	3.2mm	650
561*1	1	3.2mm	870
562*1	1	3.2mm	3,200
569*2	1	1.6mm	3,630
570*2	1	3.2mm	3,630

※1カッティングガイドを使用してください。※2目地カッターガイドを使用してください。





全ロータリーツール
使用可能アクセサリ


万能糸のこぎ

木材・プラスチック・軟鋼板切断

型番	入数	山数(1インチあたり)	標準小売価格(円)
MS50	4	15	1,300
MS51	5	15	1,300
MS52	5	18.5	1,300
MS53	5	25	1,300



MOTO-SAW専用のアクセサリ。木材・プラスチック・軟鋼板などの切断が可能です。



使用可能ツール	
モトソー MOTO-SAW	