

## PA03

最高使用圧力  
**3.5MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ	
	mm	mm						工場アセンブリ	ユニクリンプ
PA0304	6.3	14.0	3.5	14.0	55	150	4C	AS/26	UA/29
PA0306	9.5	17.4			65	210			
PA0308	12.7	21.3			90	280			
PA0310	15.9	23.5			110	300	2C	UT/26	UA/29
PA0312	19.0	31.4			135	590			
PA0316	25.4	37.5			170	740	4C	LC/26	UL/26
PA0320	31.8	41.7			200	1,150			
PA0324	38.1	48.3			250	1,350	1W	LC/26	LC/26

注)工場Ass yで金具の材質がステンレスの場合、UAシリーズになります。

## PA07

最高使用圧力  
**7.0MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ	
	mm	mm						工場アセンブリ	ユニクリンプ
PA0704	6.3	13.2	7.0	28.0	55	220	1W	UA/29	UA/29
PA0706	9.5	16.2			75	330			
PA0708	12.7	19.0			80	380			
PA0710	15.9	23.6			110	510			
PA0712	19.0	26.5			130	600			
PA0716	25.4	33.5			175	850	2W	HW/37	HW/37
PA0720	31.8	43.5			220	1,610			
PA0724	38.1	50.2			270	1,910			
PA0732	50.8	63.4			350	2,490			

注)PA07シリーズは外被が耐摩耗耐候性ゴムです。

## PA10

最高使用圧力  
**10.5MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ	
	mm	mm						工場アセンブリ	ユニクリンプ
PA1004	6.3	13.4	10.5	42.0	55	230	1W	UA/29	UA/29
PA1006	9.5	16.4			75	340			
PA1008	12.7	19.2			80	390			
PA1010	15.9	23.8			110	530			
PA1012	19.0	26.8			130	610			
PA1016	25.4	33.8			175	860	2W	HW/37	HW/37
PA1020	31.8	43.5			220	1,610			
PA1024	38.1	50.2			270	1,910			
PA1032	50.8	66.0			370	4,150	4S		

## PA14

最高使用圧力  
**14.0MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力 圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/掲載ページ	
	mm	mm						工場アセンブリ	ユニクリンプ
PA1404	6.3	13.6	14.0	56.0	55	240	1W	UA/29	UA/29
PA1406	9.5	16.6			75	350			
PA1408	12.7	19.5			90	400			
PA1410	15.9	25.2			120	750	2W	UA/29	UA/29
PA1412	19.0	29.5			140	940			
PA1416	25.4	35.8			180	1,230	4S	HW/37	HW/37
PA1420	31.8	43.5			240	1,610			
PA1424	38.1	52.7			280	3,060			
PA1432	50.8	66.0			370	4,150			

印サイズはホースマークに・77が付きます。

**2W**

2ワイヤブレード

**4C**

4スパイラル特殊合成繊維

**4W**

4スパイラルワイヤ