

水道用架橋ポリエチレン管

水道用架橋ポリエチレン管 (XM)
JIS K6787 適合品



サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	PX10	13	9.8	1.6	100m	¥33,030
13	PX13	17	12.8	2.1		¥38,120
16	PXM16	22	16.8	2.6		¥60,980
20	PXM20	27	21.2	2.9		¥76,230

※納期お問い合わせ下さい。

ポリブテン管

水道用ポリブテン管JIS K6792適合品
ポリブテン管JIS K6778適合品



サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	PBW10	13	9.8	1.6	120m	¥26,210
13	PBW13	17	13	2.1		¥38,300
16	PBW16	22	17	2.6		¥51,280
20	PBW20	27	21	2.9		¥72,580

プレ管 (ポリブテン管)

さや管に水道用ポリブテン管を
通管したものです。



色	樹脂管サイズ	品番	さや管サイズ	長さ	価格
青	10	PR-PBW1022-B	22mm	50m	¥29,680
	13	PR-PBW1322-B	22mm	50m	¥37,650
	16	PR-PBW1628-B	28mm	28m	¥35,340
	20	PR-PBW2036-B	36mm	28m	¥47,120
ピンク	10	PR-PBW1022-P	22mm	50m	¥29,680
	13	PR-PBW1322-P	22mm	50m	¥37,650
	16	PR-PBW1628-P	28mm	28m	¥35,340
	20	PR-PBW2036-P	36mm	28m	¥47,120

※消音テープ付もあります。納期お問い合わせ下さい。

遮熱管

器具接続部など、樹脂管が露出する
箇所の保護に使用します。



XM用 プレ管

色	樹脂管サイズ	品番	プレ管サイズ	長さ	価格
青	10	PR-PX1022-B	22mm	50m	¥35,920
	13	PR-PX1322-B	22mm	50m	¥40,770
	16	PR-PXM1628-B	28mm	30m	¥40,310
	20	PR-PXM2036-B	36mm	30m	¥52,900
ピンク	10	PR-PX1022-P	22mm	50m	¥35,920
	13	PR-PX1322-P	22mm	50m	¥40,770
	16	PR-PXM1628-P	28mm	30m	¥40,310
	20	PR-PXM2036-P	36mm	30m	¥52,900

※納期お問い合わせ下さい。

XM用 保温材厚さ5mm品

色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H5-PX10-B	50m	5mm	¥35,840
	13	H5-PX13-B	50m		¥42,230
	16	H5-PXM16-B	50m		¥59,870
	20	H5-PXM20-B	50m		¥76,730
ピンク	10	H5-PX10-P	50m	5mm	¥35,840
	13	H5-PX13-P	50m		¥42,230
	16	H5-PXM16-P	50m		¥59,870
	20	H5-PXM20-P	50m		¥76,730

※納期お問い合わせ下さい。

保温材付ポリブテン管



保温材厚さ5mm品

色	樹脂管サイズ	品番	長さ	保温材厚さ	価格
青	10	H5-PBW10-B	60m	5mm	¥38,650
	13	H5-PBW13-B	60m		¥49,390
	16	H5-PBW16-B	40m		¥42,890
	20	H5-PBW20-B	40m		¥56,340
ピンク	10	H5-PBW10-P	60m	5mm	¥38,650
	13	H5-PBW13-P	60m		¥49,390
	16	H5-PBW16-P	40m		¥42,890
	20	H5-PBW20-P	40m		¥56,340

さや管



色	サイズ	品番	樹脂管 サイズ	外径	内径 (最小値)	長さ	価格
青	16	LS2-16B-B	10	21.0	15.2	50m	¥ 7,870
	22	LS2-22B-B	10・13	27.8	22.0	50m	¥11,860
	25	LS2-25B-B	13	30.5	24.0	50m	¥13,190
	28	LS2-28B-B	16	34.0	26.7	30m	¥12,710
	30	LS2-30B-B	16	36.5	29.0	30m	¥13,070
	36	LS2-36B-B	20	42.0	32.0	30m	¥15,970
ピンク	16	LS2-16B-P	10	21.0	15.2	50m	¥ 7,870
	22	LS2-22B-P	10・13	27.8	22.0	50m	¥11,860
	25	LS2-25B-P	13	30.5	24.0	50m	¥13,190
	28	LS2-28B-P	16	34.0	26.7	30m	¥12,710
	30	LS2-30B-P	16	36.5	29.0	30m	¥13,070
	36	LS2-36B-P	20	42.0	32.0	30m	¥15,970

アルミ
3層管
システムエコ
Qセ
ットマル
チメカ
ニカ
ル式
継手樹脂管
システム管
類シー
ロック
1
フ
ンク
チ
式
継手メカ
ニカ
ル式
継手管サ
ポート
部材追
焚
き
部
材防
火
区
画
貫
通
部
材ヘ
ッ
ダ
ー
部
材水
栓
ボ
ッ
ク
ス配
管
工
具
類