

拡大鏡

あらゆる用途に対応できる豊富なバリエーション。

Loupes

宝石鑑定用ルーペ

最高級宝石鑑定用ルーペ。

<p>R2450 カリナンPRO-10x ¥12,000- 10倍 φ18mm ■ダイヤモンド鑑定用 ■トリプレットガラスレンズ ■解像力 67本/mm以上 ■巾着、ネックストラップ付</p> 	<p>R235G ダイヤモンドルーペ ¥7,500- 10倍 φ16mm ■ダイヤモンド鑑定用 ■トリプレットガラスレンズ ■K24GP ■解像力 64本/mm以上 ■巾着、ネックストラップ付</p> 	<p>R229 ジュエッルルーペ ¥6,800- 10倍 φ15mm ■アクリロマーチ、 コーテッドガラスレンズ ■巾着、ネックストラップ付</p> 	<p>R230 ジュエッルルーペ ¥8,800- 18倍 φ15mm ■アクリロマーチ、 コーテッドガラスレンズ ■巾着、ネックストラップ付</p> 
<p>R235 ダイヤモンドルーペ ¥6,800- 10倍 φ16mm ■ダイヤモンド鑑定用 ■トリプレットガラスレンズ ■解像力 64本/mm以上 ■巾着、ネックストラップ付</p> 	<p>R236 ¥4,500- 10倍 φ14mm</p> <p>R237 ¥5,000- 20倍 φ12mm</p> <p>■アクリロマーチガラスレンズ ■巾着、ネックストラップ付</p> 	<p>NEW R7529 TRIPLET LOUPE 10X ¥9,000- 10倍 φ22mm ■トリプレットレンズ ■シュタインハイルクタイプ ■解像力 80本/mm以上 ■ケース、ネックストラップ付</p> 	<p>NEW R7530 LEDライト付き 10倍ルーペ ¥8,900- 10倍 φ20.5mm ■トリプレットレンズ ■電池LR1130 x 3個 ■ケース付</p> 

理科観察ルーペ

<p>R233 ¥3,400- 8倍 φ20mm ■ガラスレンズ</p> 	<p>R232 ¥3,400- 10倍・15倍 φ11mm・φ6mm ■ガラスレンズ</p> 
<p>R231 ¥2,500- 10倍 φ12mm ■ガラスレンズ</p> 	<p>R216 メタルホルダー ¥2,500- 4倍・7倍 φ36mm ■ガラスレンズ</p> 

ハンドルルーペ

エボ柄

R2781 ¥1,000-	3.5倍 φ50mm
R2782 ¥1,200-	3倍 φ65mm
R2783 ¥1,500-	2.5倍 φ75mm
R2784 ¥1,900-	2.5倍 φ90mm
R2785 ¥2,300-	2倍 φ100mm

■ガラスレンズ

R7519	R7526
LEDフラッシュルーペ ¥3,200- 10倍 φ27mm	LEDフラッシュルーペ ¥3,600- 15倍 φ21mm

■ガラスレンズ
■LED耐久時間：約40,000時間
■ケース付
※単4乾電池を3本購入して下さい。



ヘッドルーペ

両手が使用でき、拡大画像で細かい作業もラクラクこなせ、移動も自由にできます。

カートンオリジナルブランド
視・楽・楽
Shi-ra-ra

超軽量でしなやかなヘッドルーペにおしゃれなカラフルモデル登場

R1178
視・楽・楽 ヘッドルーペ
1.6倍レンズ付 ¥9,800-
2.0倍レンズ付 ¥9,800-
1.6倍/2.0倍 2枚レンズ付 ¥12,000-

New Concept Glasses




R1178-06 ピンク
R1178-03 ブルー
R1178-05 ホワイト

- レンズサイズ：縦40mm x 横110mm
- レンズ材質：硬質プラスチック(HC付)
- フレームサイズ：顔幅 130mm x つる 145mm
- フレーム材質：TR-90(ポリアミド系樹脂)
- 本体質量：約40g
- パッド材質：エラストマー樹脂
- ケース付(77x170x60)

R117816 1.6倍レンズ単体 ¥2,800-
R117820 2.0倍レンズ単体 ¥2,800-

※焦点距離：1.6倍は約25~35cm、2.0倍は約20~30cmが目安となります。(個人差があります)

R7502
LED照明付きヘッドルーペ
¥8,900-
1.5倍・2倍・2.5倍・3.5倍
■LED耐久時間：約40,000時間
■レンズサイズ：103mmx49mm (アクリルレンズ)
■付属レンズ：1.5倍・2倍・2.5倍・3.5倍 各1枚
*単4電池を3本購入して下さい。
*メガネを掛けたまま使用できます。



※照明部は取り外してLEDライトとして使用できます。

時計見ルーペ

メガネに取り付けるクリップ式
クリップ式時計見ルーペ(左眼用)

R1183 ¥4,600- 4倍 φ22mm ■ガラスレンズ	R1184 ¥4,600- 7倍 φ22mm ■ガラスレンズ
--	--



時計見ルーペ

R251
¥800-
6倍 φ21mm
■ガラスレンズ



R252
¥1,200-
5倍 φ20mm・
12倍 φ15mm
■ガラスレンズ



縮見ルーペ

R402 ¥2,700-
目盛10mm 7倍 φ18mm
■四方目
■二枚ガラスレンズ

R403 ¥2,700-
目盛20mm 6倍 φ25mm
■四方目
■二枚ガラスレンズ

R412 ¥2,200-
目盛15mm 7倍 φ19mm
■四方目
■一枚ガラスレンズ

R413 ¥2,800-
目盛25mm 6倍 φ28mm
■四方目
■一枚ガラスレンズ

