

真空排気用ホースクランプ

ゴムホース用クランプ



RHC9 [21153]

| 材質 | 適用径 (mm) | 型式 | 製品コード |
|---------|----------|--------|-------|
| SUS 304 | 11-23 | RHC6 | 20972 |
| | 14-27 | RHC7.5 | 20973 |
| | 17-32 | RHC9 | 21153 |
| | 19-38 | RHC12 | 20974 |
| | 21-45 | RHC15 | 20975 |
| | 27-51 | RHC18 | 20976 |
| | 40-64 | RHC25 | 20977 |
| | 50-66 | RHC32 | 20978 |
| | 68-86 | RHC38 | 20979 |
| | 87-113 | RHC50 | 20980 |

PVC 排気ホース用クランプ

| 材質 | 適用径 (mm) | 型式 | 製品コード |
|---------|----------|------|-------|
| SUS 304 | 17-32 | HC19 | 20639 |
| | 17-32 | HC25 | 21154 |
| | 33-57 | HC38 | 20641 |

会社案内

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS
VF / VG変換アダプタ
ADPフレキ
FXT成形ベローズ
FBビューポート
VPバルブ
V水冷・ガス
LF

EVAC

その他コスモテック
取扱い製品

技術資料

索引

お問合せ
シート