

K熱電対式セバレート型

共通機能
 °C熱電対 K
 センサー別売

HOLD
 MAX MIN
 Auto OFF
 約60分(解除可) IP67準拠

防水

温度計

サーモグラフィ

温度記録計
(口方式)

サーミスタ方式

ガラス式

K熱電対方式

K熱電対センサー



防水型デジタル温度計 CT-5100WP

- 抗菌樹脂
- リストストラップ
- センサー交換可



- 水周りで安心のIP67準拠 (専用防水センサー使用時)
- 測定値を固定表示するHOLD機能付き。
- MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。
- オートパワーオフ機能付き。
(最終ボタン動作から60分間動作がない場合には自動的に電源が切れる。解除可能)
- センサーは用途により選択可能で全20種類を準備。(別売)

JAN:4983621200119

センサー別売

標準価格 本体 ¥16,000 (税別)



防水型デジタル温度計 CT-5200WP

- 時計12h
- LED
- カウントダウン
- タイマー
- HACCP*1
- 抗菌樹脂
- リストストラップ
- センサー交換可
- カウントアップ
- 簡易記録
- Average
- 200件*2



- 水周りで安心のIP67準拠 (専用防水センサー使用時)
- 測定値を固定表示するHOLD機能付き。
- MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。
- オートパワーオフ機能付き。
(最終ボタン動作から60分間動作がない場合には自動的に電源が切れる。解除可能)
- センサーは用途により選択可能で全20種類を準備。(別売)
- アベレージ(平均値)表示機能付き。
- 時計、カウントダウンタイマー機能付き。
- 簡易ロガー記録機能(ボタンを任意に押した時、またはインターバル1~300秒の設定毎に、最大200件のデータを本体に記録)付き。
- アラート機能(予め設定した温度と時間の条件が経過したときにLEDとブザー音でお知らせ)付き。
- バックライト機能付き。

JAN:4983621200126

センサー別売

標準価格 本体 ¥19,400 (税別)

*1 アラート機能(HACCP機能)…75℃を1分間継続(デフォルト値)して温度測定が行われた時、LEDとブザーでお知らせする機能 (CT-5200WPのみ、設定可変の為、多目的に使用が可能です)

*2 簡易記録…RECボタンを任意に押したとき、またはインターバル1~300秒の設定ごとに最大200件までが記録可能(CT-5200WPのみ)

センサータイプ	Kタイプ熱電対
測定範囲	-199.9~+1370℃
分解能	0.1℃(-199.9~+999.9℃) 1℃(上記以外)
本体測定精度	-199.9~+100.0℃:±(0.1%rdg+0.6℃) 0.0~+100.0℃:±(0.1%rdg+0.3℃) +100.1~+199.9℃:±(0.2%rdg+0.3℃) +200.0~+1370℃:±(0.2%rdg+0.5℃)
本体防塵防水規格	IP67準拠(専用防水センサーを接続時)

*上記測定精度には、オプションセンサーの精度は含まれません。

サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・重量	約W70xH180xD40.5mm、約200g(本体のみ、電池含む)
電源	単4形乾電池×4本
電池寿命	1000時間(アルカリ電池使用時)
付属品	リストストラップ、取扱説明書(保証書付)
オプション	Kタイプ熱電対センサー(別売)(P.23、25~26のKSで始まる型式の製品)、 センサー用防水パッキン:CT-WP03、電池ケース用防水パッキン:CT-WP02
校正	可(ISO/IEC17025校正可)

意匠登録番号 第1435973号、第1435974号

CT-5100WP/5200WP専用オプション

*CT-5000WPシリーズは、下記センサーのほかにP.29~30のKSで始まる型式の製品もお使いいただけます。

● **KS-251WP** (食品・液体、中心温度)

○ 寸法:約φ1.6~3.2×100mm ○ 温度:-40~+250℃
 ○ 材質:SUS304 ○ コード長:約1m
 ○ センサータイプ:Kタイプ熱電対 JAN:4983621552515

IPX7準拠 標準価格 本体 ¥11,000 (税別)

● **KS-300WP** (液体、中心温度)

○ 寸法:約φ3.2×150mm ○ 温度:-40~+300℃
 ○ 材質:SUS304 ○ コード長:約1m
 ○ センサータイプ:Kタイプ熱電対 JAN:4983621553154

IPX7準拠 標準価格 本体 ¥9,400 (税別)

● **KS-700WP** (液体温度、狭小フレキシブルタイプ)

○ 寸法:約φ1.0×300mm ○ 温度:-40~+700℃
 ○ 材質:SUS316 ○ コード長:約1m
 ○ センサータイプ:Kタイプ熱電対 JAN:4983621557022

IPX7準拠 標準価格 本体 ¥11,000 (税別)

CT-5000WPシリーズセンサー用
防水パッキン
CT-WP03

○ 内容量:5個

JAN:4983621960044

標準価格 本体 ¥550 (税別)

CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池ケース用
防水パッキン
CT-WP02

○ 内容量:2個

JAN:4983621960037

標準価格 本体 ¥550 (税別)

● 本体及びセンサーの防水性能は、本体のセンサーコネクタ部にセンサーのコネクタキャップをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。
 ● ご使用前には必ずセンサーのコネクタキャップがしっかりと本体のコネクタ部に取り付けられているかご確認ください。
 ※高温環境下では、その使い方によりセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のセンサーをご使用ください。