

CHS カップリング

CHS COUPLING

ソケット SOCKET



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	øB	C	D	E	重量 (g) Weight (g)
		CHS-02M	R1/4	58.0	25.0	21.0	19.0	-	109
		CHS-03M	R3/8	60.0	25.0	21.0	19.0	-	123
		CHS-04M	R1/2	62.0	25.0	21.0	21.0	-	138
			オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。 Male threads are pretaped with sealant						
		CHS-02F	Rc1/4	58.5	25.0	21.0	19.0	-	120
		CHS-03F	Rc3/8	59.5	25.0	21.0	21.0	-	111
		CHS-04F	Rc1/2	59.5	25.0	21.0	26.0	-	158
		CHS-5H	5×8 ウレタンホース	60.0	25.0	21.0	19.0	14.0	120
		CHS-6H	6×9 ウレタンホース	62.5	25.0	21.0	19.0	16.0	127
		CHS-6.5H	6.5×10 ウレタンホース	62.5	25.0	21.0	19.0	16.0	125
		CHS-8H	8×12 ウレタンホース	65.0	25.0	21.0	19.0	19.0	139
		CHS-11H	11×16 ウレタンホース	74.0	25.0	21.0	24.0	24.0	185
		CHS-8MH	MH-8	63.5	25.0	21.0	21.0	17.0	121
		CHS-10MH	MH-10	63.5	25.0	21.0	21.0	19.0	125
		CHS-7B	7mm内径ホース(Hose I.D.)	73.0	25.0	21.0	19.0	-	100
		CHS-10B	10mm内径ホース(Hose I.D.)	75.0	25.0	21.0	19.0	-	104
		CHS-13B	13mm内径ホース(Hose I.D.)	79.0	25.0	21.0	19.0	-	107

フリーアングルソケットシリーズ FREE ANGLE SOCKET SERIES



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	øB	C	D	E	F	重量 (g) Weight (g)
		2FAS-6.5H-CHS	6.5×10 ウレタンホース	91.2	25.0	21.0	19.0	17.0	16.0	158
		3FAS-8H-CHS	8×12 ウレタンホース	95.8	25.0	21.0	19.0	19.0	19.0	172
		3FAS-8MH	MH-8	93.9	25.0	21.0	19.0	19.0	17.0	159
		3FAS-10MH	MH-10	93.9	25.0	21.0	19.0	19.0	19.0	172

ニツプル NIPPLE



	寸法 Dimensions	型式 Model	接続部 Connection	A	øB	C	D	E	重量 (g) Weight (g)
		C4P-01M	R1/8	37.0	-	14.0	-	-	22
		C4P-02M	R1/4	41.0	-	14.0	-	-	27
		C4P-03M	R3/8	42.0	-	17.0	-	-	33
		C4P-04M	R1/2	48.0	-	21.0	-	-	57
			オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。 Male threads are pretaped with sealant						
		C4P-02F	Rc1/4	38.0	-	17.0	-	-	30
		C4P-02FF	G1/4	33.0	-	17.0	-	-	30
		C4P-03F	Rc3/8	39.0	-	21.0	-	-	43
		C4P-04F	Rc1/2	44.5	-	27.0	-	-	78
		C4P-5H	5×8 ウレタンホース	42.0	-	14.0	-	14.0	33
		C4P-6H	6×9 ウレタンホース	44.5	-	17.0	-	16.0	43
		C4P-6.5H	6.5×10 ウレタンホース	44.5	-	17.0	-	16.0	42
		C4P-8H	8×12 ウレタンホース	48.0	-	19.0	-	19.0	61
		C4P-11H	11×16 ウレタンホース	56.0	-	24.0	-	24.0	106
		PME-8	MH-8	44.5	-	17.0	-	17.0	41
PME-10	MH-10	44.5	-	19.0	-	19.0	49		
		C4P-7B	7mm 内径ホース	54.0	14.0	-	-	-	24
		C4P-10B	10mm 内径ホース	56.0	14.0	-	-	-	26
		C4P-13B	13mm 内径ホース	60.0	17.0	-	-	-	43