

補償導線 ビニル平型

1Pair extension and compensating cable

断面図 Cross Sectinal View	型式	導体 Conductor		絶縁体 Insulation		遮蔽	シース Sheath		仕上外径
		構成 本/mm Strands/mm	断面積 mm ² Cross Sectinal Area	材質 Material	厚さmm Thick- ness	厚さmm Shielding Thick- ness	材質 Material	厚さmm Thick- ness	mm Overall Diameter
	VX-G(SM) KX-G(SM) TX-G(SM) JX-G(SM) RX-G(SM)	7/0.32	0.5	難燃性 105°C耐熱 ビニル Heat resistant PVC	0.32		難燃性 105°C耐熱 ビニル Heat resistant PVC	0.5	2.6 × 4.2
	VX-G-IS(SM) KX-G-IS(SM) TX-G-IS(SM) JX-G-IS(SM) RX-G-IS(SM)	7/0.32	0.5	難燃性 105°C耐熱 ビニル Heat resistant PVC	0.32	編組 Shielding Braid 0.3	難燃性 105°C耐熱 ビニル Heat resistant PVC	0.5	3.3 × 4.8