

ビニールチューブ



デンカのビニールチューブは印字を鮮明に捺印できます

DENKA PVC TUBING, SUITABLE FOR MARKING CLEARLY

Specifications

材質 Material	軟質PVC Soft PVC
使用温度範囲 Operating Temperature	-20~60℃
標準色 Standard Color	白 黒 透明 White Black Natural
その他色 Other color	その他、お客様のご要望に合わせて製作致します。 Other colors upon customer's requirement.

型番 Order Ref.Number	内径 Inside Diameter(mm)	肉厚 Wall Thickness (mm)	包装単位 (m/巻) Std Length (m/spool)
TB-2.0	2±0.15	0.4	200
TB-2.5	2.5±0.15	0.4	200
TB-2.8	2.8±0.15	0.45	200
TB-3.0	3±0.15	0.45	200
TB-3.2	3.2±0.15	0.45	200
TB-3.4	3.4±0.15	0.45	200
TB-3.5	3.5±0.15	0.45	200
TB-3.6	3.6±0.15	0.45	200
TB-3.8	3.8±0.15	0.45	200
TB-4.0	4±0.15	0.45	200
TB-4.2	4.2±0.15	0.45	200
TB-4.5	4.5±0.15	0.45	200
TB-5.0	5.0±0.2	0.5	200
TB-5.1	5.1±0.2	0.5	200
TB-5.5	5.5±0.2	0.5	200
TB-6.0	6.0±0.2	0.5	200

ULビニールチューブ



UL規格およびCSA規格に基づいて作られたビニールチューブです



■ 耐熱性・難燃性にもすぐれた、電気絶縁用チューブです。

UL AND CSA VINYL TUBING

■ This insulation tubing provides heat resistance and flame retardance.

Specifications

材質 Material	軟質塩化ビニール樹脂 Soft Vinyl Chloride Resin
使用温度範囲 Operating Temperature	-20~105℃
規格 Standard	UL224 VW-1 CSA C22.2
標準色 Standard Color	透明 黒 Natural Black
その他色 Other color	灰 白 赤 黄 橙 緑 青 茶 Gray White Red Yellow Orange Green Blue Brown

型番 Order Ref.Number	内径 Inside Diameter(mm)	最小肉厚 Minimum Wall Thickness(mm)		包装単位 (m/巻) Std Length (m/spool)
		AH-6	AH-3	
AWG20	0.85±0.1	0.44	0.33	300
AWG19	0.9±0.1	0.44	0.33	300
AWG18	1±0.15	0.44	0.33	300
AWG17	1.2±0.15	0.56	0.33	300
AWG16	1.3±0.15	0.56	0.33	300
AWG15	1.5±0.15	0.56	0.33	300
AWG14	1.7±0.15	0.56	0.33	300
AWG13	1.9±0.2	0.56	0.33	300
AWG12	2.1±0.2	0.56	0.33	300
AWG11	2.4±0.2	0.56	0.33	300
AWG10	2.7±0.2	0.56	0.33	300
AWG9	3±0.25	0.56	0.44	300
AWG8	3.3±0.25	0.56	0.44	300
AWG7	3.7±0.25	0.56	0.44	300
AWG6	4.2±0.3	0.56	0.44	300
AWG5	4.7±0.3	0.56	0.44	300
AWG4	5.3±0.3	0.56	0.44	300
AWG3	5.9±0.3	0.56	0.44	300
AWG2	6.6±0.3	0.56	0.44	200
AWG1	7.4±0.35	0.56	0.44	200
AWG0	8.3±0.35	0.56	0.44	200