

# 密閉形 圧力計

## 概要

計量法に基づいた、型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。

## 特長

- 密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の良い場所でご使用いただける製品です。
- 大きさ、ケース形状、圧力スパンの種類が豊富なので機種選択が容易にできます。



■弊社製品の計量法第77条第2項に基づく型式承認番号

合金鋼系ブルドン管式圧力計	第X953号
銅系ブルドン管式圧力計	第X954号

(ただし、真空計・連成計は特定計量器の対象外)

## ■ご注文に際して——

ご要望の製品を確実にお届けするため、ご用命の際に次の項目についてお知らせ下さい。

- ①型番(用途、ケースタイプ) ②大きさ、ケース外観形状、接続ねじ(ねじの種類、および寸法) 接続部材質  
③圧力スパン ④付加仕様

## ■製品の呼び方例——

- ①型番：屋外用 金属ねじ蓋ケース  
②大きさ：100φ ケース外観形状：AU 接続ねじ：G3/8B(PF) 接続部材質：黄銅  
③圧力スパン：0~0.6MPa  
④付加仕様：用途耐振形 処理禁油

**MPK - 341A - 0.6MPa - V - 禁油**  
A B C D

## ■密閉形圧力計 MPP(プラスチック)

大きさ	ケース外観	一般用途						耐食用途						圧力スパン(MPa)	接続部材質		ケース材質		精度	付加仕様
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)	G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)		一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途		
75	A ー	MPP-231A	MPP-731A	MPP-331A	MPP-831A	ー	ー	MPP-236A	MPP-736A	MPP-336A	MPP-836A	ー	ー	圧力 0~0.06 ~0~100 真空 -0.1~0 連成 -0.1~0.06 ~-0.1~2.5	株 C3604	株 SUS316	MPP 樹脂 ねじ蓋ケース	±1.6%F.S	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付	
	B 取付穴	MPP-231B	MPP-731B	MPP-331B	MPP-831B	ー	ー	MPP-236B	MPP-736B	MPP-336B	MPP-836B	ー	ー		ブルドン管 C2700T	SUS304 (製作可能)				
100	A ー	MPP-241A	MPP-741A	MPP-341A	MPP-841A	MPP-441A	MPP-941A	MPP-246A	MPP-746A	MPP-346A	MPP-846A	MPP-446A	MPP-946A	株 C3604 ブルドン管 C2700T SUS316 (10MPa以上)	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能)	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付		
	B 取付穴	MPP-241B	MPP-741B	MPP-341B	MPP-841B	MPP-441B	MPP-941B	MPP-246B	MPP-746B	MPP-346B	MPP-846B	MPP-446B	MPP-946B		ブルドン管 SUS316					

## ■密閉形圧力計 MPK(金属)

大きさ	ケース外観	一般用途						耐食用途						圧力スパン(MPa)	接続部材質		ケース材質		精度	付加仕様
		G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)	G1/4B(PF)	R1/4(PT)	G3/8B(PF)	R3/8(PT)	G1/2B(PF)	R1/2(PT)		一般用途	耐食用途	一般用途	耐食用途		
60	A ー	MPK-221A	MPK-721A	ー	ー	ー	ー	MPK-226A	MPK-726A	ー	ー	ー	ー	圧力 0~0.06 ~0~100 真空 -0.1~0 連成 -0.1~0.06 ~-0.1~2.5	株 C3604 ブルドン管 C2700T	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.6%F.S	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付	
	B 取付穴	MPK-221B	MPK-721B	ー	ー	ー	ー	MPK-226B	MPK-726B	ー	ー	ー	ー							
	D 取付穴	MPK-221D	MPK-721D	ー	ー	ー	ー	MPK-226D	MPK-726D	ー	ー	ー	ー							
	DB 取付金具	MPK-221DB	MPK-721DB	ー	ー	ー	ー	MPK-226DB	MPK-726DB	ー	ー	ー	ー							
75	A ー	MPK-231A	MPK-731A	MPK-331A	MPK-831A	ー	ー	MPK-236A	MPK-736A	MPK-336A	MPK-836A	ー	ー	株 C3604 ブルドン管 C2700T SUS316 (10MPa以上)	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能)	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付		
	B 取付穴	MPK-231B	MPK-731B	MPK-331B	MPK-831B	ー	ー	MPK-236B	MPK-736B	MPK-336B	MPK-836B	ー	ー							
	D 取付穴	MPK-231D	MPK-731D	MPK-331D	MPK-831D	ー	ー	MPK-236D	MPK-736D	MPK-336D	MPK-836D	ー	ー							
	DB 取付金具	MPK-231DB	MPK-731DB	MPK-331DB	MPK-831DB	ー	ー	MPK-236DB	MPK-736DB	MPK-336DB	MPK-836DB	ー	ー							
100	A ー	MPK-241A	MPK-741A	MPK-341A	MPK-841A	MPK-441A	MPK-941A	MPK-246A	MPK-746A	MPK-346A	MPK-846A	MPK-446A	MPK-946A	株 C3604 ブルドン管 C2700T SUS316 (10MPa以上)	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能)	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付		
	B 取付穴	MPK-241B	MPK-741B	MPK-341B	MPK-841B	MPK-441B	MPK-941B	MPK-246B	MPK-746B	MPK-346B	MPK-846B	MPK-446B	MPK-946B							
	D 取付穴	MPK-241D	MPK-741D	MPK-341D	MPK-841D	MPK-441D	MPK-941D	MPK-246D	MPK-746D	MPK-346D	MPK-846D	MPK-446D	MPK-946D							
	DB 取付金具	MPK-241DB	MPK-741DB	MPK-341DB	MPK-841DB	MPK-441DB	MPK-941DB	MPK-246DB	MPK-746DB	MPK-346DB	MPK-846DB	MPK-446DB	MPK-946DB							
150	A ー	ー	ー	MPK-361A	MPK-861A	MPK-461A	MPK-961A	ー	ー	MPK-366A	MPK-866A	MPK-466A	MPK-966A	株 C3604 ブルドン管 C2700T SUS316 (10MPa以上)	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能)	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付		
	B 取付穴	ー	ー	MPK-361B	MPK-861B	MPK-461B	MPK-961B	ー	ー	MPK-366B	MPK-866B	MPK-466B	MPK-966B							
	D 取付穴	ー	ー	MPK-361D	MPK-861D	MPK-461D	MPK-961D	ー	ー	MPK-366D	MPK-866D	MPK-466D	MPK-966D							
	DB 取付金具	ー	ー	MPK-361DB	MPK-861DB	MPK-461DB	MPK-961DB	ー	ー	MPK-366DB	MPK-866DB	MPK-466DB	MPK-966DB							
200	A ー	ー	ー	MPK-381A	MPK-881A	MPK-481A	MPK-981A	ー	ー	MPK-386A	MPK-886A	MPK-486A	MPK-986A	株 C3604 ブルドン管 C2700T SUS316 (10MPa以上)	株 SUS316	アルミ 黒ケース	±1.0%F.S (100φ以上で 製作可能)	用途による種類 普通形…なし 蒸気用…M 耐熱形…H 耐振形…V 蒸気用耐振形…MV 耐熱耐振形…HV 処理 禁油 ●接液部に油脂類がないように処理 禁油禁水 ●接液部に油脂類及び水分がないように処理 指針 ●ゼロ調整針 ●遺留針付(圧力の最大値を指示) ●設置針(オキバリ)付		
	B 取付穴	ー	ー	MPK-381B	MPK-881B	MPK-481B	MPK-981B	ー	ー	MPK-386B	MPK-886B	MPK-486B	MPK-986B							