

1. 適用 この仕様書は、機器配線・電力制限回路用に使用されるNFPA79対応のE T F E絶縁P V Cシースシールド付ケーブルについて規定する。

2. 品名・サイズ

品名	サイズ
RMFEV-SB (CL3)	5-3.による

3. 適合規格

適合規格		UL規格 [UL 13] PLCC (Power-Limited Circuit Cables)	UL規格 [UL 758] UL AWM (UL Appliance Wiring Material)	CSA規格 [C22.2 No. 210.2] cUL AWM (cUL Appliance Wiring Material)
型式		CL3	※1 スタイル No. 2517	※2 CSA AWM I/II AB
定格	温度	105℃	105℃	105℃
	電圧	—	300V	300V
難燃性		Vertical tray flame test	VW-1	FT1

※1 USE : External interconnection of electronic equipment or internal wiring of electronic equipment or appliances.

※2 USE : I:Internal、II:External  
A:Not subject to mechanical abuse.  
B:May be subject to mechanical abuse.

4. 表面表示 (例: AWG16の場合)

DYDEN E302310 (UL) CL3 105C 16AWG SHIELDED — AWM 2517 VW-1  AWM 105C 300V I/II A/B FT1 -LF-