

カテゴリ 7 / カテゴリ 6A 対応 (ツメ折れ防止タイプ)

ネットワーク

- 無線 LAN
- 有線 LAN / スイッチングハブ
- LAN ケーブル
- NAS
- ハードディスク / DVD
- 液晶ディスプレイ
- カスタム PC
- USB メモリ
- SD メモリカード
- メモリモジュール
- メモリ リードライタ
- マウス
- キーボード / テンキーボード
- ゲームパッド
- WEBカメラ / レーザーポインター
- ヘッドセット / スピーカー
- USB ハブ
- USB / IEEE 1394 ケーブル
- ディスプレイ / プリンターケーブル
- その他 PC 用ケーブル
- 切替器 / ディスプレイ分配器
- PC タップ / AC アダプタ
- ADSL / ケーブルアクセサリ
- セキュリティ / 耐震用品
- OA フィルター
- キーボードカバー
- 冷却用品
- クリーナー
- マウスパッド
- キャンニング / インナーバッグ
- デジカメ / 電子辞書用品
- メディアケース
- ラベル / 用紙
- インク / トナーカートリッジ
- デスク / ラック / チェア
- スマートフォン用 アクセサリ
- タブレット PC 用 アクセサリ
- iPod 用 アクセサリ
- Bluetooth イヤホン / ヘッドセット
- FM トランスミッタ
- ヘッドホン
- その他アクセサリ
- AV ケーブル
- ライフスタイル

LANケーブルのツメが折れるとどうなるの?..

ネットワークが切れてメールが送れない!

ネットショッピングの途中で切れちゃった..

ツメが折れると抜けやすく、ネットワークが突然切れたりします。

# だから!

## ツメ折れしないLANケーブル

エレコムだけの W 構造

**ポイント①**  
180°曲げても折れない!  
1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材 ※180°曲げるのは通常使用ではありません

**ポイント②**  
ツメ折れ防止プロテクタ  
ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!

カテゴリ7 対応 (ツメ折れ防止タイプ)

**スタンダードタイプ**

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T
1000BASE TX	10GBASE T	

CAT7

ヨリ線 8芯 金メッキ スリム&モールド加工

ツメ折れ防止カバー スリムコネクタ EU RoHS 指令準拠 **ツメが折れない!**

配列図 **ブルーメタリック**

ケーブル長	本体 (税込)	品番	JANコード
3.0m	¥4,380 (¥4,730)	LD-TWS7/BM30	4953103847873
5.0m	¥5,880 (¥6,350)	LD-TWS7/BM50	4953103847880
10.0m	¥9,780 (¥10,562)	LD-TWS7/BM100	4953103847897
15.0m	¥13,200 (¥14,256)	LD-TWS7/BM150	4953103847903
20.0m	¥16,600 (¥17,928)	LD-TWS7/BM200	4953103847910

**スリムタイプ**

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T
1000BASE TX	10GBASE T	

CAT7

ヨリ線 8芯 金メッキ スリム&モールド加工

ツメ折れ防止カバー スリムコネクタ EU RoHS 指令準拠 **ツメが折れない!**

配列図 **ブルーメタリック**

ケーブル長	本体 (税込)	品番	JANコード
0.5m	¥2,680 (¥2,894)	LD-TWS7/BM05	4953103846490
1.0m	¥3,020 (¥3,261)	LD-TWS7/BM10	4953103846506
2.0m	¥3,700 (¥3,996)	LD-TWS7/BM20	4953103846513
3.0m	¥4,550 (¥4,914)	LD-TWS7/BM30	4953103846520
5.0m	¥6,080 (¥6,566)	LD-TWS7/BM50	4953103846537
10.0m	¥9,980 (¥10,778)	LD-TWS7/BM100	4953103846544

**フラットタイプ**

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T
1000BASE TX	10GBASE T	

CAT7

ヨリ線 8芯 金メッキ スリム&モールド加工

ツメ折れ防止カバー スリムコネクタ EU RoHS 指令準拠 **ツメが折れない!**

配列図 **ブルーメタリック**

ケーブル長	本体 (税込)	品番	JANコード
0.5m	¥2,850 (¥3,078)	LD-TWS7/BM05	4953103846438
1.0m	¥3,190 (¥3,445)	LD-TWS7/BM10	4953103846445
2.0m	¥3,870 (¥4,179)	LD-TWS7/BM20	4953103846452
3.0m	¥4,720 (¥5,097)	LD-TWS7/BM30	4953103846469
5.0m	¥6,240 (¥6,739)	LD-TWS7/BM50	4953103846476
10.0m	¥10,150 (¥10,962)	LD-TWS7/BM100	4953103846483

[仕様]

- 伝送速度: 10Gbps
- 規格: CAT7対応 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
- 伝送帯域: 600MHz ■結線方式: ストレート結線
- ケーブル太さ: 5.7mm

カテゴリ6A 対応 (ツメ折れ防止タイプ)

**スタンダードタイプ**

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX	10GBASE T
----------	------------	------------	-------------	-----------

CAT6A

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 ツメ折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠 **ツメが折れない!**

配列図 **ブルー**

ケーブル長	本体 (税込)	品番	JANコード
0.5m	¥1,000 (¥1,080)	LD-GPAT/BU05	4953103846364
1.0m	¥1,150 (¥1,242)	LD-GPAT/BU10	4953103846371
1.5m	¥1,270 (¥1,371)	LD-GPAT/BU15	4953103846388
2.0m	¥1,390 (¥1,501)	LD-GPAT/BU20	4953103846395
3.0m	¥1,610 (¥1,738)	LD-GPAT/BU30	4953103846401
5.0m	¥2,020 (¥2,181)	LD-GPAT/BU50	4953103846418
7.0m	¥2,510 (¥2,710)	LD-GPAT/BU70	4953103846425
10.0m	¥3,140 (¥3,391)	LD-GPAT/BU100	4953103846432
15.0m	¥4,240 (¥4,579)	LD-GPAT/BU150	4953103846449
20.0m	¥5,770 (¥6,231)	LD-GPAT/BU200	4953103846456
30.0m	¥8,280 (¥8,942)	LD-GPAT/BU300	4953103846463
50.0m	¥13,200 (¥14,256)	LD-GPAT/BU500	4953103846470

**フラットタイプ**

10BASE T	100BASE TX	1000BASE T	1000BASE TX	10GBASE T
----------	------------	------------	-------------	-----------

CAT6A準拠

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 ツメ折れ防止カバー EU RoHS 指令準拠 **ツメが折れない!**

配列図 **ブルーメタリック**

ケーブル長	本体 (税込)	品番	JANコード
0.5m	¥1,150 (¥1,242)	LD-GFAT/BM05	4953103847446
1.0m	¥1,360 (¥1,468)	LD-GFAT/BM10	4953103847453
1.5m	¥1,480 (¥1,598)	LD-GFAT/BM15	4953103847460
2.0m	¥1,600 (¥1,728)	LD-GFAT/BM20	4953103847477
3.0m	¥2,000 (¥2,160)	LD-GFAT/BM30	4953103847484
5.0m	¥2,340 (¥2,527)	LD-GFAT/BM50	4953103847491
7.0m	¥2,850 (¥3,078)	LD-GFAT/BM70	4953103847507
10.0m	¥3,900 (¥4,212)	LD-GFAT/BM100	4953103847514
15.0m	¥5,430 (¥5,864)	LD-GFAT/BM150	4953103847521
20.0m	¥7,130 (¥7,707)	LD-GFAT/BM200	4953103847538

[仕様]

- 伝送速度: 10Gbps
- 規格: CAT6A準拠 (10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
- 伝送帯域: 500MHz ■結線方式: ストレート結線
- ケーブル太さ: 6.5mm