

タップ用マグネット



- 荷重の目安:約950gまで(2個使用時)
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 外形寸法(約):H23.3×W30.7×D5.7(mm)
- 屋内用

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。

壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。

OAT-MAG2P

No.1802-2

- H62×W122×D10
- 40g ● 400/400



USBコード付タップ



- AC差込口定格:AC100V 14A
- 合計:1400Wまで
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 屋内専用
- コード長:2m
- 口数:2個口(WBS-LS22USB(W))
- 4個口(WBS-LS42USB(W))

USBポート

- 定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- ポート数:2個口

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能!

雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

耐トラッキングカバーで電気火災を予防!

スッキリ配線できるスイングプラグ

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用

ホコリ防止扉付き

LEDランプ仕様 独立スイッチ

本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用

コードは保護被ふく付安全構造

WBS-LS22USB(W)

No.1940-3

- H340×W110×D35
- 360g ● 30/30



WBS-LS42USB(W)

No.1940-4

- H410×W110×D35
- 435g ● 30/30



WBS-LS22USB(W)

WBS-LS42USB(W)

7個口 OAマルチタップ



- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- マグネット付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

抜け止め形でプラグ抜け防止

集中スイッチで一斉にON/OFF



WBN-S7202B(G)

No.1529-5

- H355×W105×D35
- 460g ● 20/20



- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- マグネット付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

抜け止め接地形でプラグ抜け防止

集中スイッチで一斉にON/OFF



WBN-S7203B(G)

No.1529-7

- H355×W105×D35
- 610g ● 20/20



3個口 集中スイッチ付デスクタップ



- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- スイングプラグ
- はさみ幅10~40mm
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



WB-DS32B(W)

No.1448-5

- H220×W180×D57
- 340g ● 10/30



ホワイト

家具の狭いすき間でもピッタリと付けて使えます。

差込口が斜めだからプラグの抜き差しがしやすい。



コード付タップ/  
延長コード/  
プラグタップ

一般配線器具/  
照明用配線器具

工事用配線器具/  
屋外配線

配線  
小物パーツ

ブラボックス  
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・  
テスター

結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープ

モール/  
モールパーツ

エアコン  
配管パーツ

補修用コード/  
切りコード

ドラム巻  
コード