

ジェットブラックヤスリシリーズ

凄まじい切れ味!!

- ・特殊黒染による表面処理で錆にくい。
- ・電解研磨でヤスリ目を磨き研削性を向上。
- ・平ヤスリのヤスリ目がない面は、コーナー研削時に傷が入りにくいサイドフラット加工。



動画でチェック

組ヤスリ(TF-11~15)

目の粗さ:中目



品番	価格	形状	呼称	目の粗さ	サイズ (mm) 刃渡り 全長	重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
TF-11	¥1,650 (1,500)	平	組	中目	100 215	58	65416	12
TF-12	¥3,300 (3,000)	半丸				59	65423	
TF-13	¥2,200 (2,000)	丸				41	65430	
TF-14	¥2,618 (2,380)	四角				52	65478	
TF-15	¥2,959 (2,690)	三角				56	65485	

組ヤスリ(TF-31~35)

目の粗さ:細目



品番	価格	形状	呼称	目の粗さ	サイズ (mm) 刃渡り 全長	重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
TF-31	¥2,310 (2,100)	平	組	細目	100 215	58	66413	12
TF-32	¥4,620 (4,200)	半丸				61	66420	
TF-33	¥2,420 (2,200)	丸				40	66437	
TF-34	¥2,750 (2,500)	四角				55	66444	
TF-35	¥3,190 (2,900)	三角				58	66451	

精密ヤスリ(TF-21~25)

目の粗さ: #3



品番	価格	形状	呼称	目の粗さ	サイズ (mm) 刃渡り 全長	重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
TF-21	¥2,750 (2,500)	平	精密	#3	100 200	21	65447	12
TF-22	¥2,860 (2,600)	半丸				18	65454	
TF-23	¥2,585 (2,350)	丸				16	65461	
TF-24	¥3,190 (2,900)	四角				19	65492	
TF-25	¥3,190 (2,900)	三角				17	65508	

鉄工ヤスリ(TF-41~45)

目の粗さ:中目



品番	価格	形状	呼称	目の粗さ	サイズ (mm) 刃渡り 全長	重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)	
TF-41	¥3,850 (3,500)	平	鉄工	中目	175	325	166	66468	
TF-42	¥5,280 (4,800)	半丸				325	153	66475	
TF-43	¥3,190 (2,900)	丸				300	109	66482	1
TF-44	¥3,916 (3,560)	四角				325	112	66499	
TF-45	¥5,126 (4,660)	三角				325	166	66505	

※TF-41~45の全長・木柄は手作業で取り付けられている為、寸法は参考とする。

ジェットブラックヤスリセット(TFS-07・10・20・30)

・プロの方にもおすすめです。

TFS-07

組ヤスリ中目・精密ヤスリ#3
各3本の6本セット



TFS-10・20・30

用途に合わせて5本セット。クリーナーブラシが付属します。
作業内容によって3種のセットからお選びください。



付属ケース(W240xL240mm)

巻き込むことでコンパクトに収納出来ます
(φ50mm)



セット品番	セット価格	内容品・形状					クリーナー ブラシ	呼称	サイズ (mm)			セット重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
		平	半丸	丸	四角	三角			目の粗さ	刃渡り	全長			
TFS-07	¥15,180 (13,800)	TF-11	TF-12	TF-13	-	-	-	組	中目	100	215	274	65577	1
TFS-10	¥13,530 (12,300)	TF-21	TF-22	TF-23	TF-14	TF-15	○	精密	#3	200	215	349	65584	
TFS-20	¥14,850 (13,500)	TF-21	TF-22	TF-23	TF-24	TF-25	○	精密	#3	200	170	170	65591	
TFS-30	¥15,950 (14,500)	TF-31	TF-32	TF-33	TF-34	TF-35	○	組	細目	215	371	371	65607	

ヤスリ(TF-06・07・10)



TF-10

品番	価格	形状	サイズ (mm)			重量 (g)	JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
			刃渡り	全長	グリップ長			
TF-06	¥990 (900)	平	100	200	90	27	65362	10
TF-07	¥1,012 (920)	丸	100	200	90	42	65379	
TF-10	¥1,419 (1,290)	半丸	100	200	90	39	65409	

ヤスリセット(TFS-01~02)

TFS-01



TFS-02



品番	価格	全長 (mm)	目の粗さ	内容品・形状					JAN コード (49998330)	梱包 数量 (ケ)
TFS-01	¥5,313 (4,830)	185	中目	平	半丸	丸	四角	三角	65515	5
TFS-02	¥5,720 (5,200)	200	中目	平	半丸	丸	四角	三角	65522	

ネジザウルス

回す

つかむ

切る

削る

むく

圧着

ハンダ

検査

工具セット

収納

ESD

ケミカル