

TR-01~04 テーパーリーマー

- アルミ板、薄鉄板の孔開け、拡大やパイプの面取りに最適です。
- 硬度:HRC55±3
- 材質:高炭素鋼



品番	孔開範囲	刃数	刃長	全長	重量 (g)	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TR-01	φ3.0~12	6	81	113	60	¥900	5	66116
TR-02	φ4.0~16	6	85	118	79	¥1,080	5	66123
TR-03	φ5.0~20	7	95	130	157	¥1,500	5	66130
TR-04	φ6.0~30	7	107	145	393	¥2,390	5	66147

TT-21・26 ダイス



品番	サイズ	ピッチ	外径	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TT-21	M1.7	0.35	20	¥2,640	10	65218
TT-26	M6	1.0	25	¥1,750	10	65263

TT-03・10~16 タップ／タップセット




- 先タップ、中タップ、仕上げタップ(セット)

- 中タップ 4本組(M2, 3, 4, 5)
- タップハンドル(TT-02)

品番	重量 (g)	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TT-03	100	¥3,880	5	65034

品番	セット内容	サイズ	ピッチ	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TT-10	先・中・仕上げ 3本組	M1.4	0.3	¥3,080	10	65102
TT-11		M1.7	0.35	¥3,080	10	65119
TT-12		M2	0.4	¥1,690	10	65126
TT-13		M3	0.5	¥1,310	10	65133
TT-14		M4	0.7	¥1,310	10	65140
TT-15		M5	0.8	¥1,430	10	65157
TT-16	M6	1.0	¥1,610	10	65164	

TT-01・02 タップハンドル



TT-01



TT-02

品番	サイズ	ハンドル径	重量 (g)	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TT-01	170	φ7	84	¥1,940	10	65010
TT-02	85×60	φ5	66	¥1,640	10	65027

※適用タップサイズ TT-01 (M1~M6.5)、TT-02 (M2~M6)。

TDS-01~03 ドリルセット



TDS-01



TDS-02



TDS-03

品番	組本数	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TDS-01	5			●	●									¥1,880	20	64716
TDS-02	6													¥1,980	20	64723
TDS-03	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥3,330	20	64730

TD-03~60 ドリル



品番	φ	全長	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)	品番	φ	全長	価格 (税抜)	梱包数 (ヶ)	JANコード (49898330)
TD-03	0.3	20	¥770	10	64037	TD-16	1.6	42	¥420	10	64167
TD-04	0.4	20	¥645	10	64044	TD-18	1.8	45	¥430	10	64181
TD-05	0.5	21	¥530	10	64051	TD-20	2.0	48	¥380	10	64204
TD-06	0.6	24	¥530	10	64068	TD-25	2.5	56	¥380	10	64259
TD-07	0.7	27	¥495	10	64075	TD-30	3.0	61	¥355	10	64303
TD-08	0.8	30	¥425	10	64082	TD-32	3.2	63	¥425	10	64327
TD-09	0.9	30	¥450	10	64099	TD-35	3.5	69	¥425	10	64358
TD-10	1.0	33	¥390	10	64105	TD-40	4.0	74	¥470	10	64402
TD-12	1.2	36	¥430	10	64129	TD-50	5.0	84	¥635	10	64501
TD-15	1.5	40	¥390	10	64150	TD-60	6.0	94	¥830	10	64600