

# 電動工具 電動ポリッシャー

## EARTH MAN



### 用途

車・床などのワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に

### 特長

- 回転&偏心!楕円回転で手がけワックス感覚
- 無段変速スイッチ ●充実のセット内容 ●5mコード

### 付属品・セット内容

- スポンジパッド ●タオル地パッドカバー×3 ●毛バフパッドカバー×2
- ワックス用ヘラ

### 仕様

- 電圧:AC100V ●周波数:50/60Hz ●電流:0.6A ●消費電力:60W
- 回転数:50Hz 約900~3000min-1/60Hz 約600~3000min-1
- 本体サイズ:約長さ280×幅148×高さ195(mm)
- ベースパッド寸法:約φ148mm ●コード長:約5m ●質量:約1.6kg
- 定格時間:30分

電動ポリッシャー EP-300A

品番	1401205	JAN	4907052553446
PKG サイズ/重量	H210×W315×D155mm/2100g		
小箱 サイズ/重量/入数	-/-/-		
カートン サイズ/重量/入数	H430×W325×D330mm/8800g/4		



電動ポリッシャー用スポンジパッド

品番	1401210	JAN	4907052553491
PKG サイズ/重量	H205×W180×D21mm/26g		
用途	塗り込みなどに		
仕様			



電動ポリッシャー用タオル地パッドカバー 3枚入

品番	1401211	JAN	4907052553484
PKG サイズ/重量	H205×W180×D27mm/58g		
用途	拭き取りに		
仕様			



電動ポリッシャー用毛バフパッド 2枚入

品番	1401212	JAN	4907052553477
PKG サイズ/重量	H205×W180×D35mm/46g		
用途	ツヤ出しに		
仕様			