

先端・エアーツール ダイヤモンドディスク

EARTH MAN



用途	コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・タイル・瓦などの切断・溝切りに
特長	お得なセグメント・ウェーブハード・ウェーブの3枚組
仕様	セット内容:セグメント/ウェーブハード/ウェーブ ●外径:105mm ●内径:20/15mm ●厚さ:2.0mm ●刃幅:8mm ●最高回転数:14500min-1



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	速切れ
仕様	●外径:105mm ●刃厚:1.7mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数:14500min-1

ダイヤモンドカッター 3枚組

品番	1309505	JAN	4907052361690
PKG サイズ/重量	H155×W155×D13mm/268g		

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

品番	1305740	JAN	4907052362086
PKG サイズ/重量	H150×W130×D7mm/98g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	速切れ!
仕様	●外径:105mm ●刃厚:1.7mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数:14500min-1



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	速切れ
仕様	

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター セグメント 105mm 3枚入

品番	1305741	JAN	4907052361638
PKG サイズ/重量	H160×W130×D13mm/266g		

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター セグメント 125mm

品番	1305742	JAN	4907052361676
PKG サイズ/重量	H170×W145×D4mm/157g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	切りロキレイ
仕様	●外径:105mm ●刃厚:2.0mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数:14500min-1



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	切りロキレイ!
仕様	●外径:105mm ●刃厚:2.0mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数:14500min-1

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター リム 105mm

品番	1305750	JAN	4907052362079
PKG サイズ/重量	H150×W130×D7mm/102g		

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター リム 105mm 3枚入

品番	1305751	JAN	4907052361621
PKG サイズ/重量	H160×W130×D13mm/272g		



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	切りロキレイ
仕様	



用途	コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に
特長	●【リム】切りロキレイ【セグメント】速切れ ●お得な計4枚入
仕様	【リム】●外径:105mm ●刃厚:2.0mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数:14500min-1 【セグメント】●外径:105mm ●刃厚:1.7mm ●穴径:φ20mm(付属リングφ15mm) ●最高使用回転数

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター リム 125mm

品番	1305752	JAN	4907052361683
PKG サイズ/重量	H170×W145×D4mm/160g		

速攻シリーズ ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント

品番	1305762	JAN	4907052362109
PKG サイズ/重量	H154×W153×D14mm/347g		