先端・エアー工具　エアーダスター

EARTH MAN

用途
ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●携帯に便利な小型&軽量ブローガン
●エアー流量調整機能付
●摩耗に強い鉄製プラグ採用

仕様
●空気供給口:プラグ ●本体材質:アルミ
●使用最高圧力:1.0MPa

ポケットブローガン A7111

品番	1450640	JAN	4907052390379
PKG サイズ/重量	H190×W71×D17mm/46g		

用途
●ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●エアー流量が調整できる
●携帯に便利なカラビナ付

仕様
●プラグ取付ネジ:G1/4(PF1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
●使用最高圧力:0.6MPa

ミニエアーダスター 流量調整 A7112

品番	1450115	JAN	4907052390386
PKG サイズ/重量	H130×W65×D22mm/67g		

用途
●ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●相手をキズつけにくいラバーノズル
●パイプ内や穴の内側の吹き飛ばしにも便利

仕様
●プラグ取付ネジ:G1/4(PF1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
●使用最高圧力:0.6MPa

ミニエアーダスター ラバーノズル A7113

品番	1450116	JAN	4907052390393
PKG サイズ/重量	H130×W65×D22mm/59g		

用途
●ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
●携帯に便利なカラビナ付

仕様
●プラグ取付ネジ:G1/4(PF1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
●使用最高圧力:0.6MPa

ミニエアーダスター 増量ノズル A7114

品番	1450117	JAN	4907052390409
PKG サイズ/重量	H145×W65×D23mm/58g		

用途
ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
約100mmアングルノズル

仕様
●空気供給口:プラグ
●プラグ接続ネジ:Rc1/4(PT1/4)
●本体材質:ABS樹脂 ●使用最高圧力:0.6MPa

エアーダスター A7150

品番	1450090	JAN	4907052378957
PKG サイズ/重量	H242×W142×D20mm/110g		

用途
ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●ノズル部/約180～300mm伸縮
●相手を傷つけにくいラバーノズル

仕様
●空気供給口:プラグ
●プラグ接続ネジ:Rc1/4(PT1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/4(PF1/4)
●本体材質:ABS樹脂 ●使用最高圧力:0.6MPa

伸縮ノズル付エアーダスター A7151

品番	1450095	JAN	4907052378964
PKG サイズ/重量	H320×W180×D21mm/197g		

用途
ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●ノズル部/約340～600mm伸縮
●相手を傷つけにくいラバーノズル

仕様
●空気供給口:プラグ
●プラグ接続ネジ:Rc1/4(PT1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/4(PF1/4)
●本体材質:ABS樹脂 ●使用最高圧力:0.6MPa

ロング伸縮ノズル付エアーダスター A7152

品番	1450096	JAN	4907052390362
PKG サイズ/重量	H456×W295×D22mm/249g		

用途
●ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに

特長
●空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ

仕様
●プラグ取付ネジ:Rc1/4(PT1/4)
●ノズル接続ネジ:G1/8(PF1/8)
●使用最高圧力:0.6MPa

増量ノズル付エアーダスター A7153

品番	1450097	JAN	4907052390478
PKG サイズ/重量	H134×W186×D24mm/146g		