

## 先端・エアーツール エアーツール

## EARTH MAN



## 用途

- スプレーガン本体やノズル・内部の清掃に

## 特長

- しっかりメンテで清潔・長持ち

## 仕様

## スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

品番	1450190	JAN	4907052379008
PKG サイズ/重量		H300	W125×D13mm/77g

## 重力式スプレーガン 400ml A7503

品番	1401827	JAN	4907052378841
PKG サイズ/重量		H330	W248×D105mm/830g
小箱 サイズ/重量/入数		H340	W140×D270mm/1860g/2
カートン サイズ/重量/入数		H370	W450×D555mm/12050g/12

用途 ●木工・家具塗装、金属塗装に ●小物塗装の中塗り・上塗りに最適

## 特長

- 色替えが多い塗装に最適なタイプ
- 塗装場所に合わせてカップの位置を調整
- すぐに使えるガン&カップセットモデル

付属品・  
セット内容

- スプレーガン本体(専用ガン・カップ) ●プラグ ●工具

## 仕様

- ノズル口径:1.3mm ●塗料供給方式:重力式 ●所要圧縮機:0.75kW以上
- 使用空気圧力:0.3~0.35MPa ●使用最高圧力:0.69MPa
- 使用流体:圧縮空気 ●使用温度:-10~+60℃ ●空気使用量:約90L/min
- 塗料噴出量:約165ml/min ●ノパターン開き:約150mm
- 塗料容器容量:約400ml ●本体質量(カップ除)



## 用途

## 特長

充実のセット内容で幅広い作業に

## 付属品・セット内容

コイルホース/洗浄ガン/エアータスター/スプレーガン/タイヤゲージ

## エアーツールキット 5pcs ATL-500B

品番	1401842	JAN	4907052378872
PKG サイズ/重量		H280	W357×D143mm/2200g
小箱 サイズ/重量/入数		-/-/-	
カートン サイズ/重量/入数		H290	W367×D725mm/11500g/5

## 仕様

- <コイルホース>●長さ:5m ●使用最高圧力:0.6MPa
- <洗浄ガン>●タンク容量:700ml ●使用最高圧力:0.35MPa
- <エアータスター>●使用最高圧力:0.6MPa
- <スプレーガン>●タンク容量:800ml ●使用最高圧力:0.35MPa
- ノズル口径:φ1.5mm <タイヤゲージ>●使用最高圧力:0.6MPa