

プッシュプル型トグルクランプ

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…32mm  
●クランプ部…六角ボルト頭  
●スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639E	136	56×90.2 81.6	1,760円	1,936円

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…30mm  
●クランプ部…六角ボルト頭

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639EA	180	50×83 99.5	2,230円	2,453円

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…41mm

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639EB	364	57.2×57.2 122	3,000円	3,300円

●クランプ部…六角ボルト頭 ●スチール(亜鉛メッキ)

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…60mm  
●クランプ部…六角ボルト頭

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639EC	680	71.4×73.2 142	4,790円	5,269円

●ベースはダクタイル鋳鉄

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…50.8mm

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639ED	1136	57×127.8 74.9	4,660円	5,126円

●クランプ部…六角ボルト頭  
●ベースは鍛造鋼

### トグルクランプ

●ストローク…1:20.3mm  
-2:40mm  
-3:66.7mm  
●クランプ部…六角ボルト頭  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力	全高	価格	税込価格 (10%)
EA639EE-1	91kg	78mm	1,980円	2,178円
EA639EE-2	136kg	98mm	2,350円	2,585円
EA639EE-3	318kg	143mm	3,570円	3,927円

品番 ねじサイズ 適応板厚  
EA639EE-1 M16×P1.5 6mm以下  
EA639EE-2 M20×P1.5 8mm以下  
EA639EE-3 M27×P2.0 14mm以下

### トグルクランプ

●プレス型  
●クランプ部…六角ボルト頭  
●垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。

品番	締付能力	サイズ(mm) ストローク 計測 奥行	価格	税込価格 (10%)
EA639EF-2	1200kg	50 80 60	24,500円	26,950円

品番 締付能力 重量 (kg)  
EA639EF-2 126×210 330 7.4

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…31.8mm  
●クランプ部…クロロプレングム  
●材質…SPCC(亜鉛メッキ) ●RoHS対応品

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639YC-1	300	48.0×52.1 85.5	2,510円	2,761円
EA639YC-2	300	48.0×52.1 87.0	3,390円	3,729円

レバーロック付

### トグルクランプ

●横押え型  
●ストローク…41.4mm

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全高	価格	税込価格 (10%)
EA639YC-3	400	57.0×57.0 103	3,140円	3,454円

●クランプ部…クロロプレングム  
●材質…SPCC(亜鉛メッキ) ●RoHS対応品

### トグルクランプ[ステンレス製]

●横押え型  
●締付能力…50kg  
●ストローク…15.5mm

品番	ハンド操作	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639SE-1	反時計	23×42 104	1,470円	1,617円
EA639SE-2	時計	23×42 104	1,470円	1,617円

●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…ステンレス

### クランプ部形状

●六角ボルト頭  
●ネオブレンキャップ  
●ポリエチレンキャップ

水平レバー型トグルクランプ

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CB	30	28×24 77	1,450円	1,595円

### トグルクランプ

スチール(亜鉛メッキ)製

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CC	90	36×37 143.5	1,100円	1,210円

ステンレス製

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639SC-2	90	36×37 143.5	3,620円	3,982円

●下方押え型  
●クランプ部…CC:ネオブレンキャップ SC-2:六角ボルト頭

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)  
●クランプ位置調整可能

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CC-1	30	24×24 102	970円	1,067円

EA639CE

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CD	100	38×40 146.18	1,100円	1,210円

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CG	340	57×57 265.6	1,960円	2,156円

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CH	400	50×70 241.4	1,610円	1,771円

### トグルクランプ

スチール(亜鉛メッキ)製

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CE	227	35×38 173	1,400円	1,540円

ステンレス製

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639SC-3	227	35×38 173	4,650円	5,115円

●下方押え型  
●クランプ部…CE:ネオブレンキャップ SC-3:六角ボルト頭

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CF	250	34.9×55.5 186.2	1,400円	1,540円

### トグルクランプ

●コーナー部取付用  
●クランプ部…ネオブレンキャップ  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639CJ	100	38×32 212.3	2,230円	2,453円

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…六角ボルト頭

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639D	20	24.5×24 67.3	990円	1,089円

●材質…スチール(亜鉛メッキ)

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…六角ボルト頭

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DA	30	30×36.5 111.5	1,130円	1,243円

●材質…スチール(亜鉛メッキ)

### トグルクランプ

●下方押え型  
●クランプ部…六角ボルト頭  
●材質…スチール(亜鉛メッキ)

品番	締付能力 (kg)	サイズ(mm) 取付金具 全長	価格	税込価格 (10%)
EA639DB	217	47×42 225	2,200円	2,420円

水平レバー型