

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…12A
- 電圧…AC100V
- コード長…1.8m

品番 **EA812D** 価格**18,200円** 税込価格(10%)**20,020円**

●サイズ…130×105×90(H)mm
●重量…930g

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…20A
- 電圧…AC100V
- コード長…1.8m

品番 **EA812E** 価格**25,700円** 税込価格(10%)**28,270円**

●サイズ…130×105×90(H)mm
●重量…950g

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…15A
- ベルトクリップ付

品番 電源プラグ 価格 税込価格(10%)

EA812A-15	2P	7,600円	8,360円
EA812A-16	3P	7,600円	8,360円

●電圧…AC100V ●コード長…1.5m
●サイズ…70×150×75(H)mm
●重量…400g

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…10A
- 電圧…AC100V
- コード長…1.9m

品番 **EA812C** 価格**10,700円** 税込価格(10%)**11,770円**

●サイズ…65×50×105(H)mm
●重量…390g

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…15A
- 電圧…AC100V
- コード長…1.85m
- 直結切替スイッチ付
- サイズ…68×63×148(H)mm
- 重量…440g

品番 **EA812K-15B** 価格**15,000円** 税込価格(10%)**16,500円**

スピードコントローラー



- ブラシ付モーターの電動工具用
- 最大負荷電流…15A
- 電圧…AC100V
- コード長…1.82m
- サイズ…65×40×170(H)mm
- 重量…530g

品番 **EA812KA-15** 価格**7,800円** 税込価格(10%)**8,580円**

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826EM	セット	5,400円	5,940円
EA826EM-1	替砥石	860円	940円

- 鉄工ドリル用
- 研磨範囲…3~10mm(先端角118°)
- ドリル取付径…42~43mm ●重量…400g
- 電気ドリルに取付けて使用します。

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826ER	セット	10,200円	11,220円
EA826ER-1	替砥石	4,200円	4,620円

- 鉄工ドリル用 ●研磨範囲…2.5~10mm(20サイズ)
- ドリル取付径…φ43mm
- 使用回転数…2,000~3,000rpm
- 作業現場などでドリルビットが切れなくなった時でも簡易研磨ができ、作業の中断を防ぎます。
- 電気ドリルに取付けて使用します。

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826EH	セット	26,550円	29,205円
EA826EH-1	2.5~13mmチャック	5,990円	6,589円
EA826EH-2	2.5~19mmチャック	8,400円	9,240円
EA826EH-3	2.5~13mmチャック(左回転)	8,400円	9,240円
EA826EH-5	研磨ホイール(#100)	4,200円	4,620円
EA826EH-6	研磨ホイール(#180)	4,200円	4,620円

- 電源…AC100V
- 研磨範囲…2.5~13mm(先端角118°、135°)(2を使用すれば19mmまで可能)
- 回転数…15,000rpm
- 重量…1.8kg
- コード長…1.8m(アース付)
- サイズ…126×196×115(H)mm
- ケースサイズ…140×340×285(H)mm
- 超硬、ハイス、チタンドリルにも使用できます。
- シンニングもできます。
- 削りしろ調整、角度調整可能
- セット標準付属品…チャック(2.5~13mm用) 研磨ホイール(#180)
- センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826AE-10	セット	13,500円	14,850円
EA826EH-2	2.5~19mmチャック	8,400円	9,240円
EA826EH-3	2.5~13mmチャック(左回転)	8,400円	9,240円
EA826EH-5	研磨ホイール(#100)	4,200円	4,620円
EA826EH-6	研磨ホイール(#180)	4,200円	4,620円

- 電源…AC100V
- 回転数…12,000min-1
- コード長…1.8m
- 重量…1.1kg
- 手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます
- 研磨範囲…2.5~13mm(先端角118°)
- サイズ…197×127×120(H)mm
- ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。
- 刃先シンニング加工が行えます。

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826EG	セット	33,150円	36,465円
EA826EH-2	2.5~19mmチャック	8,400円	9,240円
EA826EH-3	2.5~13mmチャック(左回転)	8,400円	9,240円
EA826EH-5	研磨ホイール(#100)	4,200円	4,620円
EA826EH-6	研磨ホイール(#180)	4,200円	4,620円

- 電源…AC100V
- 研磨範囲…2.5~19mm(先端角118°、135°)
- 回転数…15,000rpm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m(アース付)
- サイズ…230×120×115(H)mm
- ケースサイズ…140×350×290(H)mm
- 超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。
- 鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに
- 19mmチャックにも対応可能 ●削りしろ調整、角度調整可能
- セット標準付属品…チャック(2.5~19mm)、研磨ホイール(#180)×2個
- センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。

ドリルシャープナー



品番 仕様 価格 税込価格(10%)

EA826AE	セット	取扱中止	
EA826AE-1	2.5~13mmチャック	5,990円	6,589円
EA826EH-5	研磨ホイール(#100)	4,200円	4,620円
EA826EH-6	研磨ホイール(#180)	4,200円	4,620円

- 電源…AC100V ●回転数…15,000rpm
- コード長…1.8m ●重量…1.1kg
- 研磨範囲…2.5~13mm(先端角118°)
- サイズ…195×128×120(H)mm
- 超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。
- シンニングはできません。
- セット標準付属品…チャック(2.5~13mm) 研磨ホイール(#180)

スピードコントローラー

電動工具の回転速度をトルクを維持したまま自在にコントロールできます。工具の寿命が長持ちし、作業に最適な回転速度が得られます。単相直巻整流子モーター(ブラシ付)電動工具(電気ドリル、振動ドリル、ディスクグラインダー、電気ドライバー、丸鋸、サンダー、ジグソー、ルーター、トリマー等)に使用できます。
※電子制御を内蔵した機器には使用できません。

1 チェックにドリルをセッティングし、研磨面の調整を行います。

2 研磨ホイルにチャックを入れ、**まわすだけで**研磨作業ができます。

注意

作業中は保護めがね、ゴーグルを着用し、安全には充分気をつけて下さい。

スピードコントローラー

電動工具の回転速度をトルクを維持したまま自在にコントロールできます。工具の寿命が長持ちし、作業に最適な回転速度が得られます。単相直巻整流子モーター(ブラシ付)電動工具(電気ドリル、振動ドリル、ディスクグラインダー、電気ドライバー、丸鋸、サンダー、ジグソー、ルーター、トリマー等)に使用できます。
※電子制御を内蔵した機器には使用できません。

関連商品はコチラ！
ハンドマグネットはP594に掲載しております。



<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

価格 税込価格

税込価格は10%計算です。(価格設定は2019年10月です)

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。