

鋭刃ストレートドリルセット [HSS]

(日本製)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824B-10	10本	3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-5.5-6.0-6.5	5,530円	6,083円
EA824B-15	15本	3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0	14,200円	15,620円

100本組ドリルセット [HSS]

(日本製)

- 材質…HSS(ハイス)
- 回転台付

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BB	100本	1.0~10.0(0.1mmとび) 10.5~13.0(0.5mmとび) 10.9-11.9-12.9	93,500円	102,850円

100本組鋭刃ドリルセット [Co-HSS]

(日本製)

(コバルト正宗)

- 材質…Co-HSS(コバルトハイス)
- 回転台付
- クロス&ポイントシンニング付

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BC	100本	1.0~10.0(0.1mmとび) 10.5~13.0(0.5mmとび) 10.9-11.9-12.9	147,000円	161,700円

121本組ドリルセット [HSS]

(日本製)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BD-121	121本	1.0~13.0(0.1mmとび)	165,000円	181,500円

●材質…HSS(ハイス)

(エクストラ正宗)

- 材質…HSS(ハイス)
- クロス&ポイントシンニング付
- 喰い付精度が良く、センタリング加工不要
- ステンレス、鉄、銅、アルミ用

鋭刃ストレートドリル(正宗ドリル)の特性

正宗ドリルはJIS規格に準じて製造されています。材質は世界的に定評のあるスウェーデン鋼を厳選したハイス(HSS)を使用し、製法はアメリカの最新自動削盤による溝研削法で、高い切削性の仕上がりとなっています。

- 喰い付精度が良く、ポンチによるセンタリング加工が不要です。
- 先端にクロス&ポイントシンニングを施してあるので、非常に軽く切れ味の良い作業が行えます。

鋭刃ドリルセット [TiN-Co HSS]

(日本製)

(TiNコバルト正宗)

- 材質…TiN-CoHSS(チタンコーティングコバルトハイス)
- クロス&ポイントシンニング付

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BE-13	13本	1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-5.5-6.0-6.5	17,950円	19,745円
EA824BE-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	39,500円	43,450円
EA824BE-25	25本	1.0~13.0(0.5mmとび)	77,000円	84,700円
EA824BE-50	50本	1.0~5.9(0.1mmとび)	64,000円	70,400円

鋭刃ドリルセット [Co-HSS]

(日本製)

(コバルト正宗)

- 材質…Co-HSS(コバルトハイス)
- クロス&ポイントシンニング付

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BC-13	13本	1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-5.5-6.0-6.5	8,980円	9,878円
EA824BC-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	22,300円	24,530円
EA824BC-25	25本	1.0~13.0(0.5mmとび)	43,800円	48,180円

ドリルセット [HSS]

●電動ドリル用
●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-5	5本	2.0~6.0(1.0mmとび)	1,550円	1,705円
EA824N-7	7本	2.0-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0	1,980円	2,178円
EA824N-13	13本	1.5-2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-5.5-6.0-6.5	3,540円	3,894円

ドリルセット [HSS]

●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	17,500円	19,250円
EA824N-25	25本	1.0~13.0(0.5mmとび)	33,700円	37,070円
EA824N-50	50本	1.1~6.0(0.1mmとび)	25,600円	28,160円

ドリルセット [Co-HSS]

●材質…Co-HSS(コバルトハイス)
●ステンレス用

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-10B	10本	2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-6.0	7,170円	7,887円
EA824N-19B	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	27,500円	30,250円

10本組ドリルセット [TiN-HSS]

●材質…TiN-HSS(チタンコーティングハイス)
●6コーティング
●シンニング付(3mm以上)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-10C	10本	2.0-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0-6.0	9,300円	10,230円

5本組ジグソードリルセット [TiN-HSS]

●材質…TiN-HSS(チタンコーティングハイス)
●シンニング加工仕様
●用途…薄鉄板、木材、アクリル、銅板、アルミ板、真鍮板
●能力…木材:3~10mm
鉄板:0.5~1mm
銅板:1~1.2mm
アルミ板:1~1.2mm
●穴あけと同時に模様切り、穴のくり広げ、溝切りなど自由自在にクリヌキ作業ができます。

品番	入数	刃先径	価格	税込価格(10%)
EA824JB-10	5本	3.4-5-6-8mm	2,350円	2,585円

5本組リベットドリルセット [HSS]

●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824DE	5本	φ25-33-42-50-65	4,380円	4,818円

- アルミ、スチール、樹脂等の板物のリベット下穴加工に最適。
- ステンレス板にも抜群の効果。
- 裏パリのない、きれいな穴あけが可能

ブラインドリベット下穴ドリル [HSS]

●材質…HSS

品番	リベット径	刃先径(mm)	全長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824HR-3.3	3.2mm	3.3	50	760円	836円
EA824HR-4.2	4.0mm	4.2	56	970円	1,067円
EA824HR-5.0	4.8mm	5.0	56	1,100円	1,210円

●ステンレス、アルミ、スチール等の板物のリベット下穴加工用

19本組ドリルセット [HSS]

●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824CA	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	3,660円	4,026円

★取り出しに便利な回転収納ケースです。

15本組ストレートドリルセット [HSS]

(アメリカ)
●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824AA-2	15本	1.5~7.0(0.5mmとび) 8.0~10.0(1.0mmとび)	5,690円	6,259円

[充電式]ドライバードリル

3.6V (ドイツ)

品番 EA813BA-3B 価格 8,180円 税込価格(10%) 8,998円

最大トルク:4.5N・m 6.35mm六角軸

- バッテリー…3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
- 充電時間…約3時間(空→フル充電)
- 充電器…AC100V ●回転数…215rpm
- 締付能力…木ねじ:φ5mm×45mm
- サイズ…145×149(H)mm ●重量…0.3kg
- 正逆転、LEDライト、電池残量表示機能付
- 付属品…缶ケース、充電器、①ビット:φ0・#1・#2、②ビット:4mm、Hexビット:4.5mm、ボソビット:φ1・#2、トルクスビット:T10-T20
- バッテリー…内蔵型(交換不可)

[充電式]ドライバードリル

3.6V

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA813SA	樹脂ケースセット	14,800円	16,280円
EA813SX-31	替バッテリー(1.5Ah)	3,100円	3,410円

最大トルク:3.9N・m 6.35mm六角軸

- バッテリー…3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…1時間
- 回転数…低速:220rpm、高速:450rpm
- 2段変速、15段階調整式クラッチ
- 本体サイズ…283×43×48(H)mm ●重量…530g
- 付属品…充電器、バッテリー×1個、①ビット、樹脂ケース
- 満までの距離13mm仕様のビットは使用できません。