

エンドミル

タップ

ローレット

ストレートドリルセット[HSS]



●材質…HSS(ハイス)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824CL	170本	1.0~10.0 (0.5mmとび)	10,800円	11,880円

ストレートドリルセット[Co-HSS]



品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-10B	10本	20・25・30・32・ 35・40・45・48・ 5.0・6.0	7,170円	7,887円
EA824N-19B	19本	1.0~10.0 (0.5mmとび)	27,500円	30,250円

●材質…Co-HSS(コハロバトハイス)
●ステンレス用

ストレートドリルセット[TiN-HSS]



●材質…TiN-HSS(チタンコーティングハイス)
●6コーティング
●シンニング付(3mm以上)

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824N-10C	10本	20・25・30・32・ 3.5・4.0・4.5・ 4.8・5.0・6.0	9,300円	10,230円

ストレートドリルセット[HSS]



●材質…HSS(ハイス)
★取り出しに便利な回転収納ケースです。

品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824CA	19本	1.0~10.0 (0.5mmとび)	3,660円	4,026円

ESCO

鉄工用ストレートドリル[HSS]

●求心性が良いです
●材質…HSS(ハイス)

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	刃先径	全長	有効長		
EA824VF-3.2	3.2	152	63.5	570円	627円
EA824VF-4	4.0	152	63.5	740円	814円
EA824VF-4.8	4.8	152	63.5	800円	880円

鉄工用ストレートロングドリル[HSS]

(アメリカ) ●求心性が良いです

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	刃先径	全長	有効長				刃先径	全長	有効長		
EA824VG-3.2	3.2	305	41.3	1,180円	1,298円	EA824VG-9.5	9.5	305	92.1	2,700円	2,970円
EA824VG-4.8	4.8	305	58.7	1,450円	1,595円	EA824VG-11.1	11.1	305	103.2	3,250円	3,575円
EA824VG-6.4	6.4	305	69.9	1,630円	1,793円	EA824VG-12.7	12.7	305	114.3	3,840円	4,224円
EA824VG-7.9	7.9	305	81.0	2,180円	2,398円						

ストレートドリル(SDPシリーズ)

●材質…HSS(ハイス)
●鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)
	刃先径	全長	溝長					刃先径	全長	溝長			
EA824NA-0.2	0.2	19	3	2本	2,170円	2,387円	EA824NA-3.3	3.3	73	45	2本	730円	803円
EA824NA-0.3	0.3	20	3.5	2本	1,330円	1,463円	EA824NA-3.4	3.4	73	45	2本	760円	836円
EA824NA-0.4	0.4	24	5.5	2本	1,090円	1,199円	EA824NA-3.5	3.5	73	45	2本	730円	803円
EA824NA-0.5	0.5	27	7.5	2本	930円	1,023円	EA824NA-3.6	3.6	76	48	2本	850円	935円
EA824NA-0.6	0.6	30	8.5	2本	890円	979円	EA824NA-3.7	3.7	76	48	2本	850円	935円
EA824NA-0.7	0.7	32	10	2本	820円	902円	EA824NA-3.8	3.8	76	48	2本	810円	891円
EA824NA-0.8	0.8	34	11	2本	730円	803円	EA824NA-3.9	3.9	79	51	2本	890円	979円
EA824NA-0.9	0.9	36	13	2本	750円	825円	EA824NA-4.0	4.0	83	54	2本	810円	891円
EA824NA-1.0	1.0	40	18	2本	660円	726円	EA824NA-4.1	4.1	83	54	1本	510円	561円
EA824NA-1.1	1.1	42	20	2本	740円	814円	EA824NA-4.2	4.2	83	54	1本	490円	539円
EA824NA-1.2	1.2	42	20	2本	700円	770円	EA824NA-4.3	4.3	83	54	1本	510円	561円
EA824NA-1.3	1.3	45	22	2本	740円	814円	EA824NA-4.4	4.4	86	56	1本	510円	561円
EA824NA-1.4	1.4	48	23	2本	740円	814円	EA824NA-4.5	4.5	86	56	1本	490円	539円
EA824NA-1.5	1.5	48	23	2本	660円	726円	EA824NA-4.6	4.6	86	56	1本	590円	649円
EA824NA-1.6	1.6	50	25	2本	670円	737円	EA824NA-4.7	4.7	89	59	1本	590円	649円
EA824NA-1.7	1.7	50	25	2本	740円	814円	EA824NA-4.8	4.8	89	59	1本	590円	649円
EA824NA-1.8	1.8	52	28	2本	700円	770円	EA824NA-4.9	4.9	92	62	1本	620円	682円
EA824NA-1.9	1.9	52	28	2本	700円	770円	EA824NA-5.0	5.0	92	62	1本	560円	616円
EA824NA-2.0	2.0	55	29	2本	640円	704円	EA824NA-5.1	5.1	92	62	1本	670円	737円
EA824NA-2.1	2.1	55	29	2本	720円	792円	EA824NA-5.2	5.2	95	64	1本	640円	704円
EA824NA-2.2	2.2	58	33	2本	720円	792円	EA824NA-5.3	5.3	95	64	1本	670円	737円
EA824NA-2.3	2.3	58	33	2本	680円	748円	EA824NA-5.4	5.4	95	64	1本	670円	737円
EA824NA-2.4	2.4	61	35	2本	720円	792円	EA824NA-5.5	5.5	95	64	1本	640円	704円
EA824NA-2.5	2.5	61	35	2本	640円	704円	EA824NA-5.6	5.6	98	67	1本	770円	847円
EA824NA-2.6	2.6	64	37	2本	680円	748円	EA824NA-5.7	5.7	98	67	1本	770円	847円
EA824NA-2.7	2.7	64	37	2本	680円	748円	EA824NA-5.8	5.8	98	67	1本	770円	847円
EA824NA-2.8	2.8	67	39	2本	670円	737円	EA824NA-5.9	5.9	98	67	1本	810円	891円
EA824NA-2.9	2.9	71	42	2本	680円	748円	EA824NA-6.0	6.0	102	70	1本	740円	814円
EA824NA-3.0	3.0	71	42	2本	600円	660円	EA824NA-6.1	6.1	102	70	1本	850円	935円
EA824NA-3.1	3.1	71	42	2本	800円	880円	EA824NA-6.2	6.2	102	70	1本	850円	935円
EA824NA-3.2	3.2	71	42	2本	730円	803円	EA824NA-6.3	6.3	102	70	1本	850円	935円

NACHI

品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)
	刃先径	全長	溝長					刃先径	全長	溝長			
EA824NA-6.4	6.4	105	73	1本	850円	935円	EA824NA-9.6	9.6	130	95	1本	2,030円	2,233円
EA824NA-6.5	6.5	105	73	1本	810円	891円	EA824NA-9.7	9.7	130	95	1本	2,030円	2,233円
EA824NA-6.6	6.6	105	73	1本	960円	1,056円	EA824NA-9.8	9.8	130	95	1本	2,030円	2,233円
EA824NA-6.7	6.7	105	73	1本	960円	1,056円	EA824NA-9.9	9.9	130	95	1本	2,210円	2,431円
EA824NA-6.8	6.8	105	73	1本	960円	1,056円	EA824NA-10.0	10.0	130	95	1本	1,850円	2,035円
EA824NA-6.9	6.9	105	73	1本	1,040円	1,144円	EA824NA-10.1	10.1	133	98	1本	2,480円	2,728円
EA824NA-7.0	7.0	105	73	1本	920円	1,012円	EA824NA-10.2	10.2	133	98	1本	2,320円	2,552円
EA824NA-7.1	7.1	108	75	1本	1,190円	1,309円	EA824NA-10.3	10.3	133	98	1本	2,320円	2,552円
EA824NA-7.2	7.2	108	75	1本	1,130円	1,243円	EA824NA-10.4	10.4	133	98	1本	2,480円	2,728円
EA824NA-7.3	7.3	108	75	1本	1,190円	1,309円	EA824NA-10.5	10.5	137	100	1本	2,210円	2,431円
EA824NA-7.4	7.4	111	78	1本	1,190円	1,309円	EA824NA-10.6	10.6	137	100	1本	2,970円	3,267円
EA824NA-7.5	7.5	111	78	1本	1,100円	1,210円	EA824NA-10.7	10.7	137	100	1本	2,970円	3,267円
EA824NA-7.6	7.6	111	78	1本	1,330円	1,463円	EA824NA-10.8	10.8	140	103	1本	2,970円	3,267円
EA824NA-7.7	7.7	114	81	1本	1,300円	1,430円	EA824NA-10.9	10.9	140	103	1本	2,970円	3,267円
EA824NA-7.8	7.8	114	81	1本	1,280円	1,408円	EA824NA-11.0	11.0	140	103	1本	2,280円	2,508円
EA824NA-7.9	7.9	114	81	1本	1,330円	1,463円	EA824NA-11.1	11.1	140	103	1本	3,080円	3,388円
EA824NA-8.0	8.0	114	81	1本	1,150円	1,265円	EA824NA-11.2	11.2	143	106	1本	2,990円	3,289円
EA824NA-8.1	8.1	117	84	1本	1,450円	1,595円	EA824NA-11.3	11.3	143	106	1本	3,080円	3,388円
EA824NA-8.2	8.2	117	84	1本	1,430円	1,573円	EA824NA-11.4	11.4	143	106	1本	2,990円	3,289円
EA824NA-8.3	8.3	117	84	1本	1,450円	1,595円	EA824NA-11.5	11.5	143	106	1本	2,720円	2,992円
EA824NA-8.4	8.4	121	87	1本	1,500円	1,650円	EA824NA-11.8	11.8	146	109	1本	3,220円	3,542円
EA824NA-8.5	8.5	121	87	1本	1,390円	1,529円	EA824NA-11.9	11.9	146	109	1本	3,330円	3,663円
EA824NA-8.6	8.6	121	87	1本	1,630円	1,793円	EA824NA-12.0	12.0	149	111	1本	2,750円	3,025円
EA824NA-8.7	8.7	121	87	1本	1,630円	1,793円	EA824NA-12.1	12.1	149	111	1本	3,510円	3,861円
EA824NA-8.8	8.8	124	89	1本	1,680円	1,848円	EA824NA-12.2	12.2	149	111	1本	3,510円	3,861円
EA824NA-8.9	8.9	124	89	1本	1,680円	1,848円	EA824NA-12.3	12.3	149	111	1本	3,510円	3,861円
EA824NA-9.0	9.0	124	89	1本	1,460円	1,606円	EA824NA-12.4	12.4	152	114	1本	3,620円	3,982円
EA824NA-9.1	9.1	124	89	1本	1,810円	1,991円	EA824NA-12.5	12.5	152	114	1本	3,220円	3,542円
EA824NA-9.2	9.2	127	92	1本	1,900円	2,090円	EA824NA-12.7	12.7	152	114	1本	3,750円	4,125円
EA824NA-9.4	9.4	127	92	1本	1,900円	2,090円	EA824NA-12.8	12.8	152	114	1本	3,860円	4,246円
EA824NA-9.5	9.5	127	92	1本	1,780円	1,958円	EA824NA-13.0	13.0	152	114	1本	3,200円	3,520円

ストレートドリル(SDXJPシリーズ)

●材質…HSS(ハイス) ●シンニング付 ●喰付性、穴精度が抜群 ●鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用

品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)	品番	サイズ(mm)			入数	価格	税込価格(10%)
	刃先径	全長	溝長					刃先径	全長	溝長			
EA824NA-1.0S	1.0	40	18	2本	690円	759円	EA824NA-3.3S	3.3	73	45	2本	760円	836円
EA824NA-1.2S	1.2	42	20	2本	730円	803円	EA824NA-3.4S	3.4	73	45	2本	800円	880円
EA824NA-1.5S	1.5	48	23	2本	690円	759円	EA824NA-3.5S	3.5	73	45	2本	760円	836円
EA824NA-1.8S	1.8	52	28	2本	740円	814円							