



ゴム車輪

ソリッドラバータイヤ・スチールリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
D B B

- 防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
- 耐荷重 180~700kg
- 耐熱温度... -25~80℃

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986MH-100	100×45 20 180		3,870円	4,257円
EA986MH-125	125×50 20 280		5,860円	6,446円
EA986MH-160	160×50 20 400		11,600円	12,760円
EA986MH-200	200×50 20 500		13,100円	14,410円
EA986MH-250	250×60 25 700		20,600円	22,660円

- ボールベアリング
- 材質...**タイヤ:弾性ソリッドゴム**
中心部:スチール(リムは特に強い)
- グリースニップル付(-200・250)

ソリッドラバータイヤ・ナイロンリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
D B B

- 防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
- 耐荷重 200~600kg
- 耐熱温度... -25~80℃

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986MJ-100	100×40 15 200		2,660円	2,926円
EA986MJ-125	125×40 15 250		3,610円	3,971円
EA986MJ-160	160×50 20 400		6,570円	7,227円
EA986MJ-200	200×50 20 500		9,070円	9,977円
EA986MJ-250	250×50 25 600		15,950円	17,545円

- 防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
- ローラーベアリング
- 材質...**タイヤ:弾性ソリッドゴム**
リム:ナイロン

ラバータイヤ・アルミリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
D B B

- 防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
- 耐荷重 200~650kg
- 耐熱温度... -25~80℃

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986M-100	100×40 15 200		3,990円	4,389円
EA986M-125	125×40 15 250		5,240円	5,764円
EA986M-140	140×40 20 270		6,540円	7,194円
EA986M-150	150×54 20 400		9,000円	9,900円
EA986M-160	160×50 20 400		8,290円	9,119円
EA986M-180	180×50 20 450		10,550円	11,605円
EA986M-200	200×50 20 500		10,900円	11,990円
EA986M-250	250×50 20 650		17,550円	19,305円

- 防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
- ボールベアリング
- 耐熱温度... -25~80℃
- 材質...**タイヤ:弾性ソリッドゴム**、リム:アルミニウム
- サイズによってホイールの形状は異なります。

エラストックタイヤ・スチールリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
D B C

- リムは頑丈なスチール製
- 耐熱温度... -25~80℃
- 耐荷重 260~950kg

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986MM-250	250×85 20 260		25,450円	27,995円
EA986MM-300	306×105 25 535		32,700円	35,970円
EA986MM-400	405×105 25 950		53,000円	58,300円

- ボールベアリング
- 材質...**タイヤ:超弾性ソリッドゴム**
リム:スチール

積載均等耐荷重は、製品自体の耐
注意 荷重であり、積載物を動かすのは
人力の範囲です。

Blickle Soft
悪条件の床で高い走行性を発揮し、さらに転がり抵抗を少なくしてエア入りゴム車輪に比べてパンクの心配がありません。

Blickle EasyRoll
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性を発揮します。

Blickle Comifort
一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れ、始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します。

ポリウレタン車輪

タイヤの素材	硬度	走行時の騒音	転がり抵抗
ソリッドゴム、サモプラスチック(TPE)	硬	大	高
サモプラスチック、ポリウレタン(TPU)	軟	小	低

柔らかい → 硬い 騒音大 → 騒音小 転抵抗大 → 転抵抗小

ポリウレタン車輪

耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れている。比較的、表面硬度も低く(Hs80-90)、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されている。又、始動時における動きが抜群に優れている為、物を軽く移動搬送することができる。

Blickle Besthane® Soft
転がり抵抗が非常に低く、動的負荷がかかる際の温度上昇もわずかで車輪の変形も最小限に抑えられ、水分による劣化も少ないので、高速走行での用途に適しています。

Blickle Softhane®
転がり抵抗が低く、走行性が高く、動的負荷がかかる際の温度上昇もわずかです。

Blickle Extrathane®
転がり抵抗が低く、動的負荷がかかる際の温度上昇もわずかで車輪の変形も最小限に抑えられます。

Blickle Besthane®
転がり抵抗が非常に低く、動的負荷がかかる際の温度上昇もわずかで車輪の変形も最小限に抑えられ、水分による劣化も少ないので、高速走行での用途に適しています。Besthane Softと比べ硬度は高くなっています。

ポリウレタンタイヤ・ナイロンリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
B D B

- リムは衝撃に強いナイロン製
- 耐熱温度... -25~70℃
- 耐荷重 200~800kg

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986ME-75	75×37 15 200		2,310円	2,541円
EA986ME-100	100×35 15 300		2,530円	2,783円
EA986ME-125	125×40 15 350		3,330円	3,663円
EA986ME-150	150×45 20 500		4,800円	5,280円
EA986ME-200A	200×50 20 800		9,150円	10,065円

- リムは衝撃に強いナイロン製
- ボールベアリング(ベアリングなし)
- 耐熱温度... -25~70℃
- 材質...**タイヤ:ポリウレタン**、リム:ナイロン6
- サイズによってホイールの形状は異なります。

ポリウレタンタイヤ・ナイロンリム車輪

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
B D B

- リムは衝撃に強いナイロン製
- 耐熱温度... -25~70℃
- 耐荷重 300~800kg

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986ME-4	100×35 10 300		3,210円	3,531円
EA986ME-5	125×40 15 350		4,800円	5,280円
EA986ME-6	150×45 20 500		8,130円	8,943円
EA986ME-8	200×50 20 800		12,550円	13,805円

- リムは衝撃に強いナイロン製
- ボールベアリング(4はベアリングなし)
- 耐熱温度... -25~70℃
- 材質...**タイヤ:ポリウレタン**、リム:ナイロン6
- サイズによってホイールの形状は異なります。

ポリウレタンガイドローラー

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
B D B

- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- 耐熱温度... -25~70℃
- 耐荷重 20~125kg

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986RW-1	30×8 6 20		3,050円	3,355円
EA986RW-2	30×11 9 30		3,030円	3,333円
EA986RW-3	34×16 8 30		3,260円	3,586円
EA986RW-4	35×14 12 40		2,930円	3,223円
EA986RW-5	36×13 10 40		3,090円	3,399円
EA986RW-6	40×15 10 40		3,080円	3,388円
EA986RW-7	40×17 10 50		3,130円	3,443円
EA986RW-8	45×12 15 70		3,250円	3,575円
EA986RW-9	50×15 10 60		3,250円	3,575円
EA986RW-10	50×15 12 70		3,760円	4,136円
EA986RW-11	50×18 15 70		3,360円	3,696円
EA986RW-12	52×15 12 70		3,770円	4,147円
EA986RW-13	60×20 17 90		3,680円	4,048円
EA986RW-14	61×30 17 95		3,810円	4,191円
EA986RW-15	62×15 20 85		3,430円	3,773円
EA986RW-16	62×15 25 65		2,890円	3,179円
EA986RW-17	70×20 25 125		3,930円	4,323円
EA986RW-18	75×23 20 110		3,750円	4,125円

- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- ボールベアリング
- 耐熱温度... -25~70℃
- 材質...**タイヤ:ポリウレタン**、リム:スチール
- 荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です。

ポリウレタンガイドローラー

硬度 騒音 転抵抗 (ドイツ)
B D B

- 動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
- 耐熱温度... -25~70℃
- 耐荷重 45~275kg

品番	サイズ(mm) 車輪径×幅 軸径	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA986RX-1	40×13 10 45		4,030円	4,433円
EA986RX-2	40×15 10 55		4,170円	4,587円
EA986RX-3	40×20 10 70		5,000円	5,500円
EA986RX-4	50×15 10 65		5,120円	5,632円
EA986RX-5	50×18 17 80		5,110円	5,621円
EA986RX-6	60×20 15 105		5,440円	5,984円
EA986RX-7	60×20 20 105		5,440円	5,984円
EA986RX-8	68×20 15 115		6,550円	7,205円
EA986RX-9	70×25 25 155		6,030円	6,633円
EA986RX-10	80×25 25 180		6,230円	6,853円
EA986RX-11	90×25 25 200		7,260円	7,986円
EA986RX-12	100×25 25 220		8,040円	8,844円
EA986RX-13	110×25 25 240		9,070円	9,977円
EA986RX-14	120×25 25 265		9,310円	10,241円
EA986RX-15	125×25 25 275		9,540円	10,494円

- リムは頑丈なスチール製
- ボールベアリング
- 耐熱温度... -25~70℃
- 材質...**タイヤ:ポリウレタン**、リム:スチール

【耐荷重マークについて】

耐荷重 50kg
カスターの耐荷重を示しています。

耐荷重 50kg
左図の場合は50kgの耐荷重を示しています。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

