

スチールパイプ&継手

クロス継手



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469BE-102	8	1/4"	1,760円	1,936円
EA469BE-103	10	3/8"	1,760円	1,936円
EA469BE-104	15	1/2"	1,590円	1,749円
EA469BE-106	20	3/4"	1,640円	1,804円
EA469BE-110	25	1"	2,600円	2,860円

ブッシング



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×R)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469BH-102	6×8	1/8"×1/4"	17	530円	583円
EA469BH-103A	6×10	1/8"×3/8"	21	530円	583円
EA469BH-103B	8×10	1/4"×3/8"	21	530円	583円
EA469BH-104A	8×15	1/4"×1/2"	26	470円	517円
EA469BH-104B	10×15	3/8"×1/2"	26	470円	517円
EA469BH-106A	10×20	3/8"×3/4"	32	470円	517円
EA469BH-106B	15×20	1/2"×3/4"	32	470円	517円
EA469BH-110A	15×25	1/2"×1"	38	630円	693円
EA469BH-110B	20×25	3/4"×1"	38	630円	693円
EA469BH-112A	20×32	3/4"×1 1/4"	46	1,100円	1,210円
EA469BH-112B	25×32	1"×1 1/4"	46	1,100円	1,210円
EA469BH-115A	25×40	1"×1 1/2"	54	1,320円	1,452円
EA469BH-115B	32×40	1 1/8"×1 1/2"	54	1,320円	1,452円

プラグ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469BJ-104	15	1/2"	14	260円	286円
EA469BJ-106	20	3/4"	17	330円	363円
EA469BJ-110	25	1"	19	390円	429円
EA469BJ-112	32	1 1/4"	23	590円	649円
EA469BJ-115	40	1 1/2"	26	730円	803円
EA469BJ-120	50	2"	32	1,060円	1,166円
EA469BJ-125	65	2 1/2"	41	1,830円	2,013円
EA469BJ-130	80	3"	46	2,820円	3,102円

エンドキャップ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469BJ-2	8	1/4"	540円	594円
EA469BJ-3	10	3/8"	540円	594円
EA469BJ-4	15	1/2"	490円	539円
EA469BJ-6	20	3/4"	570円	627円
EA469BJ-10	25	1"	710円	781円
EA469BJ-12	32	1 1/4"	1,020円	1,122円
EA469BJ-15	40	1 1/2"	1,180円	1,298円
EA469BJ-20	50	2"	1,590円	1,749円
EA469BJ-25	65	2 1/2"	2,690円	2,959円

ユニオン



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469BG-2	8	1/4"	31	1,330円	1,463円
EA469BG-3	10	3/8"	37	1,330円	1,463円
EA469BG-4	15	1/2"	42	1,140円	1,254円
EA469BG-6	20	3/4"	49	1,380円	1,518円
EA469BG-10	25	1"	59	1,860円	2,046円
EA469BG-12	32	1 1/4"	69	2,670円	2,937円
EA469BG-15	40	1 1/2"	78	3,550円	3,905円
EA469BG-20	50	2"	93	5,270円	5,797円

スチール継手 共通仕様

- 適用流体…空気・ガス・蒸気・油・水
- 最高使用圧力…
120℃以下の静流水:2.5MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0MPa
- ねじ…JIS B 0203 管用テーパねじ
- 適用管種…
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管

組フランジ



- 材質…黒心可鍛鉄
- 最高圧力…1MPa
- JIS B 2301

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	外径 (mm)	ボルト×穴数	価格	税込価格 (10%)
EA469BK-3	10	3/8"	69	M10×3	3,420円	3,762円
EA469BK-4	15	1/2"	73	M10×3	3,120円	3,432円
EA469BK-6	20	3/4"	79	M10×3	3,340円	3,674円
EA469BK-10	25	1"	87	M10×4	3,550円	3,905円
EA469BK-12	32	1 1/4"	107	M12×4	5,230円	5,753円
EA469BK-15	40	1 1/2"	112	M12×4	5,630円	6,193円
EA469BK-20	50	2"	126	M12×4	6,590円	7,249円

組フランジ用パッキン



- 材質…炭素繊維
- 使用温度…0~100℃

品番	呼び径 (A呼称)	厚み (mm)	ボルト×穴数	価格	税込価格 (10%)
EA469BK-103	10	3/8"	1.5 M10×3	420円	462円
EA469BK-104	15	1/2"	1.5 M10×3	460円	506円
EA469BK-106	20	3/4"	1.5 M10×3	490円	539円
EA469BK-110	25	1"	1.5 M10×4	800円	880円
EA469BK-112	32	1 1/4"	1.5 M12×4	940円	1,034円
EA469BK-114	40	1 1/2"	1.5 M12×4	970円	1,067円
EA469BK-120	50	2"	1.5 M12×4	1,220円	1,342円
EA469BK-124	65	2 1/2"	1.5 M16×4	1,560円	1,716円
EA469BK-130	80	3"	1.5 M16×4	1,900円	2,090円

3種管用メカニカル継手

ソケット(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469H-15	15	44	2,000円	2,200円
EA469H-20	20	51	2,480円	2,728円
EA469H-25	25	59	3,270円	3,597円
EA469H-32	32	67	4,140円	4,554円
EA469H-40	40	76	4,630円	5,093円
EA469H-50	50	89	6,270円	6,897円
EA469H-65	65	110	13,350円	14,685円
EA469H-80	80	126	16,600円	18,260円

雄ねじソケット(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469HE-15	15	1/2"	44	1,420円	1,562円
EA469HE-20	20	3/4"	51	1,770円	1,947円
EA469HE-25	25	1"	59	2,180円	2,398円
EA469HE-32	32	1 1/4"	67	2,560円	2,816円
EA469HE-40	40	1 1/2"	76	3,270円	3,597円
EA469HE-50	50	2"	89	4,570円	5,027円
EA469HE-65	65	2 1/2"	110	9,080円	9,988円
EA469HE-80	80	3"	126	11,800円	12,980円

雌ねじソケット(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469HF-15	15	1/2"	44	1,430円	1,573円
EA469HF-20	20	3/4"	51	1,870円	2,057円
EA469HF-25	25	1"	59	2,290円	2,519円
EA469HF-32	32	1 1/4"	67	2,720円	2,992円
EA469HF-40	40	1 1/2"	76	3,470円	3,817円
EA469HF-50	50	2"	89	4,830円	5,313円

エルボ(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469HB-15	15	44	2,560円	2,816円
EA469HB-20	20	51	2,980円	3,278円
EA469HB-25	25	59	4,220円	4,642円
EA469HB-32	32	67	5,170円	5,687円
EA469HB-40	40	76	6,400円	7,040円
EA469HB-50	50	89	9,130円	10,043円
EA469HB-65	65	110	17,700円	19,470円
EA469HB-80	80	126	23,000円	25,300円

メカニカル継手 共通仕様

●流体温度
使用温度は-10~60℃。
ただし、塩ビ管・ポリエチレン管は40℃以下で
ご使用下さい。

●流体と最高使用圧力

流体	最高使用圧力
水・空気・油	1.0MPa
都市ガス・LPG	0.3MPa

※油は灯油、重油、潤滑油、作動油等で添加剤
入作動油には使用できません。

●適用管種

- JIS G 3452…配管用炭素鋼管
- JIS G 3442…水配管用亜鉛メッキ鋼管
- JIS K 6741…硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
- JIS K 6742…水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP-HVP)
- JIS K 6762…水道用ポリエチレン二層管(1種)
- JWWA K 116…水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA-VB)
- JWWA K 132…水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA-PB)

●メカニカル継手の特長

- ①接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、
ナットを締めることで容易に接続が可能
です。
- ②強固な接続
ロックリングの刃が管に食い込んで強固
な接続をおこないます。
- ③3管種に対応
鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、
異種管接続も可能です。

チース(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469HD-15	15	44	3,890円	4,279円
EA469HD-20	20	51	4,600円	5,060円
EA469HD-25	25	59	6,230円	6,853円
EA469HD-32	32	67	7,570円	8,327円
EA469HD-40	40	76	8,720円	9,592円
EA469HD-50	50	89	11,900円	13,090円

雌ねじチース(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	対辺 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469HG-15	15	1/2"	44	2,440円	2,684円
EA469HG-20	20	3/4"	51	2,970円	3,267円
EA469HG-25	25	1"	59	4,000円	4,400円
EA469HG-32	32	1 1/4"	67	5,130円	5,643円
EA469HG-40	40	1 1/2"	76	6,420円	7,062円
EA469HG-50	50	2"	89	7,960円	8,756円

異径雌ねじチース(メカニカル継手)



- 材質…
本体・ナット:
可鍛鉄
(溶融亜鉛メッキ)
- ロックリング・カラー:鋼
- パッキン:NBR