

ステンレス継手

片ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469C-2A	8	1/4"	50	220円	242円
EA469C-3A	10	3/8"	50	220円	242円
EA469C-4A	15	1/2"	50	230円	253円
EA469C-6A	20	3/4"	50	260円	286円
EA469C-10A	25	1"	50	310円	341円
EA469CA-2A	8	1/4"	75	290円	319円
EA469CA-3A	10	3/8"	75	290円	319円
EA469CA-4A	15	1/2"	75	270円	297円
EA469CA-6A	20	3/4"	75	400円	440円
EA469CA-10A	25	1"	75	410円	451円
EA469CA-12A	32	1 1/4"	75	590円	649円
EA469CA-14A	40	1 1/2"	75	850円	935円
EA469CA-20A	50	2"	75	930円	1,023円
EA469CB-2A	8	1/4"	100	350円	385円
EA469CB-3A	10	3/8"	100	350円	385円
EA469CB-4A	15	1/2"	100	400円	440円
EA469CB-6A	20	3/4"	100	390円	429円
EA469CB-10A	25	1"	100	510円	561円
EA469CB-12A	32	1 1/4"	100	890円	979円
EA469CB-14A	40	1 1/2"	100	890円	979円
EA469CB-20A	50	2"	100	1,110円	1,221円

異径ソケット[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AB-2A	8×6	1/4"×1/8"	25	380円	418円
EA469AB-3AA	10×6	3/8"×1/8"	28	380円	418円
EA469AB-3B	10×8	3/8"×1/4"	28	380円	418円
EA469AB-4AA	15×8	1/2"×1/4"	34	570円	627円
EA469AB-4B	15×10	1/2"×3/8"	34	570円	627円
EA469AB-6AA	20×10	3/4"×3/8"	38	740円	814円
EA469AB-6B	20×15	3/4"×1/2"	38	740円	814円
EA469AB-10AA	25×15	1"×1/2"	42	1,110円	1,221円
EA469AB-10B	25×20	1"×3/4"	42	1,110円	1,221円
EA469AB-12A	32×25	1 1/4"×1"	48	1,810円	1,991円
EA469AB-15A	40×32	1 1/2"×1 1/4"	52	2,500円	2,750円
EA469AB-20A	50×40	2"×1 1/2"	58	3,730円	4,103円

両ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2302

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469DF-1A	6	1/8"	24.5	140円	154円
EA469DF-2A	8	1/4"	26.3	140円	154円
EA469DF-3A	10	3/8"	28	140円	154円
EA469DF-4A	15	1/2"	34	170円	187円
EA469DF-6A	20	3/4"	38	190円	209円
EA469DF-10A	25	1"	42	260円	286円
EA469DF-12A	32	1 1/4"	50	410円	451円
EA469DF-14A	40	1 1/2"	50	470円	517円
EA469DF-20A	50	2"	58	670円	737円

異径チーズ[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc×Rc×Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AF-3A	10×10×8	3/8"×3/8"×1/4"	680円	748円
EA469AF-4AA	15×15×8	1/2"×1/2"×1/4"	740円	814円
EA469AF-4B	15×15×10	1/2"×1/2"×3/8"	870円	957円
EA469AF-6AA	20×20×10	3/4"×3/4"×3/8"	1,060円	1,166円
EA469AF-6B	20×20×15	3/4"×3/4"×1/2"	1,060円	1,166円
EA469AF-10A	25×25×15	1"×1"×1/2"	1,600円	1,760円
EA469AF-10B	25×25×20	1"×1"×3/4"	1,600円	1,760円
EA469AF-12A	32×32×25	1 1/4"×1 1/4"×1"	2,340円	2,574円
EA469AF-15A	40×40×32	1 1/2"×1 1/2"×1 1/4"	2,710円	2,981円
EA469AF-20A	50×50×40	2"×2"×1 1/2"	4,170円	4,587円

両ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2302

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469D-2A	8	1/4"	50	190円	209円
EA469D-3A	10	3/8"	50	190円	209円
EA469D-4A	15	1/2"	50	230円	253円
EA469D-6A	20	3/4"	50	260円	286円
EA469D-10A	25	1"	50	310円	341円
EA469DA-2A	8	1/4"	75	240円	264円
EA469DA-3A	10	3/8"	75	240円	264円
EA469DA-4A	15	1/2"	75	270円	297円
EA469DA-6A	20	3/4"	75	330円	363円
EA469DA-10A	25	1"	75	410円	451円
EA469DA-12A	32	1 1/4"	75	590円	649円
EA469DA-14A	40	1 1/2"	75	720円	792円
EA469DA-20A	50	2"	75	930円	1,023円
EA469DB-2A	8	1/4"	100	300円	330円
EA469DB-3A	10	3/8"	100	300円	330円
EA469DB-4A	15	1/2"	100	330円	363円
EA469DB-6A	20	3/4"	100	390円	429円
EA469DB-10A	25	1"	100	510円	561円
EA469DB-12A	32	1 1/4"	100	750円	825円
EA469DB-14A	40	1 1/2"	100	890円	979円
EA469DB-20A	50	2"	100	1,110円	1,221円

(Rcねじ)ソケット[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AS-1A	6	1/8"	23	370円	407円
EA469AS-2A	8	1/4"	29	380円	418円
EA469AS-3A	10	3/8"	30	400円	440円
EA469AS-4A	15	1/2"	38	570円	627円
EA469AS-6A	20	3/4"	40	770円	847円
EA469AS-10A	25	1"	45	970円	1,067円
EA469AS-12A	32	1 1/4"	51	1,520円	1,672円
EA469AS-15A	40	1 1/2"	54	1,810円	1,991円
EA469AS-20A	50	2"	64	2,700円	2,970円

片ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469DG-1A	6	1/8"	24.5	170円	187円
EA469DG-2A	8	1/4"	26	170円	187円
EA469DG-3A	10	3/8"	28	170円	187円
EA469DG-4A	15	1/2"	34	170円	187円
EA469DG-6A	20	3/4"	38	190円	209円
EA469DG-10A	25	1"	42	260円	286円
EA469DG-12A	32	1 1/4"	50	410円	451円
EA469DG-14A	40	1 1/2"	50	470円	517円
EA469DG-20A	50	2"	58	670円	737円

チーズ[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AE-1A	6	1/8"	520円	572円
EA469AE-2A	8	1/4"	520円	572円
EA469AE-3A	10	3/8"	540円	594円
EA469AE-4A	15	1/2"	570円	627円
EA469AE-6A	20	3/4"	830円	913円
EA469AE-10A	25	1"	1,190円	1,309円
EA469AE-12A	32	1 1/4"	1,730円	1,903円
EA469AE-15A	40	1 1/2"	2,010円	2,211円
EA469AE-20A	50	2"	3,090円	3,399円

両ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2302

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469DC-2A	8	1/4"	125	430円	473円
EA469DC-3A	10	3/8"	125	360円	396円
EA469DC-4A	15	1/2"	125	430円	473円
EA469DC-6A	20	3/4"	125	490円	539円
EA469DC-10A	25	1"	125	650円	715円
EA469DC-12A	32	1 1/4"	125	950円	1,045円
EA469DC-14A	40	1 1/2"	125	1,300円	1,430円
EA469DC-20A	50	2"	125	1,390円	1,529円
EA469DD-2A	8	1/4"	150	410円	451円
EA469DD-3A	10	3/8"	150	410円	451円
EA469DD-4A	15	1/2"	150	490円	539円
EA469DD-6A	20	3/4"	150	580円	638円
EA469DD-10A	25	1"	150	730円	803円
EA469DD-12A	32	1 1/4"	150	1,090円	1,199円
EA469DD-14A	40	1 1/2"	150	1,240円	1,364円
EA469DD-20A	50	2"	150	1,600円	1,760円
EA469DE-2A	8	1/4"	200	540円	594円
EA469DE-3A	10	3/8"	200	540円	594円
EA469DE-4A	15	1/2"	200	610円	671円
EA469DE-6A	20	3/4"	200	710円	781円
EA469DE-10A	25	1"	200	900円	990円
EA469DE-12A	32	1 1/4"	200	1,420円	1,562円
EA469DE-14A	40	1 1/2"	200	1,600円	1,760円
EA469DE-20A	50	2"	200	1,990円	2,189円

両ねじニップル[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (R)	対辺 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AH-1A	6	1/8"	11	28	260円	286円
EA469AH-2A	8	1/4"	14	34	260円	286円
EA469AH-3A	10	3/8"	19	36	260円	286円
EA469AH-4A	15	1/2"	23	42	340円	374円
EA469AH-6A	20	3/4"	28	47	530円	583円
EA469AH-10A	25	1"	36	52	710円	781円
EA469AH-12A	32	1 1/4"	45	56	970円	1,067円
EA469AH-15A	40	1 1/2"	51	60	1,330円	1,463円
EA469AH-20A	50	2"	63	66	1,900円	2,090円

クロス継手[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼称)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AR-1A	6	1/8"	1,530円	1,683円
EA469AR-2A	8	1/4"	1,300円	1,430円
EA469AR-3A	10	3/8"	1,320円	1,452円
EA469AR-4A	15	1/2"	1,360円	1,496円
EA469AR-6A	20	3/4"	2,260円	2,486円
EA469AR-10A	25	1"	2,950円	3,245円
EA469AR-12A	32	1 1/4"	5,000円	5,500円
EA469AR-15A	40	1 1/2"	5,470円	6,017円
EA469AR-20A	50	2"	6,790円	7,469円