

渦巻き形ガスケット



- JIS10K
- 最高使用温度…450℃

内輪・外輪材質…SUS304

品番	呼び径	厚み	価格	税込価格(10%)
EA351EE-15	15A	4.5mm	2,360円	2,596円
EA351EE-20	20A	4.5mm	2,630円	2,893円
EA351EE-25	25A	4.5mm	3,100円	3,410円
EA351EE-32	32A	4.5mm	3,660円	4,026円
EA351EE-40	40A	4.5mm	3,930円	4,323円
EA351EE-50	50A	4.5mm	4,630円	5,093円
EA351EE-65	65A	4.5mm	5,740円	6,314円
EA351EE-80	80A	4.5mm	6,290円	6,919円
EA351EE-100	100A	4.5mm	7,680円	8,448円

内輪・外輪材質…SPCC(鉄)

品番	呼び径	厚み	価格	税込価格(10%)
EA351ES-10	10A	4.5mm	1,040円	1,144円
EA351ES-15	15A	4.5mm	1,090円	1,199円
EA351ES-20	20A	4.5mm	1,220円	1,342円
EA351ES-25	25A	4.5mm	1,360円	1,496円
EA351ES-32	32A	4.5mm	1,570円	1,727円
EA351ES-40	40A	4.5mm	1,680円	1,848円
EA351ES-50	50A	4.5mm	2,050円	2,255円
EA351ES-65	65A	4.5mm	2,420円	2,662円
EA351ES-80	80A	4.5mm	2,630円	2,893円
EA351ES-100	100A	4.5mm	3,250円	3,575円
EA351ES-125	125A	4.5mm	3,950円	4,345円
EA351ES-150	150A	4.5mm	4,900円	5,390円

- 圧力限界…43MPa
- 高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。
- 圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。
- 各種産業の配管フランジ、压力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。

[インチ]シールワッシャーセット



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ	入数	税込価格(10%)
EA423MX	1/8" 15.88×2.03	25	7,430円
	1/4" 20.57×2.03	25	8,173円
	3/8" 23.80×2.03	15	
	1/2" 28.58×2.50	15	

●ケースサイズ…190×130×35mm

ご発注の際は入数をよくご確認下さい。

[インチ]シールワッシャー



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ		価格	税込価格(10%)
	BSP	外径×厚み(mm)		
EA423MX-1	1/8"	15.88×2.03	300円	330円
EA423MX-2	1/4"	20.57×2.03	320円	352円
EA423MX-3	3/8"	23.80×2.03	350円	385円
EA423MX-4	1/2"	28.58×2.50	460円	506円
EA423MX-5	3/4"	31.75×2.50	830円	913円
EA423MX-6	7/8"	34.93×2.50	730円	803円
EA423MX-8	1"	42.80×2.50	940円	1,034円

蒸気用ユニオンパッキン



- 配管用ガスケット、熱交換器用ガスケット、圧力タンク用ガスケットとして
- 耐熱温度…-240～420℃(蒸気は650℃まで)

品番	呼び径	厚み	価格	税込価格(10%)
EA351DL-8	8A	1.5mm	300円	330円
EA351DL-10	10A	1.5mm	400円	440円
EA351DL-15	15A	1.5mm	440円	484円
EA351DL-20	20A	1.5mm	580円	638円
EA351DL-25	25A	1.5mm	760円	836円
EA351DL-32	32A	1.5mm	970円	1,067円
EA351DL-40	40A	1.5mm	1,160円	1,276円
EA351DL-50	50A	1.5mm	1,340円	1,474円
EA351DL-65	65A	1.5mm	1,870円	2,057円

- 材質…膨張黒鉛
- 適用流体…水、蒸気、溶剤、排ガス、空気等
- ペースト不要
- 圧力限界…25MPa(一般フランジ)

関連商品はコチラ！
パッキングツール P.92～



[メトリック]シールワッシャーセット



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ	入数	税込価格(10%)
EA423MW	M8 14×1.0	25	8,920円
	M10 16×1.5	25	9,812円
	M12 18×1.5	15	
	M16 24×1.5	15	

●ケースサイズ…190×130×35mm

[メトリック]シールワッシャー



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ		価格	税込価格(10%)
	ボルト	外径×厚み(mm)		
EA423MW-8	M8	14×1.0	520円	572円
EA423MW-10	M10	16×1.5	420円	462円
EA423MW-12	M12	18×1.5	460円	506円
EA423MW-16	M16	24×1.5	760円	836円
EA423MW-18	M18	26×1.5	740円	814円
EA423MW-22	M22	30×2.0	820円	902円
EA423MW-24	M24	32×2.0	1,340円	1,474円

●ケースサイズ…218×142×50mm

ゴム平パッキンセット



- 材質…ゴム
- 水、エア用

品番	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA423P	12×18×2	20	13,450円	14,795円
	11×18×2	20		
	35×39×2	3		
	23×27×2	11		
	30×39×2	9		

●ケースサイズ…210×120×36mm

ゴム平パッキン



- 材質…NBR (-19～21・22のみNBR)

品番	内径×外径×厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA423P-1	12×17×2	160円	176円
EA423P-2	12×17.5×2	160円	176円
EA423P-3	16×23×2	160円	176円
EA423P-4	17×23×2	160円	176円
EA423P-5	17.5×23×1.5	160円	176円
EA423P-6	4×26.5×1	160円	176円
EA423P-8	22×29×2	180円	198円
EA423P-9	26×32×1	180円	198円
EA423P-10	27×32×2	180円	198円
EA423P-11	19×34×2	180円	198円
EA423P-12	21×37×1	180円	198円
EA423P-13	31×37×4	180円	198円
EA423P-14	32×37×2	180円	198円
EA423P-15	31.5×41.5×2	200円	220円
EA423P-16	35×43.5×3	200円	220円
EA423P-17	37×43.5×4	200円	220円
EA423P-18	37×44×2	200円	220円
EA423P-20	33.5×47.5×2	200円	220円
EA423P-23	48×56×2	200円	220円
EA423P-24	46×62×4	220円	242円

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA423P-19	29×45×3	200円	220円
EA423P-21	33×51×3	200円	220円
EA423P-22	39×55×3	200円	220円

●食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。

[インチ]シールワッシャーセット



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ	入数	税込価格(10%)
EA949YD-200	1/8" 15.88×2	18	3,420円
	1/4" 20.57×2	15	3,762円
	3/8" 23.80×2	17	
	1/2" 28.58×2.5	15	
	3/4" 31.75×2.5	10	
	7/8" 38.1×2.5	5	
	1" 42.8×3.2	5	

●ケースサイズ…218×142×50mm

ゴムワッシャーセット



- 材質…EPDM (エチレンプロピレンゴム)

品番	呼径	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949LX-11	M3	2.5×8×1	10	3,470円	3,817円
	M4	3.5×10×2	10		
	M5	4.5×12×2	10		
	M6	5.5×13×1.5	10		

●ケースサイズ…145×100×21mm

ゴム平パッキン



- 材質…EPDM (エチレンプロピレンゴム)

品番	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949SW-3	3×8×1.5	30	360円	396円
EA949SW-4	4×10×1.5	30	360円	396円
EA949SW-5	5×12×2.0	30	360円	396円
EA949SW-6	6×13×2.0	30	360円	396円
EA949SW-8	8×20×2.0	30	360円	396円
EA949SW-10	10×22×2.0	20	360円	396円
EA949SW-12	12×24×3.0	10	360円	396円
EA949SW-14	14×30×3.0	10	360円	396円
EA949SW-16	16×32×3.0	10	360円	396円

[メトリック]シールワッシャーセット



- 材質…ニトリルゴム+鉄

品番	サイズ(mm)	入数	税込価格(10%)
EA949YD-100	M10 16×1.5	15	4,160円
	M12 18×1.5	15	4,576円
	M14 22×1.5	15	
	M16 24×1.5	15	

●ケースサイズ…218×142×50mm

[先端交換式]フレキシブルパッキングフック

各種パッキンの抜き出し作業に使用します。シャフトがフレキシブル構造で自由自在に曲がるので、手の入らない狭所での作業に最適です。また、先端を交換できるので様々なパッキン交換作業に対応できます。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。