

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム2種
●耐油

品番 EA423RA-10 価格 13,500円 (税込価格(10%) 14,850円)

JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数
P-3	2.8 1.9	20	P-16	15.8 2.4	20
P-4	3.8 1.9	20	P-18	17.8 2.4	20
P-5	4.8 1.9	20	P-20	19.8 2.4	20
P-6	5.8 1.9	20	P-21	20.8 2.4	20
P-7	6.8 1.9	20	P-22	21.8 2.4	20
P-8	7.8 1.9	20	P-22A	21.7 3.5	10
P-10	9.8 1.9	20	P-22A	22.1 3.5	10
P-10A	9.8 2.4	20	P-24	23.7 3.5	10
P-11	10.8 2.4	20	P-25	24.7 3.5	10
P-12	11.8 2.4	20	P-26	25.7 3.5	10
P-12.5	12.3 2.4	20	P-28	27.7 3.5	10
P-14	13.8 2.4	20	P-29	28.7 3.5	10
P-15	14.8 2.4	20	P-30	29.7 3.5	10

●ケースサイズ…280×187×41mm

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム2種
●耐油

品番 EA423RA-12 価格 5,770円 (税込価格(10%) 6,347円)

JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数
P-3	2.8 1.9	3	P-20	19.8 2.4	3
P-4	3.8 1.9	3	P-21	20.8 2.4	3
P-5	4.8 1.9	3	P-22	21.8 2.4	3
P-6	5.8 1.9	3	P-24	23.7 3.5	3
P-7	6.8 1.9	3	P-25	24.7 3.5	3
P-8	7.8 1.9	3	P-26	25.7 3.5	3
P-9	8.8 1.9	3	P-28	27.7 3.5	3
P-10	9.8 1.9	3	P-29	28.7 3.5	3
P-11	10.8 2.4	3	P-30	29.7 3.5	3
P-12	11.8 2.4	3	P-31.5	31.2 3.5	3
P-12.5	12.3 2.4	3	P-32	31.7 3.5	3
P-14	13.8 2.4	3	P-34	33.7 3.5	3
P-15	14.8 2.4	3	P-35	34.7 3.5	3
P-16	15.8 2.4	3	P-36	35.7 3.5	3
P-18	17.8 2.4	3	P-38	37.7 3.5	3

●ケースサイズ…180×95×33mm

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム1種B
●耐油、耐圧

品番 EA423RA-13 価格 10,600円 (税込価格(10%) 11,660円)

JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	入数
P-10	9.8 1.9	10	P-21	20.8 2.4	10
P-10A	9.8 2.4	10	P-22	21.8 2.4	10
P-11	10.8 2.4	10	P-22A	22.1 3.5	10
P-12	11.8 2.4	10	P-24	23.7 3.5	10
P-12.5	12.3 2.4	10	P-25	24.7 3.5	10
P-14	13.8 2.4	10	P-25.5	25.2 3.5	10
P-15	14.8 2.4	10	P-26	25.7 3.5	10
P-16	15.8 2.4	10	P-28	27.7 3.5	10
P-18	17.8 2.4	10	P-30	29.7 3.5	10
P-20	19.8 2.4	10			

●ケースサイズ…280×187×41mm

フッ素ゴムオーリング(運動用)



●材質…フッ素ゴム(バイトン)
(10枚価格)

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423R-3	P-3	2.8 1.9	1,080円	1,188円
EA423R-4	P-4	3.8 1.9	1,080円	1,188円
EA423R-5	P-5	4.8 1.9	1,130円	1,243円
EA423R-6	P-6	5.8 1.9	1,150円	1,265円
EA423R-7	P-7	6.8 1.9	1,150円	1,265円
EA423R-8	P-8	7.8 1.9	1,150円	1,265円
EA423R-9	P-9	8.8 1.9	1,170円	1,287円
EA423R-10	P-10	9.8 1.9	1,170円	1,287円

●耐油・耐熱・耐薬品性

フッ素ゴムオーリング(運動用)



●材質…フッ素ゴム(バイトン)
●耐油、耐熱

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)	品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423RF-3	P-3	2.8 1.9	390円	429円	EA423RF-25.5	P-25.5	25.2 3.5	1,230円	1,353円
EA423RF-4	P-4	3.8 1.9	390円	429円	EA423RF-26	P-26	25.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-5	P-5	4.8 1.9	390円	429円	EA423RF-28	P-28	27.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-6	P-6	5.8 1.9	390円	429円	EA423RF-29	P-29	28.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-7	P-7	6.8 1.9	590円	649円	EA423RF-29.5	P-29.5	29.2 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-8	P-8	7.8 1.9	590円	649円	EA423RF-30	P-30	29.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-9	P-9	8.8 1.9	670円	737円	EA423RF-31	P-31	30.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-10	P-10	9.8 1.9	670円	737円	EA423RF-31.5	P-31.5	31.2 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-10A	P-10A	9.8 2.4	770円	847円	EA423RF-32	P-32	31.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-11	P-11	10.8 2.4	770円	847円	EA423RF-34	P-34	33.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-11.2	P-11.2	11.0 2.4	770円	847円	EA423RF-35	P-35	34.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-12	P-12	11.8 2.4	770円	847円	EA423RF-35.5	P-35.5	35.2 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-12.5	P-12.5	12.3 2.4	770円	847円	EA423RF-36	P-36	35.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-14	P-14	13.8 2.4	770円	847円	EA423RF-38	P-38	37.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-15	P-15	14.8 2.4	770円	847円	EA423RF-39	P-39	38.7 3.5	1,390円	1,529円
EA423RF-16	P-16	15.8 2.4	850円	935円	EA423RF-40	P-40	39.7 3.5	1,960円	2,156円
EA423RF-18	P-18	17.8 2.4	850円	935円	EA423RF-41	P-41	40.7 3.5	1,960円	2,156円
EA423RF-20	P-20	19.8 2.4	980円	1,078円	EA423RF-42	P-42	41.7 3.5	1,960円	2,156円
EA423RF-21	P-21	20.8 2.4	980円	1,078円	EA423RF-44	P-44	43.7 3.5	1,960円	2,156円
EA423RF-22	P-22	21.8 2.4	980円	1,078円	EA423RF-45	P-45	44.7 3.5	1,960円	2,156円
EA423RF-22A	P-22A	21.7 3.5	1,230円	1,353円	EA423RF-46	P-46	45.7 3.5	2,770円	3,047円
EA423RF-22.4	P-22.4	22.1 3.5	1,230円	1,353円	EA423RF-48	P-48	47.7 3.5	2,770円	3,047円
EA423RF-24	P-24	23.7 3.5	1,230円	1,353円	EA423RF-49	P-49	48.7 3.5	2,770円	3,047円
EA423RF-25	P-25	24.7 3.5	1,230円	1,353円	EA423RF-50	P-50	49.7 3.5	2,770円	3,047円


フッ素ゴムオーリング(運動用)



●材質…フッ素ゴム(バイトン)
●耐油・耐熱・耐薬品性

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423R-11	P-11	10.8 2.4	590円	649円
EA423R-12	P-12	11.8 2.4	630円	693円
EA423R-14	P-14	13.8 2.4	630円	693円
EA423R-15	P-15	14.8 2.4	640円	704円
EA423R-16	P-16	15.8 2.4	640円	704円
EA423R-18	P-18	17.8 2.4	650円	715円
EA423R-20	P-20	19.8 2.4	650円	715円
EA423R-21	P-21	20.8 2.4	660円	726円
EA423R-22	P-22	21.8 2.4	660円	726円
EA423R-24	P-24	23.7 3.5	950円	1,045円
EA423R-25	P-25	24.7 3.5	980円	1,078円
EA423R-26	P-26	25.7 3.5	1,040円	1,144円

高圧用オーリング(運動用)



●材質…ニトリルゴム(1種B)
●耐圧、耐油

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423RC-3	P-3	2.8 1.9	210円	231円
EA423RC-4	P-4	3.8 1.9	210円	231円
EA423RC-5	P-5	4.8 1.9	210円	231円
EA423RC-6	P-6	5.8 1.9	210円	231円
EA423RC-7	P-7	6.8 1.9	210円	231円
EA423RC-8	P-8	7.8 1.9	210円	231円
EA423RC-9	P-9	8.8 1.9	210円	231円
EA423RC-10	P-10	9.8 1.9	210円	231円
EA423RC-10A	P-10A	9.8 2.4	260円	286円
EA423RC-11	P-11	10.8 2.4	260円	286円
EA423RC-11.2	P-11.2	11.0 2.4	260円	286円
EA423RC-12	P-12	11.8 2.4	260円	286円
EA423RC-12.5	P-12.5	12.3 2.4	260円	286円
EA423RC-14	P-14	13.8 2.4	260円	286円
EA423RC-15	P-15	14.8 2.4	260円	286円
EA423RC-16	P-16	15.8 2.4	310円	341円
EA423RC-18	P-18	17.8 2.4	310円	341円
EA423RC-20	P-20	19.8 2.4	310円	341円
EA423RC-21	P-21	20.8 2.4	310円	341円
EA423RC-22	P-22	21.8 2.4	310円	341円

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423RC-22A	P-22A	21.7 3.5	390円	429円
EA423RC-22.4	P-22.4	22.1 3.5	390円	429円
EA423RC-24	P-24	23.7 3.5	390円	429円
EA423RC-25	P-25	24.7 3.5	390円	429円
EA423RC-25.5	P-25.5	25.2 3.5	390円	429円
EA423RC-26	P-26	25.7 3.5	390円	429円
EA423RC-28	P-28	27.7 3.5	390円	429円
EA423RC-29	P-29	28.7 3.5	390円	429円
EA423RC-29.5	P-29.5	29.2 3.5	390円	429円
EA423RC-30	P-30	29.7 3.5	520円	572円
EA423RC-31	P-31	30.7 3.5	520円	572円
EA423RC-31.5	P-31.5	31.2 3.5	520円	572円
EA423RC-32	P-32	31.7 3.5	520円	572円
EA423RC-34	P-34	33.7 3.5	520円	572円
EA423RC-35	P-35	34.7 3.5	520円	572円
EA423RC-35.5	P-35.5	35.2 3.5	520円	572円
EA423RC-36	P-36	35.7 3.5	520円	572円
EA423RC-38	P-38	37.7 3.5	520円	572円
EA423RC-39	P-39	38.7 3.5	520円	572円
EA423RC-40	P-40	39.7 3.5	650円	715円
EA423RC-41	P-41	40.7 3.5	650円	715円
EA423RC-42	P-42	41.7 3.5	650円	715円
EA423RC-44	P-44	43.7 3.5	650円	715円
EA423RC-45	P-45	44.7 3.5	650円	715円
EA423RC-46	P-46	45.7 3.5	700円	770円
EA423RC-48	P-48	47.7 3.5	700円	770円
EA423RC-49	P-49	48.7 3.5	700円	770円
EA423RC-50	P-50	49.7 3.5	700円	770円

オーリングご使用の際の注意事項

- オーリング及びグランド部は清潔に保ち、グリスや潤滑油にゴミや異物が入り込まないようにして下さい。
- スムーズに装着する為にオーリングにグリスや潤滑油を十分に塗布してお使い下さい。
- オーリングの材料であるゴムは直射日光、油、水、オゾンなどで劣化します。使用していないものはポリエチレン製の袋に入れて保管して下さい。
- オーリングの保管は冷暗所で38℃以上にならないようにして下さい。

P規格(運動用)サイズ表

JIS番号	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-10A	P-11	P-11.2	P-12	P-12.5	P-14	P-15
線径mm	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
内径mm	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	9.8	10.8	11.0	11.8	12.3	13.8	14.8
JIS番号	P-16	P-18	P-20												