

オーリングセット

(ドイツ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油、耐圧

品番 **EA423RB** 価格 **20,200円** 税込価格(10%) 22,220円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×1.5	20	10×2	20	14×3	10
5×1.5	20	10×2.5	15	15×2.5	15
5×2.5	15	10×3	10	16×3	10
6×2	20	11×1.5	20	17.3×2.4	15
6.3×2.4	15	11.3×2.4	15	18×3	10
7×1.5	20	12×2	20	20.2×3	5
7×2.5	15	12×2.5	15	22.2×3	5
8×2	20	12×3	10	24.2×3	5
8.3×2.4	15	13.3×2.4	15	26.2×3	5
9.0×1.5	20	14×2	20	30.2×3	5

●ケースサイズ…260×200×34mm

オーリングセット

(ドイツ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油

品番 **EA423RB-1** 価格 **13,600円** 税込価格(10%) 14,960円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
7.65×1.78	20	18.64×3.53	10
9.25×1.78	20	20.22×3.53	10
9.19×2.62	20	21.82×3.53	10
10.78×2.62	20	23.40×3.53	5
12.37×2.62	15	25.0×3.53	5
13.95×2.62	15	26.57×3.53	5
15.54×2.62	15	28.17×3.53	5
17.13×2.62	15	29.75×3.53	5
18.72×2.62	10	31.34×3.53	5

●ケースサイズ…210×130×35mm

オーリングセット

(アメリカ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油

品番 **EA423RB-100** 価格 **17,350円** 税込価格(10%) 19,085円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×2	15	19×3	15
4×2	15	20×3	15
5×2	15	22×3	15
6×2	15	24×3	15
8×2	15	25×3	10
10×2	15	27×3	10
12×2	15	28×3	10
14×2	10	30×3	10
20×2	10	32×3	10
10×2.5	15	33×3	5
12×2.5	15	35×3	5
14×2.5	15	36×3	5
15×2.5	15	38×3	5
16×2.5	15		
17×2.5	10		
19×2.5	10		

●ケースサイズ…280×170×50mm

オーリングセット

- 材質…ゴム

品番 **EA423RY-1** 価格 **1,500円** 税込価格(10%) 1,650円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×1	20	8×2	20
4×1	20	9×2	5
4.5×2	20	10×2	5
5×2	20	12×3	5
6×2	20	13×3	5
6×2.5	20	14×2.5	5
6×3	20	17×2.5	5
7×2	20		

●ケースサイズ…200×134×38mm

オーリング(運動用)

- 材質…ニトリルゴム(1種A)
- 耐油

(10枚価格)

品番	JIS番号	サイズ(mm) 内径 線径	価格	税込価格(10%)
EA423RB-3	P-3	2.8 1.9	80円	88円
EA423RB-4	P-4	3.8 1.9	80円	88円
EA423RB-5	P-5	4.8 1.9	80円	88円
EA423RB-6	P-6	5.8 1.9	90円	99円
EA423RB-7	P-7	6.8 1.9	90円	99円
EA423RB-8	P-8	7.8 1.9	90円	99円
EA423RB-9	P-9	8.8 1.9	90円	99円
EA423RB-10	P-10	9.8 1.9	90円	99円
EA423RB-10A	P-10A	9.8 2.4	110円	121円
EA423RB-11	P-11	10.8 2.4	110円	121円
EA423RB-11.2	P-11.2	11.0 2.4	110円	121円
EA423RB-12	P-12	11.8 2.4	110円	121円
EA423RB-12.5	P-12.5	12.3 2.4	110円	121円
EA423RB-14	P-14	13.8 2.4	110円	121円
EA423RB-15	P-15	14.8 2.4	120円	132円
EA423RB-16	P-16	15.8 2.4	120円	132円
EA423RB-18	P-18	17.8 2.4	170円	187円
EA423RB-20	P-20	19.8 2.4	170円	187円
EA423RB-21	P-21	20.8 2.4	170円	187円
EA423RB-22	P-22	21.8 2.4	170円	187円
EA423RB-22A	P-22A	21.7 3.5	260円	286円
EA423RB-22.4	P-22.4	22.1 3.5	260円	286円
EA423RB-24	P-24	23.7 3.5	260円	286円
EA423RB-25	P-25	24.7 3.5	260円	286円
EA423RB-25.5	P-25.5	25.2 3.5	260円	286円
EA423RB-26	P-26	25.7 3.5	260円	286円
EA423RB-28	P-28	27.7 3.5	260円	286円
EA423RB-29	P-29	28.7 3.5	260円	286円
EA423RB-29.5	P-29.5	29.2 3.5	260円	286円
EA423RB-30	P-30	29.7 3.5	310円	341円
EA423RB-31	P-31	30.7 3.5	310円	341円
EA423RB-31.5	P-31.5	31.2 3.5	310円	341円
EA423RB-32	P-32	31.7 3.5	310円	341円
EA423RB-34	P-34	33.7 3.5	310円	341円
EA423RB-35	P-35	34.7 3.5	310円	341円
EA423RB-35.5	P-35.5	35.2 3.5	340円	374円
EA423RB-36	P-36	35.7 3.5	340円	374円
EA423RB-38	P-38	37.7 3.5	340円	374円
EA423RB-39	P-39	38.7 3.5	340円	374円
EA423RB-40	P-40	39.7 3.5	470円	517円
EA423RB-41	P-41	40.7 3.5	470円	517円
EA423RB-42	P-42	41.7 3.5	470円	517円
EA423RB-44	P-44	43.7 3.5	470円	517円
EA423RB-45	P-45	44.7 3.5	470円	517円
EA423RB-46	P-46	45.7 3.5	490円	539円
EA423RB-48	P-48	47.7 3.5	490円	539円
EA423RB-49	P-49	48.7 3.5	490円	539円
EA423RB-50	P-50	49.7 3.5	490円	539円

オーリングセット

- 材質…ゴム

品番 **EA423RY-2** 価格 **1,440円** 税込価格(10%) 1,584円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×2	20	10×2.5	10
4×2	20	11×2.5	10
5×2	20	12×2.5	10
6×2	15	14×2.5	10
7×2	15	16×2.5	10
8×2	15	17×2.5	10
10×2	10	19×2.5	10
12×2	10	19×3.0	10
14×2	10	20×3.0	10

●ケースサイズ…210×101×29mm

オーリングセット

(イギリス)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油

品番 **EA423MA** 価格 **4,150円** 税込価格(10%) 4,565円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
4.1×1.6	50	5.6×2.4	25	19.5×3	10
6.1×1.6	50	6.6×2.4	25	24.5×3	10
8.1×1.6	50	7.6×2.4	25	26.5×3	10
10.1×1.6	50	9.6×2.4	25	31.5×3	10
12.1×1.6	50	11.6×2.4	25	32.5×3	10
14.1×1.6	50	14.6×2.4	25	39.5×3	10

●ケースサイズ…275×160×45mm

オーリングセット

(イギリス)

- 材質…ニトリルゴム
- ケースサイズ…240×175×50mm
- 耐油

品番 **EA423MB** 価格 **3,720円** 税込価格(10%) 4,092円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×2	16	19×3	12
4×2	16	20×3	12
5×2	16	22×3	12
6×2	16	24×3	12
7×2	16	25×3	12
8×2	16	27×3	12
10×2	16	28×3	12
10×2.5	13	30×3	12
11×2.5	13	32×3	12
12×2.5	13	33×3	12
14×2.5	13	35×3	12
16×2.5	13	36×3	12
17×2.5	13	38×3	12
19×2.5	13	38×4	12
		42×4	12
		45×4	12

オーリングセット

(イギリス)

- 材質…ニトリルゴムB
- 耐油

品番 **EA423MF** 価格 **3,650円** 税込価格(10%) 4,015円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
7.66×1.78	50	18.77×1.78	30
9.25×1.78	50	23.52×1.78	20
12.42×1.78	30	29.87×1.78	20
15.60×1.78	30		

●ケースサイズ…190×125×40mm

Dリングセット

(イギリス)

- 材質…ニトリルゴムB
- 耐油

品番 **EA423MG** 価格 **12,150円** 税込価格(10%) 13,365円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
約25×3.4	10	約44×3.4	10
約32×3.4	10	約62×3.4	10
約38×3.4	10		

●ケースサイズ…220×140×45mm
★断面がD字になっており、往復運動としてねじれ損傷の防止に優れています。

オーリングキット

(アメリカ)

品番 **EA423R** 価格 **19,000円** 税込価格(10%) 20,900円

[オーリングキット用]ゴムコード

品番	サイズ		価格	税込価格(10%)
	コード外径	全長		
EA423R-111	3/32"	5m	10,000円	11,000円
EA423R-112	1/8"	5m	8,000円	8,800円
EA423R-113A	3/16"	1m	2,000円	2,200円

●キット内容…瞬間接着剤・加工器具・洗浄剤・後処理液・オーリング用ゴムコード

●ケースサイズ…213×202×93mm

●様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。

[オーリング用]ゴムコード

(イギリス)

- 材質…ニトリルゴム
- 様々なサイズのOリングが作成可能です。

品番	コード径 (mm)	全長	価格	税込価格(10%)
EA423M-17	1.78	2m	630円	693円
EA423M-20	2.0	2m	670円	737円
EA423M-24	2.4	2m	630円	693円
EA423M-26	2.62	2m	630円	693円
EA423M-30	3.0	2m	670円	737円
EA423M-35	3.53	2m	850円	935円
EA423M-40	4.0	2m	810円	891円
EA423M-45	4.5	2m	630円	693円
EA423M-50	5.0	2m	910円	1,001円
EA423M-53	5.34	2m	590円	649円
EA423M-57	5.7	2m	910円	1,001円
EA423M-60	6.0	2m	960円	1,056円
EA423M-70	7.0	2m	980円	1,078円
EA423M-80	8.0	2m	1,040円	1,144円

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

P規格のサイズ表は、P.1576をご覧ください。