

防水・耐火金庫



- 耐火時間…30分 (UL認証)
- 重量…9.3kg
- 付属品…鍵2本
- フラットキー式

品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KC-21A	7.8L	19,000円	20,900円

防水・耐火金庫



- 耐火時間…30分 (UL認証、ETL認証)
- 重量…10.9kg
- 付属品…鍵2本
- フラットキー式

品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KC-22A	10.2L	23,000円	25,300円

セキュリティ保管庫



- 重量…8.8kg
- 電源…単3電池×4本 (別売)

品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KC-31	15.0L	13,810円	15,191円

セキュリティ保管庫



品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KC-32	24.0L	18,950円	20,845円

外寸サイズ: 391(W)×363(D)×168(H)mm
内寸サイズ: 325(W)×216(D)×112(H)mm

- A4サイズ収納可能
- 持ち運びに便利なハンドル付
- 安心の72時間防水です。

外寸サイズ: 419(W)×375(D)×193(H)mm
内寸サイズ: 321(W)×232(D)×136(H)mm

- A4サイズの書類収納可能
- 安心の72時間防水
- 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靱な耐火性を備えています。

外寸サイズ: 350(W)×270(D)×220(H)mm
内寸サイズ: 346(W)×200(D)×216(H)mm

- 付属品…強制解除キー2本、ボトルダウンキット
- B5サイズ収容可
- 2~8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式

外寸サイズ: 430(W)×370(D)×180(H)mm
内寸サイズ: 426(W)×320(D)×176(H)mm

- 重量…10.9kg
- 電源…単3電池×4本 (別売)
- 付属品…強制解除キー2本、ボトルダウンキット
- A4サイズ収容可
- 2~8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式

耐火金庫



- 耐火時間…60分
- 重量…1: 31kg, 2: 36kg, 3: 53kg

品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KD-1	19L	41,500円	45,650円
EA961KD-2	25L	44,000円	48,400円
EA961KD-3*	36L	63,000円	69,300円

二重扉耐火金庫



- 耐火時間…60分
- A4紙対応

品番	容量	価格	税込価格 (10%)
EA961KD-11	18L	47,000円	51,700円
EA961KD-12	24L	49,500円	54,450円

耐水・耐火金庫



品番	容量	重量	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA961KD-21	19L	31kg	ブラック	48,500円	53,350円
EA961KD-22	25L	36kg	ブラック	53,500円	58,850円
EA961KD-23*	36L	53kg	ブラック	66,000円	72,600円
EA961KD-31	19L	31kg	レッド	48,500円	53,350円
EA961KD-32	25L	36kg	レッド	53,500円	58,850円
EA961KD-33*	36L	53kg	レッド	62,000円	68,200円

耐火金庫



- 耐火時間…90分
- A4サイズ収納可

品番	容量	重量	価格	税込価格 (10%)
EA961KD-41	50L	80kg	104,000円	114,400円
EA961KD-42	64L	90kg	110,000円	121,000円

EA961KD-1 外寸サイズ: 412(W)×399(D)×360(H)mm
内寸サイズ: 320(W)×234(D)×260(H)mm

EA961KD-2 外寸サイズ: 352(W)×469(D)×420(H)mm
内寸サイズ: 260(W)×304(D)×320(H)mm

EA961KD-3 外寸サイズ: 404(W)×476(D)×522(H)mm
内寸サイズ: 300(W)×300(D)×410(H)mm

EA961KD-11 外寸サイズ: 412(W)×384(D)×360(H)mm
内寸サイズ: 320(W)×222(D)×260(H)mm

EA961KD-12 外寸サイズ: 352(W)×454(D)×420(H)mm
内寸サイズ: 260(W)×292(D)×320(H)mm

EA961KD-21~31 外寸サイズ: 412(W)×397(D)×360(H)mm
内寸サイズ: 320(W)×234(D)×260(H)mm

EA961KD-22~32 外寸サイズ: 352(W)×467(D)×420(H)mm
内寸サイズ: 260(W)×304(D)×320(H)mm

EA961KD-23~33 外寸サイズ: 404(W)×474(D)×522(H)mm
内寸サイズ: 300(W)×300(D)×410(H)mm

EA961KD-41 470(W)×510(D)×660(H)mm
350(W)×300(D)×480(H)mm

EA961KD-42 500(W)×540(D)×695(H)mm
380(W)×330(D)×515(H)mm

- A4サイズ横収納可能
- 付属品…トレイ、ドア裏キーフック、単3電池×4本
- CDやDVDに対する耐火性があります。
- 4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。
- 急加熱、落下試験にも合格している強固なボディです。
- 衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な「ビルトイン・アラーム」、覗き見防止機能を装備。

- 重量…11: 33kg, 12: 38kg
- 付属品…棚板1枚、鍵各2本、単3電池×4本 (付属)
- テンキーロックとシリンダー錠のダブルロック
- テンキーロックは4~16桁までの暗証番号を設定可能です。
- ドア裏に便利なキーフック、鍵付きの内扉付
- 暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付
- 5回の間違え入力でロック操作停止機能付

- 耐火時間…60分
- A4サイズ横収納可能
- 付属品…トレイ1枚、単3電池×4本
- 可動式棚板 (22・23・32・33のみ)
- 4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー方式
- ON/OFF可能な「ビルトイン・アラーム」装備。衝撃に対して警告音が鳴ります。
- ドア裏に便利なキーフック付
- 暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付
- 2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できる「デュアルコントロールシステム」搭載。
- 5回の間違え入力で5分間のロック操作停止機能付

- 付属品…鍵付引き出し1枚、棚板1枚、鍵各2本、ドア裏キーフック、単4電池×4本
- 4~16桁までの任意の暗証番号の設定が可能。
- 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能を搭載。
- 5回の暗証番号の入力間違いによる自動ロック。
- ON、OFFが可能な警報アラームを装備。衝撃や傾きに対して警報音が響きます。
- 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能。

金属探知器



品番 EA760FE-1 価格10,800円 税込価格 (10%) 11,880円

- ブザーと振動でお知らせします
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…255mm ●重量…71g
- 探知距離…コインサイズの金属は25.4mmまで
- 探知感度…調整可能 ●人体には使用できません。


金属探知器



品番 EA760FE-2 価格25,800円 税込価格 (10%) 28,380円

- ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切り替えができます
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…425mm ●重量…360g
- 感度調整…2段階 ●周波数設定…3段階

金属探知器



品番 EA760FD-2A 価格42,000円 税込価格 (10%) 46,200円

- 3トーンで検知し、ターゲットを8種に別別できます
- 検知能力…コインサイズの金属は深さ23cmまで
- 感度調整付 ●マイクロプロセッサ内蔵
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…1030~1260mm
- 先端コイル径 (防水)…210mm
- 1/4、1/8ヘッドホン用端子付
- 重量…1.04kg

金属探知器



品番 EA760FC-1 価格9,690円 税込価格 (10%) 10,659円

- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 衣服、バッグ、封筒、小板、振りの中の金属を探知できます
- 全長…390mm (収納時260mm) ●探知ヘッド…φ140mm
- 重量…270g (電池含) ●探知感度調整可能
- 探知距離…10円玉の大きさの金属: 約70mm φ20mmの鉄パイプ: 約120mm

金属探知機



品番 EA760FE-11 価格4,200円 税込価格 (10%) 4,620円

- ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…420mm ●重量…400g ●ホルスター付
- 感度調整…無段階調整

金属探知器



品番 EA760FD-4A 価格94,000円 税込価格 (10%) 103,400円

- 4モード、4トーンで検知し、ターゲットを8種に別別できます
- 検知能力…コインサイズの金属は深さ28cmまで
- 感度調整付 ●マイクロプロセッサ内蔵
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…1045~1260mm
- 先端コイル径 (防水)…210mm ●重量…1.04kg
- 1/4、1/8ヘッドホン用端子付

金属探知器



品番 EA760FD-9 価格45,000円 税込価格 (10%) 49,500円

- 3トーンで検知し、ターゲットを6種に別別できます
- 検知能力…コインサイズの金属は深さ24cmまで
- 感度調整付
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…950~1280mm
- 先端コイル径 (防水)…210mm
- 1/4ヘッドホン端子付
- 重量…1.2kg

金属探知器



品番 EA760FD-8 価格33,000円 税込価格 (10%) 36,300円

- 音で検知し、ターゲットを6種に別別できます
- 検知能力…コインサイズの金属は深さ15cmまで
- 感度調整付
- 電源…9V電池 (EA758YB-9V P.1905) ×1個 (別売)
- 全長…950~1280mm
- 先端コイル径 (防水)…210mm
- 1/4ヘッドホン端子付
- 重量…1kg

[LED付] 伸縮型点検ミラー



品番 EA7248B-21 価格43,600円 税込価格 (10%) 47,960円

- 警備・防犯等における車輪下の検査・点検用
- キャスターサイズ…φ40×17mm、自在キャスター
- 重量…1.9kg
- 光源…白色LED 27個
- 電源…単3電池×4本 (付属)
- 材質…ミラー: ガラス、ミラー受部: スチール、ポール: アルミ、キャスター: ゴム

LED付伸縮型点検ミラー



品番 EA7248B-21 価格43,600円 税込価格 (10%) 47,960円

LED付伸縮型点検ミラー



品番 EA7248B-21 価格43,600円 税込価格 (10%) 47,960円

旧サービスミラー用替球 (MAYHEW)

品番	型番	入数	価格	税込価格 (10%)
EA7568B-29	TK02 BLUB (17006)	2個	260円	286円