

ストップウォッチ

ストップウォッチ



- 最大計時…9時間59分59秒
- 最小計時…1/1000秒
- 機能…ラップ・スプリットタイム、タイマー、カウンター、電子アラーム、フルオートカレンダー、サッカー対応ストップウォッチ
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…64×24×83mm

CASIO

品番 EA798C-19 価格5,500円 税込価格(10%) 6,050円

- 重量…82g
- 5気圧防水

ストップウォッチ



- 最大計時…9時間59分59秒
- 機能…1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
- 電源…CR2025×1個(付属)

CASIO

品番 EA798C-20 価格2,100円 税込価格(10%) 2,310円

- サイズ…64×17×62mm
- 重量…40g
- 樹脂製

ストップウォッチ



- 最大計時…9時間59分59秒
- 最小計時…1/1000秒
- 機能…ラップ・スプリットタイム、フルオートカレンダー
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…83×64×24mm
- 重量…82g
- 5気圧防水

CASIO

品番 EA798C-21A 価格4,000円 税込価格(10%) 4,400円

ストップウォッチ



- 最大計時…9時間59分59秒
- 最小計時…1/100秒

CASIO

品番 EA798C-22 価格8,000円 税込価格(10%) 8,800円

- 機能…電子アラーム、ラップ・スプリット、タイム、時刻・カレンダー表示、ベース機能、ビッチ計測、フルオートカレンダー、モバイル機能(iPhone)
- 電源…CR2430×1個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×83(H)mm
- 重量…90g
- 5気圧防水
- Bluetooth®対応の携帯電話との無線通信による機能連動ができます。

ストップウォッチ



- 最大計時…23時間59分59秒
- 最小計時…1/100秒(30分まで)1秒(30分以上)
- 機能…時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
- 電源…LR44×1個(付属)

SATO

品番 EA798C-48 価格2,000円 税込価格(10%) 2,200円

- サイズ…62(W)×19(D)×76(H)mm
- 重量…41g
- 防滴型

ストップウォッチ



- 最大計時…23時間59分59秒
- 最小計時…1/100秒(30分まで)1秒(30分以上)
- 機能…時計、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
- 電源…LR44×1個(付属)

SATO

品番 EA798C-49 価格2,280円 税込価格(10%) 2,508円

- サイズ…64(W)×22(D)×95(H)mm
- 重量…57g
- 防滴型
- 大型表示(文字高:20mm)

ストップウォッチ



- 最大計時…9時間59分59秒
- 最小計時…1/100秒

CITIZEN

品番 EA798C-68 価格7,000円 税込価格(10%) 7,700円

- 機能…時計、一時停止、アラーム、カレンダー、単純計時、積算計時、カウントダウンタイマー、ラップ・スプリットタイム、ベースカウント、ストローク測定
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…68(W)×23(D)×92(H)mm
- 重量…83.5g

[カラビナ付]コンパス



- 表示径…φ34mm
- サイズ…本体:45(W)×10(D)×53(H)mm
カラビナ:5(線径)×51.4(全長)×13(口の開き)mm
- ボディ…プラスチック

SILVA

品番 EA739CB-41 価格500円 税込価格(10%) 550円

[ラップメモリ]スポーツウォッチ



- 5気圧防水機能
- デュアルタイム
- ストップウォッチ機能
- LEDバックライト(オートライト機能、残照機能付)
- 電源…CR2025×1個(付属)

CASIO

品番 EA798H-301 価格7,000円 税込価格(10%) 7,700円

[ラップメモリ]スポーツウォッチ



- 5気圧防水機能
- デュアルタイム
- 1/100秒ストップウォッチ
- タイマー
- 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能付)・時報
- フルオートカレンダー
- 12/24時間制表示切替

CASIO

品番 EA798H-302B 価格7,000円 税込価格(10%) 7,700円

- ラップ/スプリットタイム最大60本メモリ
- 走行距離算出
- ベース音音機能付
- LEDバックライト(オートライト、残照機能付)
- 電源…CR2025×1個(付属)
- 操作性に優れたブラインドオペレーション構造

コンパス



- 表示径…φ45mm
- 目盛板…オイル制動式
- 精度…±2°以内

SILVA

品番 EA739CB-18 価格5,340円 税込価格(10%) 5,874円

- 最小ミル表示…40ミルDIV
- ボディ…金属
- 夜光線…N-SEW文字・蓄光

コンパス



- 表示径…φ30mm
- サイズ…30(W)×8(H)mm
- 材質…プラスチック

moller-thorn

品番 EA739CB-61A 価格400円 税込価格(10%) 440円

コンパス



- オイル式
- 表示径…φ37.5mm
- サイズ…φ45×15mm
- ボディ…ABS樹脂
- 度数盤と文字、十二支付

moller-thorn

品番 EA739CB-71 価格3,700円 税込価格(10%) 4,070円

コンパス



- オイル入
- 表示径…φ38mm
- 本体サイズ…収納時:63(W)×85(D)×30(H)mm
開いた時:63(W)×160(D)×30(H)mm

moller-thorn

品番 EA739CB-71 価格3,700円 税込価格(10%) 4,070円

- ボディ…アルミニウムダイカスト
- レチクル付の為、正確な角度測定が可能
- レベル、ソフトケース付
- 三脚取付穴付(UNC1/4")

コンパス



- オイル式
- 表示径…φ50mm
- サイズ…84×54×10mm
- ボディ…アクリル樹脂
- 度数盤と文字、方向矢針付
- ストラップ付

SILVA

品番 EA739CB-83 価格1,780円 税込価格(10%) 1,958円

コンパス



- オイル式
- 表示径…φ44mm
- 材質…ボディ:プラスチック

moller-thorn

品番 EA739CB-82 価格1,220円 税込価格(10%) 1,342円

マップメジャー



- 表示径…φ44mm
- 材質…ボディ:プラスチック

moller-thorn

品番 EA739CD-8 価格2,630円 税込価格(10%) 2,893円

- 8つのスケール…赤(1:20,000、1:40,000、1:80,000、1:100,000)、黄(1:25,000、1:50,000、1:75,000、1:200,000)
- 針のゼロリセットが素早くできます。
- 測定ホイールが金属製なので丈夫。

高度計



- 高度4500mまで測定可能
- 1目盛50m
- 精度…±5% (±20m以内)
- 使用温度範囲…-30~80℃
- サイズ…66×68×25mm
- 専用ホルダー付

moller-thorn

品番 EA739XA-15 580~1040hPa (1目盛5hPa) 3,500円 税込価格(10%) 3,850円

http://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。

価格 税込価格

税込価格は10%計算です。(価格設定は2019年10月です)