

溶接器用ストップバルブ

- 重量…160g
- ガス用は六角ナット部分に刻みがあります。

品番	用途	価格	税込価格(10%)
EA300-15B	可燃性ガス用	5,500円	6,050円
EA300-15A	酸素用	5,500円	6,050円

2火口バーナー

品番 EA300-2 価格16,500円 税込価格(10%) 18,150円

酸素・アセチレン

- 先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調節できます
- 全長…350mm
- 溶接火口…#140×2
- 重量…390g

ショートサイズ溶接器

品番	全長	仕様	価格	税込価格(10%)
EA300-4	295mm	タケノコ	13,600円	14,960円
EA300-4B	300mm	カブラブラ付	15,400円	16,940円

酸素・アセチレン

- 狭い場所での作業に最適です
- 重量…390g
- 溶接火口…#100・#200・#315(3本付)
- 4B:カブラ(Qジョイント仕様)

溶接器

品番 EA300-7 価格19,500円 税込価格(10%) 21,450円

酸素・アセチレン

- 全長…440mm
- 重量…540g
- 溶接火口…#200~#500(7本付)

溶接火口

●全長…28mm アセチレンガス
●EA300T、EA300-2、-4、-4B用

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BD-1	#50	0.7mm	530円	583円
EA300BD-2	#70	0.8mm	530円	583円
EA300BD-3	#100	0.9mm	530円	583円
EA300BD-4	#140	1.0mm	530円	583円
EA300BD-5	#200	1.2mm	530円	583円
EA300BD-6	#225	1.3mm	530円	583円
EA300BD-7	#250	1.4mm	530円	583円
EA300BD-8	#315	1.5mm	530円	583円
EA300BD-9	#400	1.6mm	530円	583円
EA300BD-10	#450	1.7mm	530円	583円
EA300BD-11	#500	1.8mm	530円	583円

●ねじサイズ…M6×1.0

中型溶接火口

●全長…36mm アセチレンガス
●EA300-7B用

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BE-3	#100	0.9mm	620円	682円
EA300BE-4	#140	1.0mm	620円	682円
EA300BE-5	#200	1.2mm	620円	682円
EA300BE-6	#225	1.3mm	620円	682円
EA300BE-7	#250	1.4mm	620円	682円
EA300BE-8	#315	1.5mm	620円	682円
EA300BE-9	#400	1.6mm	620円	682円
EA300BE-10	#450	1.7mm	620円	682円

●ねじサイズ…M8×1.0

中型溶接火口

●全長…40mm アセチレンガス
●EA300-7B用

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BF-5	#200	1.2mm	990円	1,089円
EA300BF-6	#225	1.3mm	990円	1,089円
EA300BF-7	#250	1.4mm	990円	1,089円
EA300BF-8	#315	1.5mm	990円	1,089円
EA300BF-9	#400	1.6mm	990円	1,089円
EA300BF-10	#450	1.7mm	990円	1,089円
EA300BF-11	#500	1.8mm	990円	1,089円
EA300BF-12	#630	2.0mm	990円	1,089円

●ねじサイズ…M8×1.0

中型溶接溶断器

品番 EA300-7B 価格15,400円 税込価格(10%) 16,940円

酸素・アセチレン

- 全長…425mm
- 重量…850g
- 溶接火口…#200・#450各1個付
- 溶断火口…#1・#2各1個付

中型溶断火口

●全長…72mm
●ねじサイズ…W13.5×24

品番	呼び	適用	価格	税込価格(10%)
EA300BL-1	#1 5mm	アセチレン	1,280円	1,408円
EA300BL-2	#2 15mm	EA300-7B用	1,280円	1,408円
EA300BL-3	#3 30mm		1,280円	1,408円

アセチレンバーナー用火口

●EA330A、EA330KT用

品番	火口径	価格	税込価格(10%)
EA330A-0	10mm	7,260円	7,986円
EA330A-1	14mm	8,360円	9,196円
EA330A-2	19mm	9,680円	10,648円

2火口バーナー

品番 EA300-1 価格18,000円 税込価格(10%) 19,800円

酸素・プロパン

- 先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調節できます
- 全長…350mm
- 溶接火口…#140×2
- 重量…390g

ショートサイズ溶接器

品番 EA300M-4 価格20,500円 税込価格(10%) 22,550円

酸素・プロパン

- 酸素とガスをそれぞれ独立して、調節する弁が付いています
- 全長…280mm
- 重量…415g
- 溶接火口…#140(L型)×1個
- #100×2個付

LP用溶断器

品番 EA300-7C 価格19,200円 税込価格(10%) 21,120円

酸素・プロパン

- 全長…425mm
- 重量…850g
- 溶断火口…#1・#2(LP用付)

プロパン用火口[三割]

プロパン及び天然ガス(13A)

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BG-1	#50	0.7mm	970円	1,067円
EA300BG-2	#70	0.8mm		
EA300BG-3	#100	0.9mm		
EA300BG-4	#140	1.0mm		
EA300BG-5	#200	1.2mm		
EA300BG-6	#225	1.3mm		
EA300BG-7	#250	1.4mm		
EA300BG-8	#315	1.5mm		
EA300BG-9	#400	1.6mm		
EA300BG-10	#450	1.7mm		

●全長…28mm
●EA300M-0、MB-0(P.32)、EA300M-4、-1(同頁)用
●ねじサイズ…M6×1.0

プロパン・天然ガス用火口[四割]

プロパン及び天然ガス(13A)

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BH-3	#100	0.9mm	1,450円	1,595円
EA300BH-4	#140	1.0mm		
EA300BH-5	#200	1.2mm		
EA300BH-6	#225	1.3mm		
EA300BH-7	#250	1.4mm		
EA300BH-8	#315	1.5mm		
EA300BH-9	#400	1.6mm		
EA300BH-10	#450	1.7mm		
EA300BH-11	#500	1.8mm		
EA300BH-12	#630	2.0mm		

●全長…29mm
●EA300M-0、MB-0(P.32)、EA300M-4、-1(同頁)用
●ねじサイズ…M6×1.0

プロパン用二又火口

プロパン及び天然ガス(13A)

品番 EA300BK-1 価格3,080円 税込価格(10%) 3,388円

- M6×1.0
- 穴径…2.0mm
- 全長…135mm
- 隙間の狭い所に最適
- EA300M-0、MB-0(P.32)、EA300M-4、-1(同頁)用

中型SP火口[四割]

プロパン及び天然ガス(13A)

品番	呼び	穴径	価格	税込価格(10%)
EA300BJ-3	#100	0.9mm	1,700円	1,870円
EA300BJ-4	#140	1.0mm		
EA300BJ-5	#200	1.2mm		
EA300BJ-6	#225	1.3mm		
EA300BJ-7	#250	1.4mm		
EA300BJ-8	#315	1.5mm		
EA300BJ-9	#400	1.6mm		
EA300BJ-10	#450	1.7mm		
EA300BJ-11	#500	1.8mm		
EA300BJ-12	#630	2.0mm		

●全長…40mm
●IEA300H-2用
●ねじサイズ…M8×1.0

2又サオ[#100付き]

品番 EA300M-2 価格6,600円 税込価格(10%) 7,260円

- 全長…154mm
- 重量…79g
- 溶接火口…#100(2個付)
- EA300M-0、MB-0(P.32)、EA300M-4、-1(同頁)用

L型サオ[#140付き]

- 全長…83.5mm
- 重量…38g
- 溶接火口…#140

品番 EA300M-1 価格5,060円 税込価格(10%) 5,566円

●EA300M-0、MB-0(P.32)、EA300M-4(同頁)用

※ロウ付けと半田付け…
硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付とします。

※ロウ材の取捨選択…
一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

価格 **税込価格**

税込価格は10%計算です。

溶接火口用掃除針(8本入)

品番 EA300BZ 価格730円 税込価格(10%) 803円

- サイズ…φ0.5×120mm(2本)・φ0.6×120mm(2本)・φ0.8×120mm・φ1.0×120mm・φ1.2×110mm・φ1.4×110mm
- 材質…ステンレス
- 豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。

クリーニングニードル

(アメリカ)

品番 EA109D-22 価格1,180円 税込価格(10%) 1,298円

- 全長…95mm
- 先端径×長さ…約φ1.4×12mm、φ0.6×12mm
- ポケットクリップ付
- 火口の掃除、その他小径穴の清掃に。

